



Podobné zobrazení / Figure similar

Č. zakázky zákazníka / Client order no.:

Č. zakázky Siemens / Order no.:

Č. nabídky / Offer no.:

Poznámka / Remarks:

Č. položky / Item no.:

Č. komentáře / Consignment no.:

Projekt / Project:

Jmenovité parametry / Rated data

Vstup / Input

Počet fází <i>Number of phases</i>	1 Střídavé
Síťové napětí <i>Line voltage</i>	200 ... 240 V ±10 %
Síťová frekvence <i>Line frequency</i>	45 ... 66 Hz
Jmenovitý proud <i>Rated current</i>	5,0 A
Spouštěcí proud <i>Inrush current</i>	8,0 A

Výstup / Output

Počet fází <i>Number of phases</i>	3 Střídavé
Jmenovitý výkon <i>Rated power</i>	0,40 kW
Jmenovitý proud I_N <i>Rated current I_N</i>	2,4 A
Výstupní proud, max. <i>Max. output current</i>	8,7 A
Frekvence impulzů <i>Pulse frequency</i>	8 kHz
Výstupní frekvence při servoregulaci <i>Output frequency for servo control</i>	0 ... 550 Hz

Napájení elektroniky / Electronics power supply

Napětí <i>Voltage</i>	24 V -15 % ... +20 %
Spotřeba proudu, max. <i>Current demand, max.</i>	0,8 A

Komunikace / Communication

Komunikace
Communication

PROFINET

Požadavky na okolní prostředí / Ambient conditions

Instalační nadmořská výška <i>Installation altitude</i>	1000 m (3280,84 stop)
Chlazení <i>Cooling</i>	Chlazení prouděním <i>convection cooling</i>

Teplota okolního prostředí během / Ambient temperature during

Provoz <i>Operation</i>	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) Lepší než třída 3K3, podle normy EN 60721-3-3: 2002, bez snížení výkonu <i>Better than class 3K3, in acc. with EN 60721-3-3: 2002, without derating</i>
Doprava <i>Transport</i>	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) Třída 2K4, podle normy EN 60721-3-2: 1997, v přepravním balení <i>Class 2K4, in acc. with EN 60721-3-2: 1997, in transport packaging</i>
Skladování <i>Storage</i>	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) Třída 1K4, podle normy EN 60721-3-1: 1997, v obalu pro produkt <i>Class 1K4, in acc. with EN 60721-3-1: 1997, in product packaging</i>

Relativní vlhkost vzduchu během / Relative humidity during

Provoz, max. <i>Max. operation</i>	95 % relativní vlhkost, kondenzace nepřipustná <i>RH, condensation not permitted</i>
Doprava, max. <i>Transport, max.</i>	95 % při 40°C (104°F) <i>at 40 °C (104 °F)</i>
Skladování, max. <i>Bearing, max.</i>	95 %



Podobné zobrazení / Figure similar

Vstupy / výstupy / Inputs / outputs	Připojení / Connections																		
Digitální vstupy - standardní / Standard digital inputs <table><tr><td>Počet Number</td><td>5 z toho 2 pro F-DI of which 2 for F-DI</td></tr></table>	Počet Number	5 z toho 2 pro F-DI of which 2 for F-DI	Na straně sítě / Line side <table><tr><td>Provedení Version</td><td>Zásuvné pružinové kontakty push-in spring-type terminals</td></tr><tr><td>Průřez připojení Conductor cross-section</td><td>0,20 ... 2,50 mm² / 24 ... 14 AWG</td></tr></table>	Provedení Version	Zásuvné pružinové kontakty push-in spring-type terminals	Průřez připojení Conductor cross-section	0,20 ... 2,50 mm² / 24 ... 14 AWG												
Počet Number	5 z toho 2 pro F-DI of which 2 for F-DI																		
Provedení Version	Zásuvné pružinové kontakty push-in spring-type terminals																		
Průřez připojení Conductor cross-section	0,20 ... 2,50 mm² / 24 ... 14 AWG																		
Digitální vstupy Fail Safe / Fail-safe digital inputs <table><tr><td>Počet Number</td><td>1 možno použít jen pro funkci STO/SS1 Can only be used for STO/SS1</td></tr></table>	Počet Number	1 možno použít jen pro funkci STO/SS1 Can only be used for STO/SS1	Na straně motoru / Motor end <table><tr><td>Provedení Version</td><td>Zásuvné pružinové kontakty push-in spring-type terminals</td></tr><tr><td>Průřez připojení Conductor cross-section</td><td>0,20 ... 2,50 mm² / 24 ... 14 AWG</td></tr></table>	Provedení Version	Zásuvné pružinové kontakty push-in spring-type terminals	Průřez připojení Conductor cross-section	0,20 ... 2,50 mm² / 24 ... 14 AWG												
Počet Number	1 možno použít jen pro funkci STO/SS1 Can only be used for STO/SS1																		
Provedení Version	Zásuvné pružinové kontakty push-in spring-type terminals																		
Průřez připojení Conductor cross-section	0,20 ... 2,50 mm² / 24 ... 14 AWG																		
Mechanické parametry / Mechanical data	Meziobvod (pro brzdňý rezistor) / DC link (for braking resistor) <table><tr><td>Provedení Version</td><td>Zásuvné pružinové kontakty push-in spring-type terminals</td></tr><tr><td>Průřez připojení Conductor cross-section</td><td>0,20 ... 2,50 mm² / 24 ... 14 AWG</td></tr><tr><td>Délka kabelu Cable length</td><td>3 m (9,84 stop)</td></tr></table>	Provedení Version	Zásuvné pružinové kontakty push-in spring-type terminals	Průřez připojení Conductor cross-section	0,20 ... 2,50 mm² / 24 ... 14 AWG	Délka kabelu Cable length	3 m (9,84 stop)												
Provedení Version	Zásuvné pružinové kontakty push-in spring-type terminals																		
Průřez připojení Conductor cross-section	0,20 ... 2,50 mm² / 24 ... 14 AWG																		
Délka kabelu Cable length	3 m (9,84 stop)																		
Rozměry / Dimensions <table><tr><td>Šířka Width</td><td>55,0 mm (2,17 in)</td></tr><tr><td>Výška bez stínícího plechu Height without shield plate</td><td>170,0 mm (6,69 in)</td></tr><tr><td>Hloubka Depth</td><td>172,4 mm (6,79 in)</td></tr><tr><td>Montážní poloha Mounting position</td><td>svislé upevnění na stěnu vertical wall mounting</td></tr><tr><td>Druh krytí Degree of protection</td><td>typ IP20 / UL open</td></tr><tr><td>Konstrukční velikost Frame size</td><td>FSB</td></tr><tr><td>Čistá hmotnost Net weight</td><td>1,30 kg (2,87 lb)</td></tr></table>	Šířka Width	55,0 mm (2,17 in)	Výška bez stínícího plechu Height without shield plate	170,0 mm (6,69 in)	Hloubka Depth	172,4 mm (6,79 in)	Montážní poloha Mounting position	svislé upevnění na stěnu vertical wall mounting	Druh krytí Degree of protection	typ IP20 / UL open	Konstrukční velikost Frame size	FSB	Čistá hmotnost Net weight	1,30 kg (2,87 lb)	Připojení PE / PE connection <table><tr><td>Provedení Version</td><td>Šrouby M4 M4 screw studs</td></tr></table> Délka vedení k motoru, max. ¹⁾ / Max. motor cable length <table><tr><td>Stíněný Shielded</td><td>50 m (164,04 stop)</td></tr></table>	Provedení Version	Šrouby M4 M4 screw studs	Stíněný Shielded	50 m (164,04 stop)
Šířka Width	55,0 mm (2,17 in)																		
Výška bez stínícího plechu Height without shield plate	170,0 mm (6,69 in)																		
Hloubka Depth	172,4 mm (6,79 in)																		
Montážní poloha Mounting position	svislé upevnění na stěnu vertical wall mounting																		
Druh krytí Degree of protection	typ IP20 / UL open																		
Konstrukční velikost Frame size	FSB																		
Čistá hmotnost Net weight	1,30 kg (2,87 lb)																		
Provedení Version	Šrouby M4 M4 screw studs																		
Stíněný Shielded	50 m (164,04 stop)																		
Normy / Standards																			
<table><tr><td>Shoda s požadavky norem Compliance with standards</td><td>CE, cULus, RCM, KC, EAC, UKCA CE, cULus, RCM, KC, EAC, UKCA</td></tr><tr><td>Značka CE CE marking</td><td>Směrnice pro zařízení nízkého napětí 2006/85/EG Low-voltage directive 2006/95/EC</td></tr><tr><td>Osvědčení o způsobilosti pro režim Fail-safe Verification of suitability for fail-safety</td><td>SIL 2 podle normy IEC 61508, část 1 až 3 (2010), a IEC 61800-5-2 (2016), PL d podle normy ISO 13849, část 1 (2015), kategorie 3 podle normy ISO 13849, část 1 (2015) SIL 2 in acc. with IEC 61508 parts 1-3 (2010) and IEC 61800-5-2 (2016), PL d in acc. with ISO 13849 part 1 (2015), Category 3 in acc. with ISO 13849 part 1 (2015)</td></tr></table>		Shoda s požadavky norem Compliance with standards	CE, cULus, RCM, KC, EAC, UKCA CE, cULus, RCM, KC, EAC, UKCA	Značka CE CE marking	Směrnice pro zařízení nízkého napětí 2006/85/EG Low-voltage directive 2006/95/EC	Osvědčení o způsobilosti pro režim Fail-safe Verification of suitability for fail-safety	SIL 2 podle normy IEC 61508, část 1 až 3 (2010), a IEC 61800-5-2 (2016), PL d podle normy ISO 13849, část 1 (2015), kategorie 3 podle normy ISO 13849, část 1 (2015) SIL 2 in acc. with IEC 61508 parts 1-3 (2010) and IEC 61800-5-2 (2016), PL d in acc. with ISO 13849 part 1 (2015), Category 3 in acc. with ISO 13849 part 1 (2015)												
Shoda s požadavky norem Compliance with standards	CE, cULus, RCM, KC, EAC, UKCA CE, cULus, RCM, KC, EAC, UKCA																		
Značka CE CE marking	Směrnice pro zařízení nízkého napětí 2006/85/EG Low-voltage directive 2006/95/EC																		
Osvědčení o způsobilosti pro režim Fail-safe Verification of suitability for fail-safety	SIL 2 podle normy IEC 61508, část 1 až 3 (2010), a IEC 61800-5-2 (2016), PL d podle normy ISO 13849, část 1 (2015), kategorie 3 podle normy ISO 13849, část 1 (2015) SIL 2 in acc. with IEC 61508 parts 1-3 (2010) and IEC 61800-5-2 (2016), PL d in acc. with ISO 13849 part 1 (2015), Category 3 in acc. with ISO 13849 part 1 (2015)																		

¹⁾ Délka kabelu s možností připojení externího filtru
Cable length with possibility of connection an external filter