

订购数据

MLFB-Ordering data

6SL3211-0AB15-5BA1



图像类似 / Figure similar

客户订单号 / Client order no.:

西门子订单号 / Order no.:

报价号 / Offer no.:

注释 / Remarks:

物品号 / Item no.:

托运号 / Consignment no.:

项目 / Project:

额定数据 / Rated data		环境条件 / Ambient conditions	
输入 / Input		安装高度 Installation altitude	
相位数 Number of phases	1 AC	1000 米	
电源电压 Line voltage	200 ... 240 V ±10 %	环境温度 / Ambient temperature	
电源频率 Line frequency	47 ... 63 Hz	运行 Operation	-10 ... 40 °C
额定电流 Rated current	7.70 A	存放温度 Storage	-40 ... 70 °C
输出 / Output		相对空气湿度 / Relative humidity	
相位数 Number of phases	3 AC	运行，最大 Max. operation	95 % 禁止凝露 95 % condensation not permitted
额定功率 Rated power	0.55 kW	闭环控制方式 / Closed-loop control techniques	
额定电流 (IN) Rated current (IN)	3.20 A	V/f线性/平方/可参数设置 V/f linear / square-law / parameterizable	是 Yes
脉冲频率 Pulse frequency	8 kHz	标准 / Standards	
V/f控制时的输出频率 Output frequency for V/f control	0 ... 650 Hz	符合标准 Compliance with standards	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM) UL, cUL, CE, C-Tick (RCM)
根据法律规定，生产时限制在 550 Hz 以下 As a result of legal stipulations, a limit to 550 Hz is in production		CE 标志 CE marking	低压准则 2006/95/EC Low-voltage directive 2006/95/EC
通用技术参数 / General tech. specifications			
偏移角 cos φ Offset factor cos φ	0.95	输入/输出 / Inputs / outputs	
通讯 / Communication			
通讯 Communication	RS485 RS485	数字量输入 / Digital inputs	
机械数据 / Mechanical data			
防护等级 Degree of protection	IP20 / UL 开放式 IP20 / UL open type	数量 Number	3
外形尺寸 Frame size	FSA	模拟量输入 / Analog inputs	
净重 Net weight	0.90 kg	数量 Number	1 (模拟变量，用于设定值 (0...10 V，可缩放或可用作第 4 数字量输入)) 1 (Analog variant, for setpoint (0...10 V, can be scaled or used as 4th digital input))
宽度 Width	90.0 mm	数字量输出 / Digital outputs	
高度 Height	150.0 mm	数量 Number	1 (电位隔离的光学耦合器输出，NPN 类型) 1 (Isolated optocoupler output, NPN type)
深度 Depth	131.0 mm		