

SIEMENS

Hoja de medición y de datos SINAMICS V90

Data sheet for SINAMICS V90

Datos de pedido
MLFB-Ordering data

6SL3210-5FE11-0UA0



Figura similar / Figure similar

Número de pedido del cliente / Client order no.:
Nº. de pedido Siemens / Order no.:
Número de oferta / Offer no.:
Nota / Remarks:

Nº. de ítem / Item no.:
Número de envío / Consignment no.:
Proyecto / Project:

Datos asignados / Rated data	Condiciones ambientales / Ambient conditions																						
Entrada / Input <table><tr><td>Número de fases Number of phases</td><td>3 AC</td></tr><tr><td>Tensión de red Line voltage</td><td>380 ... 480 V +10 % -15 %</td></tr><tr><td>Frecuencia de red Line frequency</td><td>45 ... 66 Hz</td></tr></table> Salida / Output <table><tr><td>Potencia asignada Rated power</td><td>1,00 kW</td></tr><tr><td>Intensidad asignada (IN) Rated current (IN)</td><td>3,00 A</td></tr><tr><td>Intensidad de salida, máx. Max. output current</td><td>9,00 A</td></tr></table>	Número de fases Number of phases	3 AC	Tensión de red Line voltage	380 ... 480 V +10 % -15 %	Frecuencia de red Line frequency	45 ... 66 Hz	Potencia asignada Rated power	1,00 kW	Intensidad asignada (IN) Rated current (IN)	3,00 A	Intensidad de salida, máx. Max. output current	9,00 A	<table><tr><td>Refrigeración Cooling</td><td>convección natural natural convection</td></tr><tr><td>Altura de instalación Installation altitude</td><td>1000 m</td></tr></table> Temperatura ambiente / Ambient temperature <table><tr><td>Funcionamiento Operation</td><td>0 ... 45 °C</td></tr><tr><td>Almacenaje Storage</td><td>-40 ... 70 °C</td></tr></table> Humedad relativa / Relative humidity <table><tr><td>Funcionamiento máx. Max. operation</td><td>90 %</td></tr></table>	Refrigeración Cooling	convección natural natural convection	Altura de instalación Installation altitude	1000 m	Funcionamiento Operation	0 ... 45 °C	Almacenaje Storage	-40 ... 70 °C	Funcionamiento máx. Max. operation	90 %
Número de fases Number of phases	3 AC																						
Tensión de red Line voltage	380 ... 480 V +10 % -15 %																						
Frecuencia de red Line frequency	45 ... 66 Hz																						
Potencia asignada Rated power	1,00 kW																						
Intensidad asignada (IN) Rated current (IN)	3,00 A																						
Intensidad de salida, máx. Max. output current	9,00 A																						
Refrigeración Cooling	convección natural natural convection																						
Altura de instalación Installation altitude	1000 m																						
Funcionamiento Operation	0 ... 45 °C																						
Almacenaje Storage	-40 ... 70 °C																						
Funcionamiento máx. Max. operation	90 %																						
Entradas / salidas / Inputs / outputs	Normas / Standards																						
Entradas digitales estándar / Standard digital inputs <table><tr><td>Número Number</td><td>10</td></tr></table> Salidas digitales / Digital outputs <table><tr><td>Número Number</td><td>6</td></tr></table> Entradas analógicas / Analog inputs <table><tr><td>Número Number</td><td>2</td></tr></table> Salidas analógicas / Analog outputs <table><tr><td>Número Number</td><td>2</td></tr></table>	Número Number	10	Número Number	6	Número Number	2	Número Number	2	<table><tr><td>Conformidad con normas Compliance with standards</td><td>CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM) CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)</td></tr></table>	Conformidad con normas Compliance with standards	CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM) CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)												
Número Number	10																						
Número Number	6																						
Número Number	2																						
Número Number	2																						
Conformidad con normas Compliance with standards	CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM) CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)																						
Datos mecánicos / Mechanical data	Comunicación / Communication																						
<table><tr><td>Grado de protección Degree of protection</td><td>IP20 / UL open type IP20 / UL open type</td></tr><tr><td>Tamaño Frame size</td><td>FSA</td></tr><tr><td>Peso neto Net weight</td><td>1,85 kg</td></tr><tr><td>Anchura Width</td><td>80,0 mm</td></tr><tr><td>Altura Height</td><td>180,0 mm</td></tr><tr><td>Profundidad Depth</td><td>200,0 mm</td></tr></table>	Grado de protección Degree of protection	IP20 / UL open type IP20 / UL open type	Tamaño Frame size	FSA	Peso neto Net weight	1,85 kg	Anchura Width	80,0 mm	Altura Height	180,0 mm	Profundidad Depth	200,0 mm	<table><tr><td>Comunicación Communication</td><td>USS, Modbus RTU USS, Modbus RTU</td></tr></table>	Comunicación Communication	USS, Modbus RTU USS, Modbus RTU								
Grado de protección Degree of protection	IP20 / UL open type IP20 / UL open type																						
Tamaño Frame size	FSA																						
Peso neto Net weight	1,85 kg																						
Anchura Width	80,0 mm																						
Altura Height	180,0 mm																						
Profundidad Depth	200,0 mm																						
Comunicación Communication	USS, Modbus RTU USS, Modbus RTU																						