SIEMENS

Технический паспорт для SINAMICS V90

Data sheet for SINAMICS V90

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6SL3210-5FE11-5UA0



Иллюстрация аналогичная / *Figure similar*

№ заказа клиента / *Client order no.*:
№ заказа Siemens / *Order no.*:
№ предложения / *Offer no.*:
Примечание / *Remarks*:

№ позиции / *Item no.*:
Ком. № / *Consignment no.*:
Проект / *Project*:

Номинальные параметры / *Rated data*

Вход / *Input*

Число фаз *Number of phases*	3 Переменный ток
Сетевое напряжение *Line voltage*	380 ... 480 В +10 % -15 %
Частота сети *Line frequency*	45 ... 66 Гц

Выход / *Output*

Расчетная мощность *Rated power*	1,75 кВт
Номинальный ток (IN) *Rated current (IN)*	5,30 A
Выходной ток, макс. *Max. output current*	15,90 A

Входы / выходы / *Inputs / outputs*

Стандартные цифровые входы / *Standard digital inputs*

Количество *Number*	10

Цифровые выходы / *Digital outputs*

Количество *Number*	6

Аналоговые входы / *Analog inputs*

Количество *Number*	2

Аналоговые выходы / *Analog outputs*

Количество *Number*	2

Механические данные / *Mechanical data*

Степень защиты *Degree of protection*	IP20 / UL открытый тип *IP20 / UL open type*
Типоразмер *Frame size*	FSB
Масса нетто *Net weight*	2,45 кг
Ширина *Width*	100,0 мм
Высота *Height*	180,0 мм
Глубина *Depth*	220,0 мм

Условия окружающей среды / *Ambient conditions*

Охлаждение *Cooling*	Вентилятор *Fan*
Высота места установки *Installation altitude*	1000 м

Температура окружающей среды / *Ambient temperature*

Рабочий режим *Operation*	0 ... 45 °C
Подшипники *Storage*	-40 ... 70 °C

Относительная влажность воздуха / *Relative humidity*

Рабочий режим, макс. *Max. operation*	90 %

Стандарты/нормы / *Standards*

Соответствие стандартам *Compliance with standards*	CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM) *CE, KC, cULus, EAC, C-Tick (RCM)*

Коммуникация / *Communication*

Коммуникация *Communication*	USS, Modbus RTU *USS, Modbus RTU*

Сохраняем за собой право на внесение технических изменений. Возможны расхождения между паспортными данными и данными на заводской табличке. /
Technical data are subject to change! There may be discrepancies between calculated and rating plate values.

Сгенерировано / Generated Fri Mar 29 01:50:36 CET 2024