

订购数据

MLFB-Ordering data

6SL3211-0KB15-5UB1



图像类似 / Figure similar

客户订单号 / Client order no.:

西门子订单号 / Order no.:

报价号 / Offer no.:

注释 / Remarks:

物品号 / Item no.:

托运号 / Consignment no.:

项目 / Project:

额定数据 / Rated data	环境条件 / Ambient conditions																				
输入 / Input <table><tr><td>相位数 Number of phases</td><td>1 AC</td></tr><tr><td>电源电压 Line voltage</td><td>200 ... 240 V ±10 %</td></tr><tr><td>电源频率 Line frequency</td><td>47 ... 63 Hz</td></tr><tr><td>额定电流 Rated current</td><td>7.70 A</td></tr></table>	相位数 Number of phases	1 AC	电源电压 Line voltage	200 ... 240 V ±10 %	电源频率 Line frequency	47 ... 63 Hz	额定电流 Rated current	7.70 A	<table><tr><td>安装高度 Installation altitude</td><td>1000 米</td></tr><tr><td>环境温度 / Ambient temperature</td><td></td></tr><tr><td>运行 Operation</td><td>-10 ... 40 °C</td></tr><tr><td>存放温度 Storage</td><td>-40 ... 70 °C</td></tr><tr><td>相对空气湿度 / Relative humidity</td><td></td></tr><tr><td>运行，最大 Max. operation</td><td>95 % 禁止凝露 95 % condensation not permitted</td></tr></table>	安装高度 Installation altitude	1000 米	环境温度 / Ambient temperature		运行 Operation	-10 ... 40 °C	存放温度 Storage	-40 ... 70 °C	相对空气湿度 / Relative humidity		运行，最大 Max. operation	95 % 禁止凝露 95 % condensation not permitted
相位数 Number of phases	1 AC																				
电源电压 Line voltage	200 ... 240 V ±10 %																				
电源频率 Line frequency	47 ... 63 Hz																				
额定电流 Rated current	7.70 A																				
安装高度 Installation altitude	1000 米																				
环境温度 / Ambient temperature																					
运行 Operation	-10 ... 40 °C																				
存放温度 Storage	-40 ... 70 °C																				
相对空气湿度 / Relative humidity																					
运行，最大 Max. operation	95 % 禁止凝露 95 % condensation not permitted																				
输出 / Output <table><tr><td>相位数 Number of phases</td><td>3 AC</td></tr><tr><td>额定功率 Rated power</td><td>0.55 kW</td></tr><tr><td>额定电流 (IN) Rated current (IN)</td><td>3.20 A</td></tr><tr><td>脉冲频率 Pulse frequency</td><td>8 kHz</td></tr><tr><td>V/f控制时的输出频率 Output frequency for V/f control</td><td>0 ... 650 Hz</td></tr><tr><td colspan="2">根据法律规定，生产时限制在 550 Hz 以下 As a result of legal stipulations, a limit to 550 Hz is in production</td></tr></table>	相位数 Number of phases	3 AC	额定功率 Rated power	0.55 kW	额定电流 (IN) Rated current (IN)	3.20 A	脉冲频率 Pulse frequency	8 kHz	V/f控制时的输出频率 Output frequency for V/f control	0 ... 650 Hz	根据法律规定，生产时限制在 550 Hz 以下 As a result of legal stipulations, a limit to 550 Hz is in production		闭环控制方式 / Closed-loop control techniques <table><tr><td>V/f线性/平方/可参数设置 V/f linear / square-law / parameterizable</td><td>是 Yes</td></tr></table> 标准 / Standards <table><tr><td>符合标准 Compliance with standards</td><td>UL, cUL, CE, C-Tick (RCM) UL, cUL, CE, C-Tick (RCM)</td></tr><tr><td>CE 标志 CE marking</td><td>低压准则 2006/95/EC Low-voltage directive 2006/95/EC</td></tr></table>	V/f线性/平方/可参数设置 V/f linear / square-law / parameterizable	是 Yes	符合标准 Compliance with standards	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM) UL, cUL, CE, C-Tick (RCM)	CE 标志 CE marking	低压准则 2006/95/EC Low-voltage directive 2006/95/EC		
相位数 Number of phases	3 AC																				
额定功率 Rated power	0.55 kW																				
额定电流 (IN) Rated current (IN)	3.20 A																				
脉冲频率 Pulse frequency	8 kHz																				
V/f控制时的输出频率 Output frequency for V/f control	0 ... 650 Hz																				
根据法律规定，生产时限制在 550 Hz 以下 As a result of legal stipulations, a limit to 550 Hz is in production																					
V/f线性/平方/可参数设置 V/f linear / square-law / parameterizable	是 Yes																				
符合标准 Compliance with standards	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM) UL, cUL, CE, C-Tick (RCM)																				
CE 标志 CE marking	低压准则 2006/95/EC Low-voltage directive 2006/95/EC																				
通用技术参数 / General tech. specifications	输入/输出 / Inputs / outputs																				
<table><tr><td>偏移角 cos φ Offset factor cos φ</td><td>0.95</td></tr></table>	偏移角 cos φ Offset factor cos φ	0.95	数字量输入 / Digital inputs <table><tr><td>数量 Number</td><td>3</td></tr></table>	数量 Number	3																
偏移角 cos φ Offset factor cos φ	0.95																				
数量 Number	3																				
通讯 / Communication																					
<table><tr><td>通讯 Communication</td><td>RS485 RS485</td></tr></table>	通讯 Communication	RS485 RS485																			
通讯 Communication	RS485 RS485																				
机械数据 / Mechanical data																					
<table><tr><td>防护等级 Degree of protection</td><td>IP20 / UL 开放式 IP20 / UL open type</td></tr><tr><td>外形尺寸 Frame size</td><td>FSA</td></tr><tr><td>净重 Net weight</td><td>0.70 kg</td></tr><tr><td>宽度 Width</td><td>90.0 mm</td></tr><tr><td>高度 Height</td><td>150.0 mm</td></tr><tr><td>深度 Depth</td><td>101.0 mm</td></tr></table>	防护等级 Degree of protection	IP20 / UL 开放式 IP20 / UL open type	外形尺寸 Frame size	FSA	净重 Net weight	0.70 kg	宽度 Width	90.0 mm	高度 Height	150.0 mm	深度 Depth	101.0 mm	数字量输出 / Digital outputs <table><tr><td>数量 Number</td><td>1 (电位隔离的光学耦合器输出，NPN 类型) 1 (Isolated optocoupler output, NPN type)</td></tr></table>	数量 Number	1 (电位隔离的光学耦合器输出，NPN 类型) 1 (Isolated optocoupler output, NPN type)						
防护等级 Degree of protection	IP20 / UL 开放式 IP20 / UL open type																				
外形尺寸 Frame size	FSA																				
净重 Net weight	0.70 kg																				
宽度 Width	90.0 mm																				
高度 Height	150.0 mm																				
深度 Depth	101.0 mm																				
数量 Number	1 (电位隔离的光学耦合器输出，NPN 类型) 1 (Isolated optocoupler output, NPN type)																				