

订购数据

MLFB-Ordering data

6SL3211-0KB11-2UA1



图像类似 / Figure similar

客户订单号 / Client order no.:

西门子订单号 / Order no.:

报价号 / Offer no.:

注释 / Remarks:

物品号 / Item no.:

托运号 / Consignment no.:

项目 / Project:

额定数据 / Rated data	环境条件 / Ambient conditions																		
输入 / Input <table><tr><td>相位数 Number of phases</td><td>1 AC</td></tr><tr><td>电源电压 Line voltage</td><td>200 ... 240 V ±10 %</td></tr><tr><td>电源频率 Line frequency</td><td>47 ... 63 Hz</td></tr><tr><td>额定电流 Rated current</td><td>2.30 A</td></tr></table>	相位数 Number of phases	1 AC	电源电压 Line voltage	200 ... 240 V ±10 %	电源频率 Line frequency	47 ... 63 Hz	额定电流 Rated current	2.30 A	安装高度 Installation altitude 1000 米										
相位数 Number of phases	1 AC																		
电源电压 Line voltage	200 ... 240 V ±10 %																		
电源频率 Line frequency	47 ... 63 Hz																		
额定电流 Rated current	2.30 A																		
输出 / Output <table><tr><td>相位数 Number of phases</td><td>3 AC</td></tr><tr><td>额定功率 Rated power</td><td>0.12 kW</td></tr><tr><td>额定电流 (IN) Rated current (IN)</td><td>0.90 A</td></tr><tr><td>脉冲频率 Pulse frequency</td><td>8 kHz</td></tr><tr><td>V/f控制时的输出频率 Output frequency for V/f control</td><td>0 ... 650 Hz</td></tr><tr><td colspan="2">根据法律规定，生产时限制在 550 Hz 以下 As a result of legal stipulations, a limit to 550 Hz is in production</td></tr></table>	相位数 Number of phases	3 AC	额定功率 Rated power	0.12 kW	额定电流 (IN) Rated current (IN)	0.90 A	脉冲频率 Pulse frequency	8 kHz	V/f控制时的输出频率 Output frequency for V/f control	0 ... 650 Hz	根据法律规定，生产时限制在 550 Hz 以下 As a result of legal stipulations, a limit to 550 Hz is in production		环境温度 / Ambient temperature <table><tr><td>运行 Operation</td><td>-10 ... 40 °C</td></tr><tr><td>存放温度 Storage</td><td>-40 ... 70 °C</td></tr></table> 相对空气湿度 / Relative humidity <table><tr><td>运行，最大 Max. operation</td><td>95 % 禁止凝露 95 % condensation not permitted</td></tr></table>	运行 Operation	-10 ... 40 °C	存放温度 Storage	-40 ... 70 °C	运行，最大 Max. operation	95 % 禁止凝露 95 % condensation not permitted
相位数 Number of phases	3 AC																		
额定功率 Rated power	0.12 kW																		
额定电流 (IN) Rated current (IN)	0.90 A																		
脉冲频率 Pulse frequency	8 kHz																		
V/f控制时的输出频率 Output frequency for V/f control	0 ... 650 Hz																		
根据法律规定，生产时限制在 550 Hz 以下 As a result of legal stipulations, a limit to 550 Hz is in production																			
运行 Operation	-10 ... 40 °C																		
存放温度 Storage	-40 ... 70 °C																		
运行，最大 Max. operation	95 % 禁止凝露 95 % condensation not permitted																		
闭环控制方式 / Closed-loop control techniques																			
V/f线性/平方/可参数设置 V/f linear / square-law / parameterizable 是 Yes																			
标准 / Standards																			
符合标准 Compliance with standards UL, cUL, CE, C-Tick (RCM) UL, cUL, CE, C-Tick (RCM)																			
CE 标志 CE marking 低压准则 2006/95/EC Low-voltage directive 2006/95/EC																			
通用技术参数 / General tech. specifications	输入/输出 / Inputs / outputs																		
偏移角 cos φ Offset factor cos φ 0.95	数字量输入 / Digital inputs <table><tr><td>数量 Number</td><td>3</td></tr></table>	数量 Number	3																
数量 Number	3																		
通讯 / Communication	模拟量输入 / Analog inputs <table><tr><td>数量 Number</td><td>1 (模拟变量，用于设定值 (0...10 V，可缩放或可用作第 4 数字量输入)) 1 (Analog variant, for setpoint (0...10 V, can be scaled or used as 4th digital input))</td></tr></table>	数量 Number	1 (模拟变量，用于设定值 (0...10 V，可缩放或可用作第 4 数字量输入)) 1 (Analog variant, for setpoint (0...10 V, can be scaled or used as 4th digital input))																
数量 Number	1 (模拟变量，用于设定值 (0...10 V，可缩放或可用作第 4 数字量输入)) 1 (Analog variant, for setpoint (0...10 V, can be scaled or used as 4th digital input))																		
机械数据 / Mechanical data	数字量输出 / Digital outputs <table><tr><td>数量 Number</td><td>1 (电位隔离的光学耦合器输出，NPN 类型) 1 (Isolated optocoupler output, NPN type)</td></tr></table>	数量 Number	1 (电位隔离的光学耦合器输出，NPN 类型) 1 (Isolated optocoupler output, NPN type)																
数量 Number	1 (电位隔离的光学耦合器输出，NPN 类型) 1 (Isolated optocoupler output, NPN type)																		