



Error:
No CAD-Data
available for this
configuration.

Hoja de medición y de datos SINAMICS G120X
Data sheet for SINAMICS G120X

Referencia : 6SL3220-3YE54-0CF0
Article No. :

Figura similar
Figure similar

Número de pedido del cliente :
Client order no. :
Nº. de pedido Siemens :
Order no. :
Número de oferta :
Offer no. :
Nota :
Remarks :

Nº. de ítem :
Item no. :
Número de envío :
Consignment no. :
Proyecto :
Project :

Datos asignados
Rated data

Datos técnicos generales
General tech. specifications

Entrada Input			Factor de potencia λ Power factor λ		0,90 ... 0,95
Número de fases Number of phases	3 AC		Factor de decalaje cos φ Offset factor cos φ		0,99
Tensión de red Line voltage	380 ... 480 V +10 % -20 %		Rendimiento η Efficiency η		0,98
Frecuencia de red Line frequency	47 ... 63 Hz		Nivel de presión acústica LpA (1m) Sound pressure level (1m)		74 dB
Tensión asignada Rated voltage	400V IEC	480V NEC	Pérdidas ³⁾ Power loss		6,170 kW
Intensidad asignada (LO) Rated current (LO)	471,00 A	471,00 A	Clase de filtro (integrado) Filter class (integrated)		Filtro antiparasitario para categoría C3 RFI suppression filter for Category C3
Intensidad asignada (HO) Rated current (HO)	400,00 A	392,00 A	Categoría CEM (con accesorios) EMC category (with accessories)		Categoría C3 Category C3
Salida Output			Función de seguridad "Safe Torque Off" Safety function "Safe Torque Off"		sin dispositivo SIRIUS (p. ej., mediante S7-1500F) without SIRIUS device (e.g. via S7-1500F)
Número de fases Number of phases	3 AC		Comunicación Communication		PROFINET, EtherNet/IP PROFINET, EtherNet/IP
Tensión asignada Rated voltage	400V IEC	480V NEC ¹⁾			
Potencia asignada (LO) Rated power (LO)	250,00 kW	400,00 hp			
Potencia asignada (HO) Rated power (HO)	200,00 kW	300,00 hp			
Intensidad asignada (LO) Rated current (LO)	477,00 A	477,00 A			
Intensidad asignada (HO) Rated current (HO)	370,00 A	361,00 A			
Intensidad asignada (IN) Rated current (IN)	488,00 A				
Intensidad de salida, máx. Max. output current	644,00 A				
Frecuencia de pulsación Pulse frequency	2 kHz				
Frec. de salida con regul. vectorial Output frequency for vector control	0 ... 200 Hz				
Frec. de salida con regulación por U/f Output frequency for V/f control	0 ... 550 Hz				

Capacidad de sobrecarga
Overload capability

Low Overload (LO) Low Overload (LO)
Intensidad con carga básica IL del 110 % durante 60 s con un tiempo de ciclo de 300 s 110% base load current IL for 60 s in a 300 s cycle time
High Overload (HO) High Overload (HO)
150 % × Intensidad con carga básica IH durante 60 s dentro de un tiempo de ciclo de 600 s 150% x base load current IH for 60 s within a 600 s cycle time

Hoja de medición y de datos SINAMICS G120X
Data sheet for SINAMICS G120X

Referencia : 6SL3220-3YE54-0CF0
Article No. :

Entradas / salidas Inputs / outputs	
Entradas digitales estándar Standard digital inputs	
Número Number	6
Nivel de conmutación: 0 → 1 Switching level: 0 → 1	11 V
Nivel de conmutación: 1 → 0 Switching level: 1 → 0	5 V
Intensidad de arranque, máx. Max. inrush current	15 mA
Entradas digitales de seguridad Fail-safe digital inputs	
Número Number	1
Salidas digitales Digital outputs	
Número como conmutados de relé Number as relay changeover contact	2
Salida (carga resistiva) Output (resistive load)	DC 30 V, 5,0 A
Número como transistor Number as transistor	0
Entradas analógicas / digitales Analog / digital inputs	
Número Number	2 (Entrada diferencial) 2 (Differential input)
Resolución Resolution	10 bit
Umbral de conmutación como entrada digital Switching threshold as digital input	
0 → 1	4 V
1 → 0	1,6 V
Salidas analógicas Analog outputs	
Número Number	1 (Salida no aislada) 1 (Non-isolated output)
Interfaz PTC/ KTY PTC/ KTY interface	
1 entrada para sensor de temperatura del motor, posibilidad de conectar sensores PTC, KTY y Thermo-Click, precisión ±5 °C 1 motor temperature sensor input, sensors that can be connected PTC, KTY and Thermo-Click, accuracy ±5 °C	

Método de regulación Closed-loop control techniques	
U/f lineal / cuadrático / parametrizable V/f linear / square-law / parameterizable	Sí Yes
U/f con regulación de flujo (FCC) V/f with flux current control (FCC)	Sí Yes
U/f ECO lineal / cuadrático V/f ECO linear / square-law	Sí Yes
Regulación vectorial, sin encóder Sensorless vector control	Sí Yes
Regulación vectorial, con encóder Vector control, with sensor	No No
Regulación de par, sin encóder Encoderless torque control	No No
Regulación de par, con encóder Torque control, with encoder	No No
Condiciones ambientales Ambient conditions	
Estándar para pintura Standard board coating type	Clase 3C2, según IEC 60721-3-3: 2002 Class 3C2, according to IEC 60721-3-3: 2002
Refrigeración Cooling	Refrigeración por aires usando ventilador integrado Air cooling using an integrated fan
Demanda de aire de refrigeración Cooling air requirement	0,210 m³/s (7,416 ft³/s)
Altura de instalación Installation altitude	1.000 m (3.280,84 ft)
Temperatura ambiente Ambient temperature	
Funcionamiento Operation	-20 ... 45 °C (-4 ... 113 °F)
Transporte Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Almacenaje Storage	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Humedad relativa Relative humidity	
Funcionamiento máx. Max. operation	95 % con 40 °C (104 °F), condensación y heladas no admisibles 95 % At 40 °C (104 °F), condensation and icing not permissible

Hoja de medición y de datos SINAMICS G120X
Data sheet for SINAMICS G120X

Referencia : 6SL3220-3YE54-0CF0
Article No. :

Conexiones
Connections

Cable de señales Signal cable	
Sección de conector Conductor cross-section	0,15 ... 1,50 mm ² (AWG 24 ... AWG 16)

Lado de la red Line side	
Tipo Version	tornillo M10 M10 screw
Sección de conector Conductor cross-section	35,00 ... 2 x 185,00 mm ² (AWG 1 ... MCM 2 x 350)

Lado del motor Motor end	
Tipo Version	tornillo M10 M10 screw
Sección de conector Conductor cross-section	35,00 ... 2 x 185,00 mm ² (AWG 1 ... MCM 2 x 350)

Circ. interm. (para resist. freno) DC link (for braking resistor)	
Conexión PE PE connection	Tornillo M10 M10 screw

Longitud de cable a motor, máx. Max. motor cable length	
Apantallado Shielded	200 m (656,17 ft)

Datos mecánicos
Mechanical data

Grado de protección Degree of protection	IP20 / UL open type IP20 / UL open type
Tamaño Frame size	FSG
Peso neto Net weight	120 kg (264,56 lb)


Dimensiones Dimensions	
Anchura Width	305 mm (12,01 in)
Altura Height	999 mm (39,33 in)
Profundidad Depth	369 mm (14,53 in)

Normas
Standards

Conformidad con normas Compliance with standards	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH
Marcado CE CE marking	Directiva de CEM 2004/108/CE, Directiva de baja tensión 2006/95/CE EMC Directive 2004/108/EC, Low-Voltage Directive 2006/95/EC

Pérdidas en convertidor según IEC61800-9-2*
Converter losses to IEC61800-9-2*

Clase de eficiencia Efficiency class	IE2
Comparación con el convertidor de referencia (90% / 100%) Comparison with the reference converter (90% / 100%)	45,7 %



Los valores en porcentaje indican las pérdidas referidas a la potencia asignada del convertidor.
The percentage values show the losses in relation to the rated apparent power of the converter.

El diagrama muestra las pérdidas para los puntos (según norma IEC61800-9-2) de la corriente formadora de par relativa (I) en función de la frecuencia estatórica relativa del motor (f). Los valores son válidos para la versión básica del convertidor sin opciones/componentes.
The diagram shows the losses for the points (as per standard IEC61800-9-2) of the relative torque generating current (I) over the relative motor stator frequency (f). The values are valid for the basic version of the converter without options/components.

*valores calculados
*calculated values

¹⁾ La intensidad de salida y los datos de potencia son válidos para el rango de tensiones de 440 V a 480 V
The output current and HP ratings are valid for the voltage range 440V-480V
³⁾ Valor típico. Encontrará más información en el grupo de elementos "Pérdidas de convertidor según IEC 61800-9-2" en la presente hoja de datos.
Typical value. More information can be found in the element group "Converter losses to IEC 61800-9-2" in this datasheet.

Hoja de medición y de datos SINAMICS G120X

Data sheet for SINAMICS G120X

Referencia : 6SL3220-3YE54-0CF0
Article No. :

Unidad de mando: Intelligent Operator Panel (IOP-2) Operator panel: Intelligent Operator Panel (IOP-2)																					
<table><tr><th colspan="2">Pantalla Screen</th></tr><tr><td>Versión del display Display design</td><td>LCD color LCD color</td></tr><tr><td>Resolución de pantalla Screen resolution</td><td>320 x 240 Píxeles</td></tr></table>	Pantalla Screen		Versión del display Display design	LCD color LCD color	Resolución de pantalla Screen resolution	320 x 240 Píxeles	<table><tr><th colspan="2">Condiciones ambientales Ambient conditions</th></tr><tr><td colspan="2">Temperatura ambiente Ambient temperature</td></tr><tr><td>Funcionamiento Operation</td><td>0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) 55 °C solo con juego para montar en puerta 55 °C only with door installation kit</td></tr><tr><td>Almacenaje Storage</td><td>-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)</td></tr><tr><td>Transporte Transport</td><td>-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)</td></tr><tr><td colspan="2">Humedad relativa del aire a 25 °C durante Relative humidity at 25°C during</td></tr><tr><td>Funcionamiento máx. Max. operation</td><td>95 %</td></tr></table>	Condiciones ambientales Ambient conditions		Temperatura ambiente Ambient temperature		Funcionamiento Operation	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) 55 °C solo con juego para montar en puerta 55 °C only with door installation kit	Almacenaje Storage	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)	Transporte Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)	Humedad relativa del aire a 25 °C durante Relative humidity at 25°C during		Funcionamiento máx. Max. operation	95 %
Pantalla Screen																					
Versión del display Display design	LCD color LCD color																				
Resolución de pantalla Screen resolution	320 x 240 Píxeles																				
Condiciones ambientales Ambient conditions																					
Temperatura ambiente Ambient temperature																					
Funcionamiento Operation	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) 55 °C solo con juego para montar en puerta 55 °C only with door installation kit																				
Almacenaje Storage	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)																				
Transporte Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)																				
Humedad relativa del aire a 25 °C durante Relative humidity at 25°C during																					
Funcionamiento máx. Max. operation	95 %																				
<table><tr><th colspan="2">Datos mecánicos Mechanical data</th></tr><tr><td>Grado de protección Degree of protection</td><td>IP55 / UL type 12 IP55 / UL type 12</td></tr><tr><td>Peso neto Net weight</td><td>0,134 kg (0,30 lb)</td></tr><tr><td colspan="2">Dimensiones Dimensions</td></tr><tr><td>Anchura Width</td><td>70,00 mm (2,76 in)</td></tr><tr><td>Altura Height</td><td>106,85 mm (4,21 in)</td></tr><tr><td>Profundidad Depth</td><td>19,65 mm (0,77 in)</td></tr></table>	Datos mecánicos Mechanical data		Grado de protección Degree of protection	IP55 / UL type 12 IP55 / UL type 12	Peso neto Net weight	0,134 kg (0,30 lb)	Dimensiones Dimensions		Anchura Width	70,00 mm (2,76 in)	Altura Height	106,85 mm (4,21 in)	Profundidad Depth	19,65 mm (0,77 in)	<table><tr><th colspan="2">Homologaciones Approvals</th></tr><tr><td>Certificado de aptitud Certificate of suitability</td><td>CE, cULus, EAC, KCC, RCM CE, cULus, EAC, KCC, RCM</td></tr></table>	Homologaciones Approvals		Certificado de aptitud Certificate of suitability	CE, cULus, EAC, KCC, RCM CE, cULus, EAC, KCC, RCM		
Datos mecánicos Mechanical data																					
Grado de protección Degree of protection	IP55 / UL type 12 IP55 / UL type 12																				
Peso neto Net weight	0,134 kg (0,30 lb)																				
Dimensiones Dimensions																					
Anchura Width	70,00 mm (2,76 in)																				
Altura Height	106,85 mm (4,21 in)																				
Profundidad Depth	19,65 mm (0,77 in)																				
Homologaciones Approvals																					
Certificado de aptitud Certificate of suitability	CE, cULus, EAC, KCC, RCM CE, cULus, EAC, KCC, RCM																				