



Figura simile
Figure similar

N° d'article : 6SL3220-3YH60-0CF0
Article No. :

N. d'ordine del cliente :
Client order no. :
N. d'ordine Siemens :
Order no. :
N. di offerta :
Offer no. :
Annotazione :
Remarks :

N. di item :
Item no. :
N. di commessa :
Consignment no. :
Progetto :
Project :

Dati nominali
Rated data

Ingresso
Input

Numero di fasi Number of phases	3 AC	
Tensione di rete Line voltage	500 ... 690 V +10 % -10 %	
Frequenza di rete Line frequency	47 ... 63 Hz	
Tensione nominale Rated voltage	690V IEC	600V NEC
Corrente nominale (LO) Rated current (LO)	437,00 A	461,00 A
Corrente nominale (HO) Rated current (HO)	362,00 A	381,00 A

Uscita
Output

Numero di fasi Number of phases	3 AC	
Tensione nominale Rated voltage	690V IEC	600V NEC 1)
Potenza nominale (LO) Rated power (LO)	400,00 kW	450,00 hp
Potenza nominale (HO) Rated power (HO)	355,00 kW	350,00 hp
Corrente nominale (LO) Rated current (LO)	420,00 A	432,00 A
Corrente nominale (HO) Rated current (HO)	348,00 A	367,00 A
Corrente nominale (IN) Rated current (IN)	453,00 A	
Corrente di uscita, max. Max. output current	598,00 A	
Frequenza impulsi Pulse frequency	2 kHz	
Frequenza di uscita con reg. vettoriale Output frequency for vector control	0 ... 100 Hz	
Frequenza di uscita con regolazione U/f Output frequency for V/f control	0 ... 100 Hz	

Sovraccaricabilità
Overload capability

Low Overload (LO) Low Overload (LO)	110 % corrente di carico base IL per 60 s in un tempo di ciclo di 300 s 110% base load current IL for 60 s in a 300 s cycle time
High Overload (HO) High Overload (HO)	150% x corrente di carico base per 60 s entro un tempo ciclo di 300 s 150% x base load current IH for 60 s within a 300 s cycle time

Dati tecnici generali
General tech. specifications

Fattore di potenza λ Power factor λ	0,75 ... 0,93
Fattore di sfasamento cos φ Offset factor cos φ	0,96
Rendimento η Efficiency η	0,98
Livello di pressione acustica LpA (1m) Sound pressure level (1m)	74 dB
Potenza dissipata 3) Power loss	7,670 kW
Classe di filtro (integrato) Filter class (integrated)	Filtro antiradiodisturbi per categoria C3 RFI suppression filter for Category C3
Categoria EMC (con accessori) EMC category (with accessories)	Categoria C3 Category C3
Funzione di sicurezza "Safe Torque Off" Safety function "Safe Torque Off"	senza apparecchio SIRIUS (ad es. tramite S7-1500F) without SIRIUS device (e.g. via S7-1500F)

Comunicazione
Communication

Comunicazione Communication	PROFINET, EtherNet/IP PROFINET, EtherNet/IP
--------------------------------	--

Scheda tecnica SINAMICS G120X
Data sheet for SINAMICS G120X

N° d'article : 6SL3220-3YH60-0CF0
Article No. :

Ingressi / uscite Inputs / outputs	
Ingressi digitali standard Standard digital inputs	
Numero Number	6
Livello di commutazione: 0 → 1 Switching level: 0 → 1	11 V
Livello di commutazione: 1 → 0 Switching level: 1 → 0	5 V
Corrente di inserzione, max. Max. inrush current	15 mA
Ingressi digitali fail-safe Fail-safe digital inputs	
Numero Number	1
Uscite digitali Digital outputs	
Numero di relè con contatti in scambio Number as relay changeover contact	2
Uscita (carico ohmico) Output (resistive load)	DC 30 V, 5,0 A
Numero come transistor Number as transistor	0
Ingressi analogici / digitali Analog / digital inputs	
Numero Number	2 (Ingresso differenziale) 2 (Differential input)
Risoluzione Resolution	10 bit
Soglia di commutazione come ingresso digitale Switching threshold as digital input	
0 → 1	4 V
1 → 0	1,6 V
Uscite analogiche Analog outputs	
Numero Number	1 (Uscita non isolata) 1 (Non-isolated output)
Interfaccia PTC/ KTY PTC/ KTY interface	
1 ingresso per sensore di temperatura motore, sensori collegabili PTC, KTY e Thermoclick, precisione ±5 °C 1 motor temperature sensor input, sensors that can be connected PTC, KTY and Thermo-Click, accuracy ±5 °C	

Metodi di regolazione Closed-loop control techniques	
U/f lineare / quadratica / parametrizzabile V/f linear / square-law / parameterizable	Sì Yes
U/f con reg. flusso di corrente (FCC) V/f with flux current control (FCC)	Sì Yes
U/f ECO lineare / quadratica V/f ECO linear / square-law	Sì Yes
Regolazione vettoriale senza trasduttore Sensorless vector control	Sì Yes
Regolazione vettoriale con trasduttore Vector control, with sensor	No No
Regolazione di coppia senza trasduttore Encoderless torque control	No No
Regolazione di coppia con trasduttore Torque control, with encoder	No No
Condizioni ambientali Ambient conditions	
Standard per la verniciatura Standard board coating type	Classe 3C2, secondo IEC 60721-3-3: 2002 Class 3C2, according to IEC 60721-3-3: 2002
Raffreddamento Cooling	Raffreddamento ad aria mediante ventilatore integrato Air cooling using an integrated fan
Aria di raffreddamento necessaria Cooling air requirement	0,362 m³/s (12,784 ft³/s)
Altitudine di installazione Installation altitude	1.000 m (3.280,84 ft)
Temperatura ambiente Ambient temperature	
Esercizio Operation	0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Trasporto Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Immagazzinaggio Storage	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Umidità relativa Relative humidity	
Esercizio max. Max. operation	95 % a 40 °C (104 °F), condensa e formazione di ghiaccio non ammesse 95 % At 40 °C (104 °F), condensation and icing not permissible

Scheda tecnica SINAMICS G120X

Data sheet for SINAMICS G120X


N° d'article : 6SL3220-3YH60-0CF0
Article No. :

Conessioni Connections	
Cavo di segnale Signal cable	
Sezione di collegamento Conductor cross-section	0,15 ... 1,50 mm² (AWG 24 ... AWG 16)
Lato rete Line side	
Esecuzione Version	vite M12 M12 screw
Sezione di collegamento Conductor cross-section	4 x 240,00 mm² (MCM 2 x 500 ... MCM 4 x 500)
Lato motore Motor end	
Esecuzione Version	vite M12 M12 screw
Sezione di collegamento Conductor cross-section	4 x 240,00 mm² (MCM 2 x 500 ... MCM 4 x 500)
Circ. inter. (per resist. di fren.) DC link (for braking resistor)	
Connessione PE PE connection	vite M12 M12 screw
Lunghezza cavo motore, max. Max. motor cable length	
Schermato Shielded	150 m (492,13 ft)

Dati meccanici Mechanical data	
Grado di protezione Degree of protection	IP20 / UL open type IP20 / UL open type
Grandezza costruttiva Frame size	FSH
Peso netto Net weight	162 kg (357,15 lb)
Dimensioni Dimensions	
Larghezza Width	548 mm (21,57 in)
Altezza Height	1.695 mm (66,73 in)
Profondità Depth	393 mm (15,47 in)

Norme Standards	
Conformità alle norme Compliance with standards	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), EAC, KCC, SEMI F47, REACH
Marcatura CE CE marking	Direttiva EMC 2004/108/CE, Direttiva sulla bassa tensione 2006/95/CE EMC Directive 2004/108/EC, Low-Voltage Directive 2006/95/EC

Perdite del convertitore secondo IEC61800-9-2* Converter losses to IEC61800-9-2*	
Classe di rendimento Efficiency class	IE2
Confronto con il convertitore di riferimento (90% / 100%) Comparison with the reference converter (90% / 100%)	36,6 %



I valori percentuali indicano le perdite riferite alla potenza apparente nominale del convertitore.
The percentage values show the losses in relation to the rated apparent power of the converter.

Il diagramma mostra la perdita per i punti (secondo la norma IEC61800-9-2) della corrente relativa formante la coppia (I) in funzione della frequenza statorica relativa del motore (f). I valori sono validi per l'esecuzione di base del convertitore senza opzioni/componenti.
The diagram shows the losses for the points (as per standard IEC61800-9-2) of the relative torque generating current (I) over the relative motor stator frequency (f). The values are valid for the basic version of the converter without options/components.

*Valori calcolati
*calculated values

¹⁾ La corrente di uscita e i dati di potenza sono validi per il campo di tensione da 550 V a 600 V
The output current and HP ratings are valid for the voltage range 550V-600V

³⁾ Valore tipico. Ulteriori informazioni sono disponibili nel gruppo di elementi "Perdite del convertitore secondo IEC 61800-9-2" in questo foglio dati.
Typical value. More information can be found in the element group "Converter losses to IEC 61800-9-2" in this datasheet.

Scheda tecnica SINAMICS G120X

Data sheet for SINAMICS G120X

N° d'article : 6SL3220-3YH60-0CF0
Article No. :

Pannello operatore: Intelligent Operator Panel (IOP-2) Operator panel: Intelligent Operator Panel (IOP-2)	
Schermo Screen Esecuzione del display Display designLCD colori LCD color Risoluzione dello schermo Screen resolution320 x 240 Pixel	Condizioni ambientali Ambient conditions Temperatura ambiente Ambient temperature Esercizio Operation0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) 55 °C solo con kit di montaggio su porta 55 °C only with door installation kit Immagazzinaggio Storage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) Trasporto Transport-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) Umidità relativa a 25°C, durante Relative humidity at 25°C during Esercizio max. Max. operation95 %
Dati meccanici Mechanical data Grado di protezione Degree of protectionIP55 / UL type 12 IP55 / UL type 12 Peso netto Net weight0,134 kg (0,30 lb) Dimensioni Dimensions Larghezza Width70,00 mm (2,76 in) Altezza Height106,85 mm (4,21 in) Profondità Depth19,65 mm (0,77 in)	Approvazioni Approvals Certificato di idoneità Certificate of suitabilityCE, cULus, EAC, KCC, RCM CE, cULus, EAC, KCC, RCM

Scheda tecnica Bobina di rete

Data sheet for Line reactor

Dati per l'ordinazione

MLFB-Ordering data

6SL3000-0CH34-8AA0




Figura simile / Figure similar

N. d'ordine del cliente / Client order no.:

N. d'ordine Siemens / Order no.:

N. di offerta / Offer no.:

Annotazione / Remarks:

N. di item / Item no.:

N. di commessa / Consignment no.:

Progetto / Project:

Dati nominali / Rated data	Connessioni / Connections
----------------------------	---------------------------

Ingresso / Input	
Numero di fasi Number of phases	3 AC
Tensione di rete Line voltage	500 ... 690 V
Uscita / Output	
Corrente nominale Rated current	482,0 A

Lato carico / Load side	
Esecuzione Version	1 foro per M10 1 x hole for M10

Dati meccanici / Mechanical data

Dimensioni / Dimensions	
Larghezza Width	350,0 mm (13,8 in)
Altezza Height	321,0 mm (12,6 in)
Profondità Depth	232,5 mm (9,2 in)
Grado di protezione Degree of protection	IP00
Peso netto Net weight	55,6 kg (123,0 lb)

Connessione PE / PE connection	
Esecuzione Version	Vite M6 M6 screw