

Hoja de medición y de datos Braking Module

Data sheet for Braking Module

Referencia : 6SL3300-1AF32-5AA0
Article No. :



Figura similar
Figure similar

Número de pedido del cliente :
Client order no. :
Nº. de pedido Siemens :
Order no. :
Número de oferta :
Offer no. :
Nota :
Remarks :

Nº. de ítem :
Item no. :
Número de envío :
Consignment no. :
Proyecto :
Project :

Datos asignados Rated data	
Potencia asignada P _{DB} Rated power P _{DB}	50,00 kW
Potencia asignada max. Rated power, max.	250,00 kW
Umbral de activación Activation threshold	967 V (841 V)
ajustable en interruptores DIP adjustable via DIP switch	

Datos técnicos generales General technical specifications	
Tensión del circuito intermedio DC link voltage	DC 675 ... 900 V

Datos mecánicos Mechanical data	
Peso neto Net weight	7,3 kg (16,09 lb)

Entradas digitales Digital inputs	
Número Number	1
Tensión Voltage	24 V
Nivel bajo Low level	-3 V ... 5 V
Nivel alto High level	15 V ... 30 V
Consumo con 24 V DC, típ. Power consumption at 24 V DC, typ.	10 mA

Salidas digitales Digital outputs	
Número Number	1
Tensión Voltage	DC 24 V
Intensidad de carga por salida digital, máx. Load current per digital output, max.	500 mA

Conexiones Connections	
---------------------------	--

Entradas digitales Digital inputs	
Sección de conexión, máx. Connection cross-section, max.	1,5 mm² (16 AWG)

Salidas digitales Digital outputs	
Sección de conexión, máx. Connection cross-section, max.	1,5 mm² (16 AWG)

Conexión PE PE connection	
Tipo en la caja Version on housing	tuerca M8 M8 nut

Resistencia de freno BrakeResistor	
Sección de conexión, máx. Connection cross-section, max.	50,0 mm² (1 AWG)