

Hoja de medición y de datos Braking Module
Data sheet for Braking Module

Referencia : 6SL3300-1AE31-3AA0
Article No. :



Figura similar
Figure similar

Número de pedido del cliente :
Client order no. :
Nº. de pedido Siemens :
Order no. :
Número de oferta :
Offer no. :
Nota :
Remarks :

Nº. de ítem :
Item no. :
Número de envío :
Consignment no. :
Proyecto :
Project :

Datos asignados
Rated data

Potencia asignada P _{DB} Rated power P _{DB}	25,00 kW
Potencia asignada max. Rated power, max.	125,00 kW
Umbral de activación Activation threshold	774 V (673 V)
ajustable en interruptores DIP adjustable via DIP switch	

Datos técnicos generales
General technical specifications

Tensión del circuito intermedio DC link voltage	DC 510 ... 720 V
--	------------------

Datos mecánicos
Mechanical data

Peso neto Net weight	3,6 kg (7,94 lb)
-------------------------	------------------

Entradas digitales
Digital inputs

Número Number	1
Tensión Voltage	24 V
Nivel bajo Low level	-3 V ... 5 V
Nivel alto High level	15 V ... 30 V
Consumo con 24 V DC, típ. Power consumption at 24 V DC, typ.	10 mA

Salidas digitales
Digital outputs

Número Number	1
Tensión Voltage	DC 24 V
Intensidad de carga por salida digital, máx. Load current per digital output, max.	500 mA

Conexiones
Connections

Entradas digitales
Digital inputs

Sección de conexión, máx. Connection cross-section, max.	1,5 mm² (16 AWG)
---	------------------

Salidas digitales
Digital outputs

Sección de conexión, máx. Connection cross-section, max.	1,5 mm² (16 AWG)
---	------------------

Conexión PE
PE connection

Tipo en la caja Version on housing	tuerca M8 M8 nut
---------------------------------------	---------------------

Resistencia de freno
BrakeResistor

Sección de conexión, máx. Connection cross-section, max.	35,0 mm² (2 AWG)
---	------------------