

Karta danych technicznych dla Braking Module

Data sheet for Braking Module

Nr artykułu : 6SL3300-1AE32-5AA0
Article No. :

Nr zamówienia klienta :
Client order no. :
Nr zamów. Siemens :
Order no. :
Nr oferty :
Offer no. :
Wskazówka :
Remarks :

Nr poz. :
Item no. :
Nr kompletacji :
Consignment no. :
Projekt :
Project :



Rysunek podobny
Figure similar

Dane projektowe	
Rated data	

Moc opomiarowania P _{DB} Rated power P _{DB}	50,00 kW
Moc opomiarowania, maks. Rated power, max.	250,00 kW
Próg zastosowania Activation threshold	774 V (673 V)
ustawianie poprzez przełączniki DIP adjustable via DIP switch	

Ogólne dane techniczne	
General technical specifications	

Napięcie obwodu pośredniego DC link voltage	DC 510 ... 720 V
--	------------------

Dane mechaniczne	
Mechanical data	

Ciężar netto Net weight	7,3 kg (16,09 lb)
----------------------------	-------------------

Wejścia cyfrowe	
Digital inputs	

Liczba Number	1
Napięcie Voltage	24 V
Poziom Low Low level	-3 V ... 5 V
Poziom High High level	15 V ... 30 V
Pobór prądu przy 24 V DC, typ. Power consumption at 24 V DC, typ.	10 mA

Wyjścia cyfrowe	
Digital outputs	

Liczba Number	1
Napięcie Voltage	DC 24 V
Prąd obciążeniowy przypadający na wyjście cyfrowe, maks. Load current per digital output, max.	500 mA

Przyłącza	
Connections	

Wejścia cyfrowe	
Digital inputs	

Przekrój przyłącza, maks. Connection cross-section, max.	1,5 mm ² (16 AWG)
---	------------------------------

Wyjścia cyfrowe	
Digital outputs	

Przekrój przyłącza, maks. Connection cross-section, max.	1,5 mm ² (16 AWG)
---	------------------------------

Przyłącze PE	
PE connection	

Wyprowadzenie na obudowie Version on housing	Nakrętka M8 M8 nut
---	-----------------------

Rezystor hamowania	
BrakeResistor	

Przekrój przyłącza, maks. Connection cross-section, max.	50,0 mm ² (1 AWG)
---	------------------------------