

Datablad voor Braking Module

Data sheet for Braking Module



Atbeelding soortgelijk
Figure similar

Artikel-nr. : 6SL3300-1AH31-3AA0
Article No. :

Opdrachtnummer van de klant :
Client order no. :
Siemens-opdracht-nr. :
Order no. :
Offerte-nr. :
Offer no. :
Opmerking :
Remarks :

Item-nr. :
Item no. :
Comm.-nr. :
Consignment no. :
Project :
Project :

Nominale gegevens Rated data	
---------------------------------	--

Toegekend vermogen P _{DB} Rated power P _{DB}	25,00 kW
Toegekend vermogen, max. Rated power, max.	125,00 kW
Inzetdrempel Activation threshold	1.153 V (1.070 V)
via DIP-schakelaar instelbaar adjustable via DIP switch	

Algemene technische gegevens General technical specifications	
--	--

Tussencircuitspanning DC link voltage	DC 890 ... 1.035 V
--	--------------------

Mechanische gegevens Mechanical data	
---	--

Nettogewicht Net weight	3,6 kg (7,94 lb)
----------------------------	------------------

Digitale ingangen Digital inputs	
-------------------------------------	--

Aantal Number	1
Spanning Voltage	24 V
Low-niveau Low level	-3 V ... 5 V
High-niveau High level	15 V ... 30 V
Stroomopname bij DC 24 V, typ. Power consumption at 24 V DC, typ.	10 mA

Digitale uitgangen Digital outputs	
---------------------------------------	--

Aantal Number	1
Spanning Voltage	DC 24 V
Laststroom per digitale uitgang, max. Load current per digital output, max.	500 mA

Aansluitingen Connections	
------------------------------	--

Digitale ingangen Digital inputs	
Aansluitdiameter, max. Connection cross-section, max.	1,5 mm ² (16 AWG)

Digitale uitgangen Digital outputs	
Aansluitdiameter, max. Connection cross-section, max.	1,5 mm ² (16 AWG)

PE-aansluiting PE connection	
Uitvoering op de behuizing Version on housing	Moer M8 M8 nut

Remweerstand BrakeResistor	
Aansluitdiameter, max. Connection cross-section, max.	35,0 mm ² (2 AWG)