

Karta danych technicznych dla Braking Module

Data sheet for Braking Module

Nr artykułu : 6SL3300-1AH31-3AA0
Article No. :



Rysunek podobny
Figure similar

Nr zamówienia klienta :
Client order no. :
Nr zamów. Siemens :
Order no. :
Nr oferty :
Offer no. :
Wskazówka :
Remarks :

Nr poz. :
Item no. :
Nr kompletacji :
Consignment no. :
Projekt :
Project :

Dane projektowe Rated data

Moc opomiarowania P_{DB} Rated power P_{DB}	25,00 kW
Moc opomiarowania, maks. Rated power, max.	125,00 kW
Próg zastosowania Activation threshold	1 153 V (1 070 V)
ustawianie poprzez przełączniki DIP adjustable via DIP switch	

Ogólne dane techniczne General technical specifications

Napięcie obwodu pośredniego DC link voltage	DC 890 ... 1 035 V
--	--------------------

Dane mechaniczne Mechanical data

Ciężar netto Net weight	3,6 kg (7,94 lb)
----------------------------	------------------

Wejścia cyfrowe Digital inputs

Liczba Number	1
Napięcie Voltage	24 V
Poziom Low Low level	-3 V ... 5 V
Poziom High High level	15 V ... 30 V
Pobór prądu przy 24 V DC, typ. Power consumption at 24 V DC, typ.	10 mA

Wyjścia cyfrowe Digital outputs

Liczba Number	1
Napięcie Voltage	DC 24 V
Prąd obciążeniowy przypadający na wyjście cyfrowe, maks. Load current per digital output, max.	500 mA

Przyłącza Connections

Wejścia cyfrowe Digital inputs

Przekrój przyłącza, maks. Connection cross-section, max.	1,5 mm ² (16 AWG)
---	------------------------------

Wyjścia cyfrowe Digital outputs

Przekrój przyłącza, maks. Connection cross-section, max.	1,5 mm ² (16 AWG)
---	------------------------------

Przyłącze PE PE connection

Wyprowadzenie na obudowie Version on housing	Nakrętka M8 M8 nut
---	-----------------------

Rezystor hamowania BrakeResistor

Przekrój przyłącza, maks. Connection cross-section, max.	35,0 mm ² (2 AWG)
---	------------------------------