



Иллюстрация аналогичная
Figure similar

Номер артикула : 6SL3310-1PE33-7AA0
Article No. :

№ заказа клиента :
Client order no. :
№ заказа Siemens :
Order no. :
№ предложения :
Offer no. :
Примечание :
Remarks :

№ позиции :
Item no. :
Ком. № :
Consignment no. :
Проект :
Project :

Номинальные параметры
Rated data

Вход Input		
Число фаз Number of phases	3 Переменный ток	
Сетевое напряжение Line voltage	380 ... 480 В ±10 %	
Частота сети Line frequency	47 ... 63 Гц	
Номинальный ток (LO) Rated current (LO)	365,00 А	
Номинальный ток (НО) Rated current (НО)	300,00 А	

Выход Output		
Число фаз Number of phases	3 Переменный ток	
Номинальное напряжение Rated voltage	400В IEC	480В NEC ¹⁾
Номинальная мощность (LO) Rated power (LO)	200,00 кВт	250,00 л.с.
Номинальная мощность (НО) Rated power (НО)	160,00 кВт	200,00 л.с.
Номинальный ток (LO) Rated current (LO)	360,00 А	
Номинальный ток (НО) Rated current (НО)	296,00 А	
Выходной ток, макс. Max. output current	486,00 А	
Частота импульсов Pulse frequency	2 кГц	
Выходная частота при векторном регулировании Output frequency for vector control	0 ... 100 Гц	
Выходная частота при U/f- регулировании Output frequency for V/f control	0 ... 100 Гц	

Допустимая перегрузка Overload capability	
Низкая перегрузка (LO) Low Overload (LO)	1,35 × ток основной нагрузки IL (то есть 135 % перегрузки) на 3 с или 1,1 × ток основной нагрузки IL (то есть 110 % перегрузки) на 60 с во времени цикла 300 с 1.35 × base load current IL (i.e., 135 % overload) for 3 s or 1.1 × base load current IL (i.e., 110 % overload) for 60 s in a 300 s cycle time
Высокая перегрузка (НО) High Overload (НО)	1,5 × ток основной нагрузки IH (то есть 150 % перегрузки) на 60 с во времени цикла 300 с 1.5 × base load current IH (i.e., 150 % overload) for 60 s in a 300 s cycle time

Общие технические характеристики General tech. specifications	
Коэффициент мощности λ Power factor λ	0,93
Угол сдвига cos φ Offset factor cos φ	0,96
КПД η Efficiency η	0,98
Уровень звукового давления LpA (1 м) Sound pressure level (1m)	71 дБ
Мощность потерь Power loss	3,84 кВт
Класс фильтра (встроенного) Filter class (integrated)	-



Технический паспорт для SINAMICS Силовой модуль PM330

Data sheet for SINAMICS Power module PM330

Номер артикула : 6SL3310-1PE33-7AA0

Article No. :

Условия окружающей среды	
Ambient conditions	
Охлаждение	Внутреннее воздушное охлаждение
Cooling	Internal air cooling
Расход охлаждающего воздуха	0,210 м³/с (7,416 фут³/с)
Cooling air requirement	
Высота места установки	1 000 м (3 280,84 ft)
Installation altitude	
Температура окружающей среды	
Ambient temperature	
Рабочий режим LO	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Operation LO	
Рабочий режим HO	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Operation HO	
Транспортировка	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Transport	
Подшипники	-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Storage	
Относительная влажность воздуха	
Relative humidity	
Рабочий режим, макс.	95 % RH, выпадение росы не допускается
Max. operation	95 % RH, condensation not permitted


Соединения	
Connections	
Со стороны сети	
Line side	
Исполнение	Винт M12
Version	M12 screw
Сечение соединения	120,00 ... 2 x 240,00 мм²
Conductor cross-section	(AWG -3 ... MCM 2 x 500)
Со стороны двигателя	
Motor end	
Исполнение	Винт M12
Version	M12 screw
Сечение соединения	95,00 ... 2 x 240,00 мм²
Conductor cross-section	(AWG -2 ... MCM 2 x 500)
Промежуточный контур (для тормозного резистора)	
DC link (for braking resistor)	
Исполнение	Винт M12
Version	M12 screw
Сечение соединения	120,00 ... 2 x 240,00 мм²
Conductor cross-section	(AWG -3 ... MCM 2 x 500)
РЕ-соединение	Винт M12
PE connection	M12 screw
Длина кабеля двигателя, макс.	
Max. motor cable length	
Экранированный	100 м (328,08 ft)
Shielded	
Без экранирования	200 м (656,17 ft)
Unshielded	

Механические данные	
Mechanical data	
Степень защиты	IP20 / UL открытый тип
Degree of protection	IP20 / UL open type
Типоразмер	GX
Frame size	
Масса нетто	102,00 кг (224,87 фунта)
Net weight	
Размеры	
Dimensions	
Ширина	452 мм (17,80 дюйма)
Width	
Высота	1 447 мм (56,97 дюйма)
Height	
Глубина	327 мм (12,87 дюйма)
Depth	
Стандарты/нормы	
Standards	
Соответствие стандартам	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), kc, GOST-R (EAC)
Compliance with standards	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM), kc, GOST-R (EAC)
Маркировка "CE"	Директива по низкому напряжению
CE marking	2006/95/EG
	Low-voltage directive 2006/95/EC

Технический паспорт для SINAMICS Силовой модуль PM330
Data sheet for SINAMICS Power module PM330

Номер артикула : 6SL3310-1PE33-7AA0
Article No. :

Потери преобразователя согласно IEC61800-9-2* Converter losses to IEC61800-9-2*	
Класс эффективности Efficiency class	IE2
Сравнение с эталонным преобразователем (90% / 100%) Comparison with the reference converter (90% / 100%)	42,30 %



Значения в процентах указывают потери относительно номинальной кажущейся мощности преобразователя.
The percentage values show the losses in relation to the rated apparent power of the converter.
На диаграмме показаны потери для точек (согласно стандарту IEC61800-9-2) относительного моментобразующего тока (I) выше относительной частоты статора двигателя (f). Значения действительны для базового исполнения преобразователя без опций/компонентов.
The diagram shows the losses for the points (as per standard IEC61800-9-2) of the relative torque generating current (I) over the relative motor stator frequency (f). The values are valid for the basic version of the converter without options/components.
*расчетные значения
*calculated values

1) Выходной ток и заданная мощность действительны для диапазон напряжений от 440 В до 480 В
The output current and HP ratings are valid for the voltage range 440V-480V