SIEMENS

Ficha de datos para Motor Module

Data sheet for Motor Module

Datos de pedido

MLFB-Ordering data

6SL3420-1TE21-0AA1



Figura similar / *Figure similar*

Número de pedido del cliente / *Client order no.*:

N°. de pedido Siemens / *Order no.*:

Número de oferta / *Offer no.*:

Nota / *Remarks*:

N°. de item / *Item no.*:

Número de envío / *Consignment no.*:

Proyecto / *Project*:

Datos asignados / *Rated data*

Tensión del circuito intermedio *DC link voltage*	DC 510 ... 720 V
Fuente de alimentación de electrónica de control *Electronics power supply*	DC 24 V -15 % / +20 %
Consumo, máx. *Current demand, max.*	0,85 A
Intensidad en circuito intermedio I_d *DC-link current I_d*	11,0 A

Corriente de salida / *Output current*

Intensidad asignada I_N *Rated value I_N*	9,0 A
Intensidad con carga básica I_H *Base load current I_H*	7,7 A
En servicio S6 (40%) I_{S6} *For S6 duty (40%) I_{S6}*	10,0 A
I_{max} *I_{max}*	27,0 A

Potencia de tipo / *Type rating* [2)]

En base a $_{IN}$ *Based on $_{IN}$*	4,8 kW
En base a $_{IH}$ *Based on $_{IH}$*	4,1 kW
Frecuencia asignada de pulsación *Rated pulse frequency*	4,00 kHz

Intensidad máxima admisible / *Current carrying capacity*

Barras del circuito intermedio *DC link busbars*	100 A
Barras de 24 V DC [4)] *24 V busbars*	20 A
Capacidad del circuito intermedio *DC link capacitance*	110 µF
Frecuencia de salida con servorregulación [5)]	650 Hz
Frec. de salida con regulación por U/f [6)] *Output frequency for V/f control*	600 Hz
Frec. de salida con regul. vectorial [7)] *Output frequency for vector control*	300 Hz

Condiciones ambientales / *Ambient conditions*

Altura de instalación (sin derating) *Installation altitude (without derating)*	1000 m (3281 ft)
Refrigeración [8)] *Cooling*	Refrigeración interna por aire *Internal air cooling*
Demanda de aire de refrigeración *Cooling air requirement*	0,008 m³/s

Temperatura ambiente / *Ambient temperature*

Durante el funcionamiento *During operation*	0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)

Conexiones / *Connections*

Lado del motor / *Motor end*

Tipo *Version*	conector (X1) con Bornes de tornillo
Sección de conector *Conductor cross-section*	0 ... 6 mm² (24 ... 10 AWG)
Conexión PE *PE connection*	Tornillo M5 *M5 screw*
Conexión de pantallas *Shield connecting kit*	Integrada en el conector de conexión (X1) *Integrated connection plug (X1)*

Longitud de cable a motor, máx. / *Max. motor cable length*

Apantallado *Shielded*	50 m (164 ft)
No apantallado *Unshielded*	75 m (246 ft)

Normas / *Standards*

Conformidad con normas *Compliance with standards*	CE / UL *CE / UL*
Safety Integrated *Safety Integrated*	SIL 2 según IEC 61508, PL d según EN ISO 13849-1, categoría 3 según EN ISO 13849-1 *SIL 2 acc. to IEC 61508, PL d acc. to EN ISO 13849-1, Category 3 acc. to EN ISO 13849-1*

SIEMENS

Ficha de datos para Motor Module

Data sheet for Motor Module

Datos de pedido
MLFB-Ordering data

6SL3420-1TE21-0AA1



Figura similar / *Figure similar*

Datos mecánicos / *Mechanical data*

Lado de la red / *Line side*

Anchura *Width*	50,00 mm (1,97 in)
Altura *Height*	270,00 mm (10,63 in)
Profundidad *Depth*	226,00 mm (8,90 in)
Grado de protección *Degree of protection*	IP20 / UL open type *IP20 / UL open type*
Forma constructiva *Type of construction*	Booksize Compact *Booksize Compact*
Peso neto *Net weight*	2,7 kg (5,95 lb)

Datos técnicos generales / *General tech. specifications*

Nivel de presión acústica LpA (1m) *Sound pressure level (1m)*	60,0 dB
Configuración para torneado [9] *Power loss, typ.*	0,10 kW

2) Potencia asignada de un típico motor asíncrono normalizado con 3 AC 400 V
Rated output of a typical standard asynchronous motor at 400 V 3 AC

4) En caso de adosar varios Line Modules y Motor Modules que sobrepasen la intensidad máxima admisible de 20 A, se necesitará una conexión de 24 V DC adicional que se instala con ayuda de un adaptador de bornes de 24 V (sección de conexión, máx. 6 mm2, protección para máx. 20 A).
If, when connecting several Line Modules and Motor Modules in series, the current carrying capacity exceeds 20 A, another 24 V DC connection is required using a 24 V terminal adapter (max. connectable cross-section 6 mm2, max. protection 20 A).

5) Tener en cuenta la dependencia entre la frecuencia de salida máxima y la frecuencia de pulsación y el derating de intensidad. Actualmente, la frecuencia de salida está limitada a 550 Hz. Los valores indicados son aplicables con licencia para Alta frecuencia de salida.
Observe the dependency between max. output frequency and current derating. At present, the output frequency is limited to 550 Hz, the values stated apply with the high output frequency license.

6) Tener en cuenta la dependencia entre la frecuencia de salida máxima y la frecuencia de pulsación y el derating de intensidad.
Observe the dependency between max. output frequency and current derating. At present, the output frequency is limited to 550 Hz, the values stated apply with the high output frequency license.

7) Tener en cuenta la dependencia entre la frecuencia de salida máxima y la frecuencia de pulsación y el derating de intensidad. Actualmente, la frecuencia de salida está limitada a 550 Hz. Los valores indicados son aplicables con licencia para Alta frecuencia de salida.
Observe the dependency between max. output frequency and current derating.

8) Etapas de potencia con refrigeración por aire forzada con ventiladores integrados
Power units with intensified air cooling thanks to integrated fan

9) Pérdidas del Motor Module con potencia asignada, incluidas pérdidas de la alimentación de la electrónica de control con 24 V DC.
Power loss of the Motor Module with rated power including losses of the 24 V DC electronics power supply