

Hoja de medición y de datos SINAMICS G110D

Data sheet for SINAMICS G110D



Figura similar / Figure similar

Datos de pedido
MLFB-Ordering data

6SL3511-1PE25-5AM0

Número de pedido del cliente / Client order no.:

Nº. de pedido Siemens / Order no.:

Número de oferta / Offer no.:

Nota / Remarks:

Nº. de ítem / Item no.:

Número de envío / Consignment no.:

Proyecto / Project:

Datos asignados / Rated data	Datos técnicos generales / General tech. specifications																												
Entrada / Input <table><tr><td>Número de fases Number of phases</td><td>3 AC</td></tr><tr><td>Tensión de red Line voltage</td><td>380 ... 500 V ±10 %</td></tr><tr><td>Frecuencia de red Line frequency</td><td>47 ... 63 Hz</td></tr><tr><td>Intensidad asignada Rated current</td><td>12,20 A</td></tr></table>	Número de fases Number of phases	3 AC	Tensión de red Line voltage	380 ... 500 V ±10 %	Frecuencia de red Line frequency	47 ... 63 Hz	Intensidad asignada Rated current	12,20 A	<table><tr><td>Factor de potencia λ Power factor λ</td><td>0,70 ... 0,85</td></tr><tr><td>Rendimiento η Efficiency η</td><td>0,95</td></tr></table>	Factor de potencia λ Power factor λ	0,70 ... 0,85	Rendimiento η Efficiency η	0,95																
Número de fases Number of phases	3 AC																												
Tensión de red Line voltage	380 ... 500 V ±10 %																												
Frecuencia de red Line frequency	47 ... 63 Hz																												
Intensidad asignada Rated current	12,20 A																												
Factor de potencia λ Power factor λ	0,70 ... 0,85																												
Rendimiento η Efficiency η	0,95																												
Salida / Output <table><tr><td>Número de fases Number of phases</td><td>3 AC</td></tr><tr><td>Tensión asignada Rated voltage</td><td>500 V</td></tr><tr><td>Potencia asignada Rated power</td><td>5,50 kW</td></tr><tr><td>Intensidad asignada (IN) Rated current (IN)</td><td>13,20 A</td></tr><tr><td>Intensidad de salida, máx. Max. output current</td><td>26,40 A</td></tr><tr><td>Frecuencia de pulsación Pulse frequency</td><td>4.000</td></tr><tr><td>Frec. de salida con regulación por U/f Output frequency for V/f control</td><td>0 ... 650 Hz</td></tr><tr><td colspan="2">Está en preparación la limitación a 550 Hz para cumplir normativas legales Due to legal restrictions a limitation to 550 Hz is under preparation</td></tr></table>	Número de fases Number of phases	3 AC	Tensión asignada Rated voltage	500 V	Potencia asignada Rated power	5,50 kW	Intensidad asignada (IN) Rated current (IN)	13,20 A	Intensidad de salida, máx. Max. output current	26,40 A	Frecuencia de pulsación Pulse frequency	4.000	Frec. de salida con regulación por U/f Output frequency for V/f control	0 ... 650 Hz	Está en preparación la limitación a 550 Hz para cumplir normativas legales Due to legal restrictions a limitation to 550 Hz is under preparation		Condiciones ambientales / Ambient conditions <table><tr><td>Refrigeración Cooling</td><td>Refrigeración variable por aire mediante ventilador integrado demand-driven air cooling via integrated fan</td></tr><tr><td>Altura de instalación Installation altitude</td><td>1000 m</td></tr></table> Temperatura ambiente / Ambient temperature <table><tr><td>Funcionamiento Operation</td><td>-10 ... 40 °C (14 ... 104 °F)</td></tr><tr><td>Transporte Transport</td><td>-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)</td></tr><tr><td>Almacenaje Storage</td><td>-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)</td></tr></table> Humedad relativa / Relative humidity <table><tr><td>Funcionamiento máx. Max. operation</td><td>95 % a 40 °C (104 °F); HR, sin condensación 95 % at 40 °C (104 °F); RH, condensation not permitted</td></tr></table>	Refrigeración Cooling	Refrigeración variable por aire mediante ventilador integrado demand-driven air cooling via integrated fan	Altura de instalación Installation altitude	1000 m	Funcionamiento Operation	-10 ... 40 °C (14 ... 104 °F)	Transporte Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)	Almacenaje Storage	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)	Funcionamiento máx. Max. operation	95 % a 40 °C (104 °F); HR, sin condensación 95 % at 40 °C (104 °F); RH, condensation not permitted
Número de fases Number of phases	3 AC																												
Tensión asignada Rated voltage	500 V																												
Potencia asignada Rated power	5,50 kW																												
Intensidad asignada (IN) Rated current (IN)	13,20 A																												
Intensidad de salida, máx. Max. output current	26,40 A																												
Frecuencia de pulsación Pulse frequency	4.000																												
Frec. de salida con regulación por U/f Output frequency for V/f control	0 ... 650 Hz																												
Está en preparación la limitación a 550 Hz para cumplir normativas legales Due to legal restrictions a limitation to 550 Hz is under preparation																													
Refrigeración Cooling	Refrigeración variable por aire mediante ventilador integrado demand-driven air cooling via integrated fan																												
Altura de instalación Installation altitude	1000 m																												
Funcionamiento Operation	-10 ... 40 °C (14 ... 104 °F)																												
Transporte Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)																												
Almacenaje Storage	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)																												
Funcionamiento máx. Max. operation	95 % a 40 °C (104 °F); HR, sin condensación 95 % at 40 °C (104 °F); RH, condensation not permitted																												

Capacidad de sobrecarga / Overload capability

High Overload (HO)

Intensidad de salida asignada máxima, de promedio, durante un tiempo de ciclo de 300 s; 1,5 × intensidad de salida asignada (es decir, 150% de sobrecarga) durante 60 s con un tiempo de ciclo de 300 s; 2 × intensidad de salida asignada (es decir, 200% de sobrecarga) durante 3 s con un tiempo de ciclo de 300 s
Average max. rated output current during a cycle time of 300 s; 1.5 × rated output current (i.e. 150% overload) for 60 s with a cycle time of 300 s; 2 × rated output current (i.e. 200 % overload) for 3 s with a cycle time of 300 s



Figura similar / Figure similar

Datos mecánicos / Mechanical data	Conexiones / Connections
Grado de protección Degree of protection	Lado de la red / Line side
IP65 / UL type 3	Tipo Version
IP65 / UL type 3	HAN Q4/2 (conector macho) HAN Q4/2 (connector)
Tamaño Frame size	Sección de conector Conductor cross-section
FSC	4,00 ... 6,00 mm ²
Peso neto Net weight	Lado del motor / Motor end
9,70 kg	Tipo Version
Anchura Width	HAN Q8 (conector hembra) HAN Q8 (socket)
445,0 mm	Sección de conector Conductor cross-section
Altura Height	4,00 mm ²
210,0 mm	Longitud de cable a motor, máx. / Max. motor cable length
Profundidad Depth	
240,0 mm	
Entradas / salidas / Inputs / outputs	


Entradas digitales estándar / Standard digital inputs
Número Number
4

Entradas analógicas / digitales / Analog / digital inputs
Número Number
1

Interfaz PTC/ KTY / PTC/ KTY interface
1 entrada, sensores que se pueden conectar: PTC, KTY o Thermo-Click, conexión mediante Power Modules 1 input, connectable sensors: PTC, KTY or Thermo-Click, connection via Power Modules

Pérdidas en convertidor según IEC61800-9-2* / Converter losses to IEC61800-9-2*

Clase de eficiencia Efficiency class	IE2
Comparación con el convertidor de referencia (90% / 100%) Comparison with the reference converter (90% / 100%)	36,80 %



Los valores en porcentaje indican las pérdidas referidas a la potencia asignada del convertidor.
The percentage values show the losses in relation to the rated apparent power of the converter.

El diagrama muestra las pérdidas para los puntos (según norma IEC61800-9-2) de la corriente formadora de par relativa (I) en función de la frecuencia estatórica relativa del motor (f). Los valores son válidos para la versión básica del convertidor sin opciones/componentes.
The diagram shows the losses for the points (as per standard IEC61800-9-2) of the relative torque generating current (I) over the relative motor stator frequency (f). The values are valid for the basic version of the converter without options/components.

*valores calculados
*calculated values

Conexiones / Connections	
Lado de la red / Line side	
Tipo Version	HAN Q4/2 (conector macho) HAN Q4/2 (connector)
Sección de conector Conductor cross-section	4,00 ... 6,00 mm²
Lado del motor / Motor end	
Tipo Version	HAN Q8 (conector hembra) HAN Q8 (socket)
Sección de conector Conductor cross-section	4,00 mm²
Longitud de cable a motor, máx. / Max. motor cable length	
Apantallado Shielded	15 m
No apantallado Unshielded	30 m
Comunicación / Communication	

U/f lineal / cuadrático / parametrizable V/f linear / square-law / parameterizable	Sí Yes
U/f con regulación de flujo (FCC) V/f with flux current control (FCC)	Sí Yes
Normas / Standards	
Conformidad con normas Compliance with standards	UL 508C (número de lista UL E121068), CE, RCM UL 508C (UL list number E121068), CE, RCM
Marcado CE CE marking	Directiva de baja tensión 2006/95/CE Low-voltage directive 2006/95/EC