



Технический паспорт SINAMICS G120P Cabinet

Data sheet for SINAMICS G120P Cabinet

Данные для заказа 6SL3710-1PE33-0AA0 **
MLFB-Ordering data:

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Номинальные параметры / Rated data

Вход / Input

Промышленная частота Supply frequency	47...63 Hz
Напряжение питания Supply voltage	400 V ±10%
Номинальный входной ток Rated input current	317.0 A
Максимальный ток Max. current	415 A
Количество импульсов Pulse number	6
С рекуперацией Energy recovery capability	Нет No (2Q)

Выход / Output:

Напряжение на выходе (V) Output voltage	400 V
Номинальная мощность (LO) в кВт Rated power (LO) in kW	160 kW
Номинальная мощность (HO) в кВт Rated power (HO) in kW	132 kW
Номинальный выходной ток Rated output current	300.0 A
Номинальный выходной ток (LO) Rated output current (LO)	290 A
Номинальный выходной ток (HO) Rated output current (HO)	240 A
Максимальный ток на выходе Output current Max	392 A
Частота импульсов (номинальный) Pulse frequency (nominal)	2.00 kHz

Основные данные / Basic data:


Абсолютные потери в режиме ожидания Absolute power loss in stand-by	93 W
Уровень звукового давления L _{пА} (1 м) Sound pressure level L _{пА} (1 m)	66 dB
Макс. площадь сечения проводника Conductor cross section, max. (IEC)	2 x 240 mm ²
Степень защиты Degree of protection	IP20
Монтажный объем (В x Ш x Г) Installation envelope dimensions (H x W x D)	2300 mm x 1000 mm x 600 mm
Масса ок. Weight approx.	370 kg
Типоразмер Frame size	FSGX
Исполнение Design	A
Цвет Color, paint shade	RAL7035
Соответствие стандартам Compliance with standards	CE, RCM, EAC

Условия окружающей среды / Environmental

Высота над у.м. Installation altitude	1000 m
Охлаждающая среда Coolant	воздух Air
Необходимое количество воздуха Coolant requirement, air	0.21 m ³ /s
Температура окружающей среды Ambient temperature	0 °C - +40 °C

Потери преобразователя согласно IEC61800-9-2* /

Класс эффективности IE2
Efficiency class
Сравнение с эталонным преобразователем (90% / 100%) 43,7 %
Comparison with the reference converter (90% / 100%)



Значения в процентах указывают потери относительно номинальной кажущейся мощности преобразователя.
The percentage values show the losses in relation to the rated apparent power of the converter.

На диаграмме показаны потери для точек (по стандарту IEC61800-9-2) тока (I), создающего относительный вращающий момент, при изменении относительной частоты (f) статора двигателя. Значения действительны для преобразователя базового исполнения со входным дросселем без опций/компонентов.
The diagram shows the losses for the points (as per standard IEC61800-9-2) of the relative torque generating current (I) over the relative motor stator frequency (f). The values are valid for the basic

Специальное исполнение / Special design