



Встраиваемый синхронный двигатель SIMOTICS M-1FE1

SIMOTICS M-1FE1 synchronous built-in motor

Данные для заказа 1FE1083-4WN11-1BA2
MLFB-Ordering data

No image
available for this
configuration.

Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Данные проектирования / Engineering data		Механические данные / Mechanical data	
Расчетная мощность Rated power	28,0 кВт	Длина двигателя Motor length	240 мм
Номинальное число оборотов Rated speed	4200 об/мин	Наружный диаметр статора Outer diameter stator	180,0 мм
Номинальный крутящий момент Rated torque	63,0 Нм	Внутренний диаметр ротора Inner diameter rotor	68,0 мм
Номинальный ток Rated current	77 А	Исполнение статора Stator design	с охлаждающей оболочкой with cooling jacket
Пусковой крутящий момент Static torque	63,00 Нм	Исполнение ротора Rotor design	без втулки ротора without rotor sleeve
Ток в обмотке неподвижного ротора Static current	77,00 А	Защита двигателя Motor protection	герметизированная обмотка со стандартной защитой (2 датчика температуры) Cast winding with standard protection (2 temperature sensors)
Максимальная частота вращения Maximum speed	20000 об/мин		
Макс. крутящий момент Maximum torque	105,0 Нм	Контроля температуры Temperature monitoring	Температурный датчик КТУ84 в обмотке статора КТУ84 temperature sensor in the stator winding
Максимальный ток Maximum current	154 А		
Момент инерции ротора Rotor moment of inertia	84,7 кгсм²	Отвод кабеля Cable outlet	свободные концы проводов 500 мм (отходящий фидер на больших наружных диаметрах корпуса) Free cable ends 500 mm (cable outlet at the larger outside housing diameter)
Модуль VPM VPM module *	Если частота вращения двигателя превышает n_max_inv (максимально допустимую частоту вращения без УЗИП), необходим ограничитель напряжения (УЗИП или ИБП). Voltage limitation required (VPM or IVP), if the		
Физические постоянные		Комплект поставки Scope of delivery	Статор + ротор Stator + Rotor
Постоянная по напряжению при 20° С Voltage constant at 20° C	60,0 В/1000*мин ⁻¹		
Сопротивление обмотки при 20° С Winding resistance at 20° C	0,0950 Ω		
Индуктивность вращающегося поля Rotary field inductance	3,20 мГн		
Тепловая постоянная времени Thermal time constant	3 мин		
Масса нетто ротора Net weight of rotor	4,7 кг		
Масса нетто статора Net weight of stator	20,0 кг		
Общая масса нетто Total net weight	24,7 кг		

* VPM: модуль ограничения напряжения

SIEMENS

Встраиваемый синхронный двигатель SIMOTICS M-1FE1

SIMOTICS M-1FE1 synchronous built-in motor

Данные для заказа

MLFB-Ordering data

1FE1083-4WN11-1BA2

No image
available for this
configuration.

Иллюстрация аналогичная / *Figure similar*