



Встраиваемый синхронный двигатель SIMOTICS M-1FE1

SIMOTICS M-1FE1 synchronous built-in motor

Данные для заказа 1FE1114-6WW11-1BC2
MLFB-Ordering data

No image
available for this
configuration.

Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:
№ заказа Siemens / Order no.:
№ предложения / Offer no.:
Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:
Ком. № / Consignment no.:
Проект / Project:

Данные проектирования / Engineering data		Механические данные / Mechanical data	
Расчетная мощность Rated power	20,9 кВт	Длина двигателя Motor length	310 мм
Номинальное число оборотов Rated speed	1000 об/мин	Наружный диаметр статора Outer diameter stator	250,0 мм
Номинальный крутящий момент Rated torque	200,0 Нм	Внутренний диаметр ротора Inner diameter rotor	102,0 мм
Номинальный ток Rated current	58 А	Исполнение статора Stator design	с охлаждающей оболочкой with cooling jacket
Пусковой крутящий момент Static torque	200,00 Нм	Исполнение ротора Rotor design	со втулкой ротора (большой диаметр отверстия) with rotor sleeve (large bore diameter)
Ток в обмотке неподвижного ротора Static current	58,00 А	Защита двигателя Motor protection	герметизированная обмотка со стандартной защитой (2 датчика температуры) Cast winding with standard protection (2 temperature sensors)
Максимальная частота вращения Maximum speed	6000 об/мин	Контроля температуры Temperature monitoring	Температурный датчик КТУ84 в обмотке статора КТУ84 temperature sensor in the stator winding
Макс. крутящий момент Maximum torque	330,0 Нм	Отвод кабеля Cable outlet	свободные концы проводов 500 мм (отходящий фидер на больших наружных диаметрах корпуса) Free cable ends 500 mm (cable outlet at the larger outside housing diameter)
Максимальный ток Maximum current	116 А	Комплект поставки Scope of delivery	Статор + ротор Stator + Rotor
Момент инерции ротора Rotor moment of inertia	865,0 кгсм²		
Модуль VPM VPM module *	Если частота вращения двигателя превышает n_max_inv (максимально допустимую частоту вращения без УЗИП), необходим ограничитель напряжения (УЗИП или ИБП). Voltage limitation required (VPM or IVP), if the		
Физические постоянные			
Постоянная по напряжению при 20° С Voltage constant at 20° C	245,0 В/1000*мин ⁻¹		
Сопротивление обмотки при 20° С Winding resistance at 20° C	0,2000 Ω		
Индуктивность вращающегося поля Rotary field inductance	9,40 мГн		
Тепловая постоянная времени Thermal time constant	4 мин		
Масса нетто ротора Net weight of rotor	19,6 кг		
Масса нетто статора Net weight of stator	54,0 кг		
Общая масса нетто Total net weight	73,6 кг		

* VPM: модуль ограничения напряжения



Встраиваемый синхронный двигатель SIMOTICS M-1FE1

SIMOTICS M-1FE1 synchronous built-in motor

Данные для заказа

1FE1114-6WW11-1BC2

MLFB-Ordering data

No image
available for this
configuration.

Иллюстрация аналогичная / *Figure similar*