

Karta parametrów technicznych dla SIMOTICS S-1FK7

Data sheet for SIMOTICS S-1FK7



Rysunek podobny / Figure similar

Dane zamówienia MLFB 1FK7032-2AF21-1BB2
MLFB-Ordering data

Nr zamówienia klienta / Client order no.:

Nr zamów. Siemens / Order no.:

Nr oferty / Offer no.:

Wskazówka / Remarks:

Nr poz. / Item no.:

Nr kompletacji / Consignment no.:

Projekt / Project:

Dane projektowania / Engineering data	Dane mechaniczne / Mechanical data
Znamionowa prędkość obrotowa (100 K) <i>Rated speed (100 K)</i> 3000 1/min	Rodzaj silnika <i>Motor type</i> Silnik elektryczny wzbudzany magnesem trwałym <i>Permanent-magnet synchronous motor</i>
Liczba biegunów <i>Number of poles</i> 6	Typ silnika <i>Motor type</i> Compact
Znamionowy moment obrotowy (100 K) <i>Rated torque (100 K)</i> 1,0 Nm	Wysokość osi <i>Shaft height</i> 36
Prąd zmierzony <i>Rated current</i> 1,6 A	Chłodzenie <i>Cooling</i> Chłodzenie samoczynne <i>Natural cooling</i>
Moment zatrzymania (60 K) <i>Static torque (60 K)</i> 0,95 Nm	Tolerancja bicia promieniowego <i>Radial runout tolerance</i> 0,035 mm
Moment zatrzymania (100 K) <i>Static torque (100 K)</i> 1,15 Nm	Tolerancja współosiowości <i>Concentricity tolerance</i> 0,08 mm
Prąd postojowy (60 K) <i>Stall current (60 K)</i> 1,40 A	Tolerancja bicia osiowego <i>Axial runout tolerance</i> 0,08 mm
Prąd postojowy (100 K) <i>Stall current (100 K)</i> 1,70 A	Stopień wielkości drgań <i>Vibration severity grade</i> Stopień A <i>Grade A</i>
Moment bezwładności <i>Moment of inertia</i> 0,750 kgcm²	Wielkość wtyczki <i>Connector size</i> 1
Współczynnik sprawności <i>Efficiency</i> 85,0 %	Rodzaj ochrony <i>Degree of protection</i> IP65 i kołnierz DE IP67 <i>IP65 and DE flange IP67</i>
Stałe fizyczne / Physical constants	Typ zgodny z kodem I <i>Design acc. to Code I</i> IM B5 (IM V1,IM V3)
Stała momentu obrotowego <i>Torque constant</i> 0,67 Nm/A	Monitorowanie temperatury <i>Temperature monitoring</i> Czujnik temperatury Pt1000 <i>Pt1000 temperature sensor</i>
Stała napięciowa przy 20° C <i>Voltage constant at 20° C</i> 45,0 V/1000*min⁻¹	Przłącze elektryczne <i>Electrical connectors</i> Wtyczka dla sygnałów i mocy, obrotowa <i>Connectors for signals and power rotatable</i>
Rezystancja uzwojenia przy 20° C <i>Winding resistance at 20° C</i> 5,05 Ω	Kolor obudowy <i>Color of the housing</i> Standard (antracyt RAL 7016) <i>Standard (Anthracite RAL 7016)</i>
Indukcyjność pola wirującego <i>Rotating field inductance</i> 17,3 mH	Hamulec zatrzymujący <i>Holding brake</i> z hamulcem zatrzymującym <i>with holding brake</i>
Elektryczna stała czasowa <i>Electrical time constant</i> 3,45 ms	Końcówka wału <i>Shaft end</i> Wpust pasowany <i>Feather key</i>
Mechaniczna stała czasowa <i>Mechanical time constant</i> 2,20 ms	System nadajnika <i>Encoder system</i> Koder AS24DQI: nadajnik wartości bezwzględnej Singleturn 24 bit <i>Encoder AS24DQI: absolute encoder single-turn 24 bits</i>
Termiczna stała czasowa <i>Thermal time constant</i> 25 min	
Sztywność skręcania wału <i>Shaft torsional stiffness</i> 4100 Nm/rad	
Ciężar netto silnika <i>Net weight of the motor</i> 3,1 kg	



Rysunek podobny / Figure similar

Dane zamówienia MLFB 1FK7032-2AF21-1BB2
MLFB-Ordering data

Optymalny punkt pracy / Optimum operating point	
Optymalna prędkość obrotowa <i>Optimum speed</i>	3000 1/min
Optymalna moc <i>Optimum power</i>	0,3 kW
Dane graniczne / Limiting data	
Maksymalnie dopuszczalna liczba obrotów (mech.) <i>Max. permissible speed (mech.)</i>	10000 1/min
Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa (przekształtnik) <i>Max. permissible speed (inverter)</i>	6400 1/min
Maks. moment obrotowy <i>Maximum torque</i>	4,5 Nm
Prąd maksymalny <i>Maximum current</i>	7,0 A
Hamulec zatrzymujący / Holding brake	
Wykonanie hamulca zatrzymującego <i>Holding brake version</i>	Hamulec z magnesem trwałym <i>Permanent-magnet brake</i>
Moment trzymający <i>Holding torque</i>	1,9 Nm
Napięcie zasilające <i>Power supply voltage</i>	DC 24 V ± 10 %
Prąd cewki <i>Coil current</i>	0,3 A
Czas otwarcia <i>Opening time</i>	50 ms
Czas zamknięcia <i>Closing time</i>	30 ms
Najwyższa przełączalność <i>Highest braking work</i>	40 J

Zalecane moduły silnika / Recommended Motor Module	
Prąd znamionowy przetwornicy <i>Rated inverter current</i>	2 A
Prąd maksymalny przetwornicy <i>Maximum inverter current</i>	5 A
Maks. moment obrotowy <i>Maximum torque</i>	3,00 Nm