

Datenblatt für SIMOTICS S-1FK7  
Data sheet for SIMOTICS S-1FK7

MLFB-Bestelldaten 1FK7040-2AK74-1SA0  
MLFB-Ordering data



Abbildung ähnlich / Figure similar

Kunden-Auftrags-Nr. / Client order no.:

Siemens-Auftrags-Nr. / Order no.:

Angebots-Nr. / Offer no.:

Bemerkung / Remarks:

Item-Nr. / Item no.:

Komm.-Nr. / Consignment no.:

Projekt / Project:

| Projektierungsdaten / Engineering data                              |                               | Mechanische Daten / Mechanical data                    |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemessungsdrehzahl (100 K)<br><i>Rated speed (100 K)</i>            | 6000 1/min                    | Motorart<br><i>Motor type</i>                          | Permanentmagnetenerregter Synchronmotor<br><i>Permanent-magnet synchronous motor</i>                                                                                     |
| Polzahl<br><i>Number of poles</i>                                   | 8                             | Motortyp<br><i>Motor type</i>                          | Compact                                                                                                                                                                  |
| Bemessungsdrehmoment (100 K)<br><i>Rated torque (100 K)</i>         | 1,1 Nm                        | Achshöhe<br><i>Shaft height</i>                        | 48                                                                                                                                                                       |
| Bemessungsstrom<br><i>Rated current</i>                             | 1,9 A                         | Kühlung<br><i>Cooling</i>                              | Selbstkühlung<br><i>Natural cooling</i>                                                                                                                                  |
| Stillstands-drehmoment (60 K)<br><i>Static torque (60 K)</i>        | 1,30 Nm                       | Rundlauf-toleranz<br><i>Radial runout tolerance</i>    | 0,040 mm                                                                                                                                                                 |
| Stillstands-drehmoment (100 K)<br><i>Static torque (100 K)</i>      | 1,60 Nm                       | Koaxialität-toleranz<br><i>Concentricity tolerance</i> | 0,08 mm                                                                                                                                                                  |
| Stillstands-strom (60 K)<br><i>Stall current (60 K)</i>             | 1,90 A                        | Planlauf-toleranz<br><i>Axial runout tolerance</i>     | 0,08 mm                                                                                                                                                                  |
| Stillstands-strom (100 K)<br><i>Stall current (100 K)</i>           | 2,35 A                        | Schwinggrößenstufe<br><i>Vibration severity grade</i>  | Stufe A<br><i>Grade A</i>                                                                                                                                                |
| Trägheitsmoment<br><i>Moment of inertia</i>                         | 1,600 kgcm²                   | Steckergröße<br><i>Connector size</i>                  | 1                                                                                                                                                                        |
| Wirkungsgrad<br><i>Efficiency</i>                                   | 88,0 %                        | Schutzart<br><i>Degree of protection</i>               | IP64<br><i>IP64</i>                                                                                                                                                      |
| Physikalische Konstanten / Physical constants                       |                               | Bauform gemäß Code I<br><i>Design acc. to Code I</i>   | IM B5 (IM V1,IM V3)                                                                                                                                                      |
| Drehmomentkonstante<br><i>Torque constant</i>                       | 0,68 Nm/A                     | Temperaturüberwachung<br><i>Temperature monitoring</i> | Temperatursensor Pt1000<br><i>Pt1000 temperature sensor</i>                                                                                                              |
| Spannungskonstante bei 20° C<br><i>Voltage constant at 20° C</i>    | 43,4 V/1000*min <sup>-1</sup> | Elektrischer Anschluss<br><i>Electrical connectors</i> | Stecker für Signale und Leistung, drehbar<br><i>Connectors for signals and power rotatable</i>                                                                           |
| Wicklungswiderstand bei 20° C<br><i>Winding resistance at 20° C</i> | 2,87 Ω                        | Farbe des Gehäuses<br><i>Color of the housing</i>      | Standard (Anthrazit RAL 7016)<br><i>Standard (Anthracite RAL 7016)</i>                                                                                                   |
| Drehfeldinduktivität<br><i>Rotating field inductance</i>            | 16,5 mH                       | Haltebremse<br><i>Holding brake</i>                    | ohne Haltebremse<br><i>without holding brake</i>                                                                                                                         |
| Elektrische Zeitkonstante<br><i>Electrical time constant</i>        | 5,70 ms                       | Wellenende<br><i>Shaft end</i>                         | Passfeder<br><i>Feather key</i>                                                                                                                                          |
| Mechanische Zeitkonstante<br><i>Mechanical time constant</i>        | 3,00 ms                       | Gebersystem<br><i>Encoder system</i>                   | Resolver mehrpolig (Polpaarzahl entspricht Polpaarzahl des Motors)<br><i>Multi-pole resolver (number of pole pairs corresponds to number of pole pairs of the motor)</i> |
| Thermische Zeitkonstante<br><i>Thermal time constant</i>            | 25 min                        |                                                        |                                                                                                                                                                          |
| Wellentorsionssteifigkeit<br><i>Shaft torsional stiffness</i>       | 18700 Nm/rad                  |                                                        |                                                                                                                                                                          |
| Nettogewicht des Motors<br><i>Net weight of the motor</i>           | 3,2 kg                        |                                                        |                                                                                                                                                                          |



Abbildung ähnlich / Figure similar

MLFB-Bestelldaten                      1FK7040-2AK74-1SA0  
MLFB-Ordering data

| Optimaler Betriebspunkt / Optimum operating point                             |            | Empfohlenes Motor Module / Recommended Motor Module        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|---------|
| Optimale Drehzahl<br><i>Optimum speed</i>                                     | 6000 1/min | Bemessungsstrom Umrichter<br><i>Rated inverter current</i> | 3 A     |
| Optimale Leistung<br><i>Optimum power</i>                                     | 0,7 kW     | Maximalstrom Umrichter<br><i>Maximum inverter current</i>  | 9 A     |
| Grenzdaten / Limiting data                                                    |            | Max. Drehmoment<br><i>Maximum torque</i>                   | 5,10 Nm |
| Maximal zul. Drehzahl (mech.)<br><i>Max. permissible speed (mech.)</i>        | 9000 1/min |                                                            |         |
| Maximal zul. Drehzahl (Umrichter)<br><i>Max. permissible speed (inverter)</i> | 9000 1/min |                                                            |         |
| Max. Drehmoment<br><i>Maximum torque</i>                                      | 5,1 Nm     |                                                            |         |
| Maximalstrom<br><i>Maximum current</i>                                        | 7,7 A      |                                                            |         |