

Hoja de medición y de datos SIMOTICS S-1FK7
Data sheet for SIMOTICS S-1FK7



Figura similar / Figure similar

Datos de pedido 1FK7042-3BK71-1RH0
MLFB-Ordering data

Número de pedido del cliente / Client order
Nº. de pedido Siemens / Order no.:
Número de oferta / Offer no.:
Nota / Remarks:

Nº. de ítem / Item no.:
Número de envío / Consignment no.:
Proyecto / Project:

Datos de configuración / Engineering data		Datos mecánicos / Mechanical data	
Velocidad nominal (100 K) <i>Rated speed (100 K)</i>	6000 r/min	Tipo de motor <i>Motor type</i>	Motor síncrono excitado por imanes permanentes <i>Permanent-magnet synchronous motor</i>
Número de polos <i>Number of poles</i>	8	Tipo motor <i>Motor type</i>	High Inertia
Par asignado (100 K) <i>Rated torque (100 K)</i>	1,5 Nm	Altura del eje <i>Shaft height</i>	48
Corriente asignada <i>Rated current</i>	2,5 A	Refrigeración <i>Cooling</i>	Refrigeración natural <i>Natural cooling</i>
Par a rotor parado (60 K) <i>Static torque (60 K)</i>	2,50 Nm	Tolerancia de concentricidad <i>Radial runout tolerance</i>	0,040 mm
Par a rotor parado (100 K) <i>Static torque (100 K)</i>	3,00 Nm	Tolerancia de coaxialidad <i>Concentricity tolerance</i>	0,08 mm
Intensidad a rotor parado (60 K) <i>Stall current (60 K)</i>	3,55 A	Tolerancia de planitud <i>Axial runout tolerance</i>	0,08 mm
Intensidad a rotor parado (100 K) <i>Stall current (100 K)</i>	4,40 A	Nivel de intensidad de vibración <i>Vibration severity grade</i>	Nivel A Grade A
Momento de inercia <i>Moment of inertia</i>	5,400 kgcm²	Tamaño de conector <i>Connector size</i>	1
Rendimiento <i>Efficiency</i>	89,0 %	Grado de protección <i>Degree of protection</i>	IP64 IP64
Constantes físicas / Physical constants		Forma constructiva según Code I <i>Design acc. to Code I</i>	IM B5 (IM V1,IM V3)
Constante de par <i>Torque constant</i>	0,68 Nm/A	Vigilancia de temperatura <i>Temperature monitoring</i>	Sensor de temperatura Pt1000 <i>Pt1000 temperature sensor</i>
Constante de tensión a 20° C <i>Voltage constant at 20° C</i>	44,5 V/1000*min ⁻¹	Conexión eléctrica <i>Electrical connectors</i>	Conectores para señales y potencia, girables <i>Connectors for signals and power rotatable</i>
Resistencia del devanado a 20° C <i>Winding resistance at 20° C</i>	1,15 Ω	Color de la caja <i>Color of the housing</i>	Estándar (Gris antracita RAL 7016) <i>Standard (Anthracite RAL 7016)</i>
Inductancia cíclica <i>Rotating field inductance</i>	8,6 mH	Freno de mantenimiento <i>Holding brake</i>	con freno de mantenimiento <i>with holding brake</i>
Constante de tiempo eléctrica <i>Electrical time constant</i>	7,50 ms	Extremo de eje <i>Shaft end</i>	Eje liso <i>Plain shaft</i>
Constante de tiempo mecánica <i>Mechanical time constant</i>	3,80 ms	Sistema de encoder <i>Encoder system</i>	Encoder AM20DQI: encóder absoluto 20 bits (resolución 1048576, internamente 512 S/R) + 12 bits multivuelta (rango desplaz. 4096 vueltas) <i>Encoder AM20DQI: absolute encoder 20 bits (resolution 1048576, encoder-internal 512 S/R) + 12 bits multi-turn (traversing range 4096 revolutions)</i>
Constante de tiempo térmica <i>Thermal time constant</i>	30 mín		
Rigidez torsional del eje <i>Shaft torsional stiffness</i>	10900 Nm/rad		
Peso neto del motor <i>Net weight of the motor</i>	5,8 kg		



Figura similar / Figure similar

Datos de pedido
MLFB-Ordering data

1FK7042-3BK71-1RH0

Punto óptimo de funcionamiento / Optimum operating point	
Velocidad de giro óptima <i>Optimum speed</i>	5000 r/min
Potencia óptima <i>Optimum power</i>	1,0 kW
Datos límite / Limiting data	
Velocidad máx. admisible (mec.) <i>Max. permissible speed (mech.)</i>	9000 r/min
Velocidad máx. admisible (convertidor) <i>Max. permissible speed (inverter)</i>	9000 r/min
Par máx. <i>Maximum torque</i>	10,5 Nm
Intensidad máxima <i>Maximum current</i>	15,3 A
Freno de mantenimiento / Holding brake	
Tipo de freno manual <i>Holding brake version</i>	Freno de imán permanente <i>Permanent-magnet brake</i>
Par de frenado <i>Holding torque</i>	4,0 Nm
Tensión de alimentación <i>Power supply voltage</i>	DC 24 V ± 10 %
Corriente por bobina <i>Coil current</i>	0,5 A
Tiempo de apertura <i>Opening time</i>	70 ms
Tiempo de cierre <i>Closing time</i>	30 ms
Trabajo de maniobra máx. <i>Highest braking work</i>	150 J

Motor Module recomendado / Recommended Motor Module	
Corriente asignada convertidor <i>Rated inverter current</i>	5 A
Corriente máx. convertidor <i>Maximum inverter current</i>	15 A
Par máx. <i>Maximum torque</i>	10,30 Nm