SIEMENS

Údajový list pro SIMOTICS S-1FK7

Data sheet for SIMOTICS S-1FK7

Údaje pro objednání pomocí MLFB **1FK7063-2AH74-1TB0**



Podobné zobrazení / *Figure similar*

Č. zakázky zákazníka / *Client order no.*:
Č. zakázky Siemens / *Order no.*:
Č. nabídky / *Offer no.*:
Poznámka / *Remarks*:

Č. položky / *Item no.*:
Č. komentáře / *Consignment no.*:
Projekt / *Project*:

Projekční parametry / Engineering data

Jmenovité otáčky (100 K) *Rated speed (100 K)*	4500 ot/min
Počet pólů *Number of poles*	8
Jmenovitý moment (100 K) *Rated torque (100 K)*	3,0 Nm
Jmenovitý proud *Rated current*	3,8 A
Moment v klidu (60 K) *Static torque (60 K)*	9,10 Nm
Moment v klidu (100 K) *Static torque (100 K)*	11,00 Nm
Proud v klidu (60 K) *Stall current (60 K)*	9,70 A
Proud v klidu (100 K) *Stall current (100 K)*	12,00 A
Moment setrvačnosti *Moment of inertia*	15,700 kgcm²
Účinnost *Efficiency*	90,0 %

Fyzikální konstanty / Physical constants

Momentová konstanta *Torque constant*	0,92 Nm/A
Napěťová konstanta při 20°C *Voltage constant at 20° C*	60,0 V/1000*min⁻¹
Odpor vinutí při 20°C *Winding resistance at 20° C*	0,29 Ω
Indukčnost pole *Rotating field inductance*	3,8 mH
Elektrická časová konstanta *Electrical time constant*	13,20 ms
Mechanická časová konstanta *Mechanical time constant*	1,51 ms
Tepelná časová konstanta *Thermal time constant*	40 min
Torzní pevnost hřídele *Shaft torsional stiffness*	25000 Nm/rad
Čistá hmotnost motoru *Net weight of the motor*	12,5 kg

Mechanické parametry / Mechanical data

Druh motoru *Motor type*	Synchronní motor s buzením permanentními magnety *Permanent-magnet synchronous motor*
Typ motoru *Motor type*	Compact
Výška osy *Shaft height*	63
Chlazení *Cooling*	Samostatné chlazení *Natural cooling*
Tolerance vystředění *Radial runout tolerance*	0,040 mm
Tolerance souososti *Concentricity tolerance*	0,10 mm
Tolerance axiálního házení *Axial runout tolerance*	0,10 mm
Úroveň amplitudy vibrací *Vibration severity grade*	Úroveň A Grade A
Velikost konektoru *Connector size*	1
Druh krytí *Degree of protection*	IP64 *IP64*
Konstrukce podle kódu I *Design acc. to Code I*	IM B5 (IM V1,IM V3)
Kontrola teploty *Temperature monitoring*	Snímač teploty Pt1000 *Pt1000 temperature sensor*
Elektrické připojení *Electrical connectors*	Konektor pro signálové kabely a silové vodiče, otočný *Connectors for signals and power rotatable*
Barva krytu *Color of the housing*	Standardní (antracit RAL 7016) *Standard (Anthracite RAL 7016)*
Zastavovací brzda *Holding brake*	se zastavovací brzdou *with holding brake*
Konec hřídele *Shaft end*	Lícované pero *Feather key*
Systém snímače *Encoder system*	Resolver 2-pólový (Resolver P=1) *Resolver 2-pole*

Technické změny vyhrazeny! Mohou existovat rozdíly mezi údajovým listem a typovým štítkem.
Technical data are subject to change! There may be discrepancies between calculated and rating plate values.

SIEMENS

Údaje pro objednání pomocí MLFB 1FK7063-2AH74-1TB0



Podobné zobrazení / *Figure similar*

Optimální pracovní bod / Optimum operating point

Optimální otáčky *Optimum speed*	3300 ot/min
Optimální výkon *Optimum power*	2,3 kW

Mezní hodnoty parametrů / Limiting data

Maximální přípustné otáčky (mech.) *Max. permissible speed (mech.)*	7200 ot/min
Maximální přípustné otáčky (měnič) *Max. permissible speed (inverter)*	7200 ot/min
Max. moment *Maximum torque*	35,0 Nm
Maximální proud *Maximum current*	42,0 A

Zastavovací brzda / Holding brake

Provedení zastavovací brzdy *Holding brake version*	Brzda s permanentními magnety *Permanent-magnet brake*
Zastavovací moment *Holding torque*	13,0 Nm
Napájecí napětí *Power supply voltage*	DC 24 V ± 10 %
Proud cívky *Coil current*	0,8 A
Doba pro rozpojení *Opening time*	100 ms
Doba pro sepnutí *Closing time*	50 ms
Maximální spínaná energie *Highest braking work*	380 J

Doporučený motorový modul / Recommended Motor Module

Jmenovitý proud měniče *Rated inverter current*	18 A
Maximální proud měniče *Maximum inverter current*	54 A
Max. moment *Maximum torque*	35,00 Nm