

Karta parametrów technicznych dla SIMOTICS S-1FK7
Data sheet for SIMOTICS S-1FK7



Rysunek podobny / Figure similar

Dane zamówienia MLFB 1FK7080-2AF74-1SH1
MLFB-Ordering data

Nr zamówienia klienta / Client order no.:

Nr zamów. Siemens / Order no.:

Nr oferty / Offer no.:

Wskazówka / Remarks:

Nr poz. / Item no.:

Nr kompletacji / Consignment no.:

Projekt / Project:

Dane projektowania / Engineering data		Dane mechaniczne / Mechanical data	
Znamionowa prędkość obrotowa (100 K) <i>Rated speed (100 K)</i>	3000 1/min	Rodzaj silnika <i>Motor type</i>	Silnik elektryczny wzbudzany magnesem trwałym <i>Permanent-magnet synchronous motor</i>
Liczba biegunów <i>Number of poles</i>	8	Typ silnika <i>Motor type</i>	Compact
Znamionowy moment obrotowy (100 K) <i>Rated torque (100 K)</i>	6,8 Nm	Wysokość osi <i>Shaft height</i>	80
Prąd zmierzony <i>Rated current</i>	4,4 A	Chłodzenie <i>Cooling</i>	Chłodzenie samoczynne <i>Natural cooling</i>
Moment zatrzymania (60 K) <i>Static torque (60 K)</i>	6,60 Nm	Tolerancja bicia promieniowego <i>Radial runout tolerance</i>	0,050 mm
Moment zatrzymania (100 K) <i>Static torque (100 K)</i>	8,00 Nm	Tolerancja współosiowości <i>Concentricity tolerance</i>	0,10 mm
Prąd postojowy (60 K) <i>Stall current (60 K)</i>	4,00 A	Tolerancja bicia osiowego <i>Axial runout tolerance</i>	0,10 mm
Prąd postojowy (100 K) <i>Stall current (100 K)</i>	4,90 A	Stopień wielkości drgań <i>Vibration severity grade</i>	Stopień A <i>Grade A</i>
Moment bezwładności <i>Moment of inertia</i>	17,500 kgcm²	Wielkość wtyczki <i>Connector size</i>	1
Współczynnik sprawności <i>Efficiency</i>	92,0 %	Rodzaj ochrony <i>Degree of protection</i>	IP65 <i>IP65</i>
Stałe fizyczne / Physical constants		Typ zgodny z kodem I <i>Design acc. to Code I</i>	IM B5 (IM V1,IM V3)
Stała momentu obrotowego <i>Torque constant</i>	1,61 Nm/A	Monitorowanie temperatury <i>Temperature monitoring</i>	Czujnik temperatury Pt1000 <i>Pt1000 temperature sensor</i>
Stała napięciowa przy 20° C <i>Voltage constant at 20° C</i>	105,0 V/1000*min ⁻¹	Przylącze elektryczne <i>Electrical connectors</i>	Wtyczka dla sygnałów i mocy, obrotowa <i>Connectors for signals and power rotatable</i>
Rezystancja uzwojenia przy 20° C <i>Winding resistance at 20° C</i>	0,98 Ω	Kolor obudowy <i>Color of the housing</i>	Standard (antracyt RAL 7016) <i>Standard (Anthracite RAL 7016)</i>
Indukcyjność pola wirującego <i>Rotating field inductance</i>	17,2 mH	Hamulec zatrzymujący <i>Holding brake</i>	z hamulcem zatrzymującym <i>with holding brake</i>
Elektryczna stała czasowa <i>Electrical time constant</i>	17,50 ms	Końcówka wału <i>Shaft end</i>	Wałek gładki <i>Plain shaft</i>
Mechaniczna stała czasowa <i>Mechanical time constant</i>	1,52 ms	System nadajnika <i>Encoder system</i>	Przelicznik wielbiegunowy (liczba biegunów odpowiada liczbie par biegunów silnika) <i>Multi-pole resolver (number of pole pairs corresponds to number of pole pairs of the motor)</i>
Termiczna stała czasowa <i>Thermal time constant</i>	40 min		
Sztwywność skręcania wału <i>Shaft torsional stiffness</i>	81000 Nm/rad		
Ciężar netto silnika <i>Net weight of the motor</i>	13,3 kg		



Rysunek podobny / Figure similar

Dane zamówienia MLFB 1FK7080-2AF74-1SH1
MLFB-Ordering data

Optymalny punkt pracy / Optimum operating point	
Optymalna prędkość obrotowa <i>Optimum speed</i>	3000 1/min
Optymalna moc <i>Optimum power</i>	2,1 kW
Dane graniczne / Limiting data	
Maksymalnie dopuszczalna liczba obrotów (mech.) <i>Max. permissible speed (mech.)</i>	6000 1/min
Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa (przekształtnik) <i>Max. permissible speed (inverter)</i>	5500 1/min
Maks. moment obrotowy <i>Maximum torque</i>	25,0 Nm
Prąd maksymalny <i>Maximum current</i>	18,0 A
Hamulec zatrzymujący / Holding brake	
Wykonanie hamulca zatrzymującego <i>Holding brake version</i>	Hamulec z magnesem trwałym <i>Permanent-magnet brake</i>
Moment trzymający <i>Holding torque</i>	22,0 Nm
Napięcie zasilające <i>Power supply voltage</i>	DC 24 V ± 10 %
Prąd cewki <i>Coil current</i>	0,9 A
Czas otwarcia <i>Opening time</i>	200 ms
Czas zamknięcia <i>Closing time</i>	60 ms
Najwyższa przełączalność <i>Highest braking work</i>	1400 J

Zalecane moduły silnika / Recommended Motor Module	
Prąd znamionowy przetwornicy <i>Rated inverter current</i>	5 A
Prąd maksymalny przetwornicy <i>Maximum inverter current</i>	15 A
Maks. moment obrotowy <i>Maximum torque</i>	22,10 Nm