

Hoja de medición y de datos SIMOTICS S-1FK7  
Data sheet for SIMOTICS S-1FK7

Datos de pedido 1FK7105-2AF71-1PA0  
MLFB-Ordering data



Figura similar / Figure similar

Número de pedido del cliente / Client order  
Nº. de pedido Siemens / Order no.:  
Número de oferta / Offer no.:  
Nota / Remarks:  
Nº. de ítem / Item no.:  
Número de envío / Consignment no.:  
Proyecto / Project:

| Datos de configuración / Engineering data                              |                                        | Datos mecánicos / Mechanical data                                   |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidad nominal (100 K)<br><i>Rated speed (100 K)</i>                | 3000 r/min                             | Tipo de motor<br><i>Motor type</i>                                  | Motor síncrono excitado por imanes permanentes<br><i>Permanent-magnet synchronous motor</i>                                                         |
| Número de polos<br><i>Number of poles</i>                              | 8                                      | Tipo motor<br><i>Motor type</i>                                     | Compact                                                                                                                                             |
| Par asignado (100 K)<br><i>Rated torque (100 K)</i>                    | 26,0 Nm                                | Altura del eje<br><i>Shaft height</i>                               | 100                                                                                                                                                 |
| Corriente asignada<br><i>Rated current</i>                             | 18,0 A                                 | Refrigeración<br><i>Cooling</i>                                     | Refrigeración natural<br><i>Natural cooling</i>                                                                                                     |
| Par a rotor parado (60 K)<br><i>Static torque (60 K)</i>               | 40,00 Nm                               | Tolerancia de concentricidad<br><i>Radial runout tolerance</i>      | 0,050 mm                                                                                                                                            |
| Par a rotor parado (100 K)<br><i>Static torque (100 K)</i>             | 48,00 Nm                               | Tolerancia de coaxialidad<br><i>Concentricity tolerance</i>         | 0,10 mm                                                                                                                                             |
| Intensidad a rotor parado (60 K)<br><i>Stall current (60 K)</i>        | 25,00 A                                | Tolerancia de planitud<br><i>Axial runout tolerance</i>             | 0,10 mm                                                                                                                                             |
| Intensidad a rotor parado (100 K)<br><i>Stall current (100 K)</i>      | 31,00 A                                | Nivel de intensidad de vibración<br><i>Vibration severity grade</i> | Nivel A<br><i>Grade A</i>                                                                                                                           |
| Momento de inercia<br><i>Moment of inertia</i>                         | 154,000 kgcm²                          | Tamaño de conector<br><i>Connector size</i>                         | 1.5                                                                                                                                                 |
| Rendimiento<br><i>Efficiency</i>                                       | 94,0 %                                 | Grado de protección<br><i>Degree of protection</i>                  | IP64<br><i>IP64</i>                                                                                                                                 |
| Constantes físicas / Physical constants                                |                                        | Forma constructiva según Code I<br><i>Design acc. to Code I</i>     | IM B5 (IM V1,IM V3)                                                                                                                                 |
| Constante de par<br><i>Torque constant</i>                             | 1,55 Nm/A                              | Vigilancia de temperatura<br><i>Temperature monitoring</i>          | Sensor de temperatura Pt1000<br><i>Pt1000 temperature sensor</i>                                                                                    |
| Constante de tensión a 20° C<br><i>Voltage constant at 20° C</i>       | 102,0 V/1000* <i>mín</i> <sup>-1</sup> | Conexión eléctrica<br><i>Electrical connectors</i>                  | Conectores para señales y potencia, girables<br><i>Connectors for signals and power rotatable</i>                                                   |
| Resistencia del devanado a 20° C<br><i>Winding resistance at 20° C</i> | 0,07 Ω                                 | Color de la caja<br><i>Color of the housing</i>                     | Estándar (Gris antracita RAL 7016)<br><i>Standard (Anthracite RAL 7016)</i>                                                                         |
| Inductancia cíclica<br><i>Rotating field inductance</i>                | 1,9 mH                                 | Freno de mantenimiento<br><i>Holding brake</i>                      | sin freno de mantenimiento<br><i>without holding brake</i>                                                                                          |
| Constante de tiempo eléctrica<br><i>Electrical time constant</i>       | 26,00 ms                               | Extremo de eje<br><i>Shaft end</i>                                  | Chaveta<br><i>Feather key</i>                                                                                                                       |
| Constante de tiempo mecánica<br><i>Mechanical time constant</i>        | 1,40 ms                                | Sistema de encoder<br><i>Encoder system</i>                         | Resolver R14DQ: resólvor 14 bits (resolución 16384, interno 2 polos)<br><i>Resolver R14DQ: resolver 14 bits (resolution 16384, internal 2-pole)</i> |
| Constante de tiempo térmica<br><i>Thermal time constant</i>            | 70 mín                                 |                                                                     |                                                                                                                                                     |
| Rigidez torsional del eje<br><i>Shaft torsional stiffness</i>          | 125000 Nm/rad                          |                                                                     |                                                                                                                                                     |
| Peso neto del motor<br><i>Net weight of the motor</i>                  | 39,0 kg                                |                                                                     |                                                                                                                                                     |



Figura similar / Figure similar

Datos de pedido  
MLFB-Ordering data

1FK7105-2AF71-1PA0

| Punto óptimo de funcionamiento / Optimum operating point                           |            | Motor Module recomendado / Recommended Motor Module             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Velocidad de giro óptima<br><i>Optimum speed</i>                                   | 3000 r/min | Corriente asignada convertidor<br><i>Rated inverter current</i> | 30 A      |
| Potencia óptima<br><i>Optimum power</i>                                            | 8,2 kW     | Corriente máx. convertidor<br><i>Maximum inverter current</i>   | 90 A      |
| Datos límite / Limiting data                                                       |            | Par máx.<br><i>Maximum torque</i>                               | 129,70 Nm |
| Velocidad máx. admisible (mec.)<br><i>Max. permissible speed (mech.)</i>           | 5000 r/min |                                                                 |           |
| Velocidad máx. admisible (convertidor)<br><i>Max. permissible speed (inverter)</i> | 5000 r/min |                                                                 |           |
| Par máx.<br><i>Maximum torque</i>                                                  | 150,0 Nm   |                                                                 |           |
| Intensidad máxima<br><i>Maximum current</i>                                        | 109,0 A    |                                                                 |           |