



Rysunek podobny
Figure similar

Nr artykułu : 1FK2204-5AK00-2MB0
Article No. :

Nr zamówienia klienta :
Client order no. :
Nr zamów. Siemens :
Order no. :
Nr oferty :
Offer no. :
Wskazówka :
Remarks :

Nr poz. :
Item no. :
Nr kompletacji :
Consignment no. :
Projekt :
Project :

Dane podstawowe silnika Basic motor data	
Rodzaj silnika Motor type	Silnik elektryczny wzbudzany magnesem trwałym, Chłodzenie samoczynne, IP64 Permanent-magnet synchronous motor, Natural cooling, IP64
Typ silnika Motor type	Compact
Moment zatrzymania Static torque	2,40 Nm
Prąd postojowy Static current	4,4 A
Maksymalny moment obrotowy Maximum torque	7,10 Nm
Prąd maksymalny Maximum current	14,2 A
Maksymalna prędkość obrotowa Maximum speed	8 000 1/min
Moment bezwładności wirnika Rotor moment of inertia	1,2300 kgcm²
Masa Weight	2,9 kg

Dane projektowe Rated data	
SINAMICS S120, BLM/SLM 3AC 400V SINAMICS S120, BLM/SLM 3AC 400V	
Znamionowa prędkość obrotowa Rated speed	6 000 1/min
Znamionowy moment obrotowy Rated torque	0,90 Nm
Prąd zmierzony Rated current	2,0 A
Moc projektowa Rated power	0,57 kW

System nadajnika Encoder system	
System nadajnika Encoder system	Encoder AM22DQC: Nadajnik wartości absolutnej 22 bit + 12 bit Multiturn Encoder AM22DQC: Absolute encoder 22 bit + 12 bit multiturn

Przylącze silnika Motor connection	
Typ podłączenia Connection type	Dwukablowe do S120 Double cable connection for S120
Wielkość wtyczki Connector size	M17

Dane mechaniczne Mechanical data	
Typ zgodny z kodem I Design acc. to Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Stopień wielkości drgań Vibration severity grade	Stopień A Grade A
Wysokość osi Shaft height	40
Wielkość kołnierza (AB) Flange size (AB)	80 mm
Krawędź wyśrodkowania (N) Centering ring (N)	70 mm
Okrąg otworu (M) Hole circle (M)	90 mm
Otwór przykręcania (S) Screw-on hole (S)	6,5 mm
Długość montażowa (LB) Overall length (LB)	126 mm
Średnica wału (D) Diameter of shaft (D)	14 mm
Długość wału (E) Length of shaft (E)	30 mm
Wymiar przekątnej kołnierza (P) Length of flange diagonal (P)	105 mm
Końcówka wału Shaft end	Wałek gładki Plain shaft
Kolor obudowy Color of the housing	Standard (Antracyt, podobny do RAL 7016) Standard (Anthracite, similar to RAL 7016)