

N° d'article : 1FK2103-2AG10-2MA0
Article No. :



Figura simile
Figure similar

N. d'ordine del cliente :
Client order no. :
N. d'ordine Siemens :
Order no. :
N. di offerta :
Offer no. :
Annotazione :
Remarks :

N. di item :
Item no. :
N. di commessa :
Consignment no. :
Progetto :
Project :

Dati base del motore Basic motor data	
Tipo di motore Motor type	Motore sincrono a magneti permanenti, Ventilazione naturale, IP64 Permanent-magnet synchronous motor, Natural cooling, IP64
Tipo di motore Motor type	High Dynamic
Coppia da fermo Static torque	0,64 Nm
Corrente da fermo Static current	1,4 A
Coppia max. Maximum torque	1,95 Nm
Corrente max. Maximum current	4,8 A
Numero di giri max. Maximum speed	8.000 giri/min
Momento di inerzia del motore Rotor moment of inertia	0,1120 kgcm ²
Peso Weight	1,5 kg
Dati nominali Rated data	

SINAMICS S210, 1AC 230 V
SINAMICS S210, 1AC 230V

Velocità nominale Rated speed	3.000 giri/min
Coppia nominale Rated torque	0,64 Nm
Corrente nominale Rated current	1,4 A
Potenza nominale Rated power	0,20 kW


Sistema encoder Encoder system	
Sistema encoder Encoder system	Encoder AM22DQC: encoder assoluto 22 bit + 12 bit Multiturn Encoder AM22DQC: Absolute encoder 22 bit + 12 bit multiturn

Collegamento del motore Motor connection	
Tipo di collegamento Connection type	OCC per S210 OCC for S210
Grandezza del connettore Connector size	M12

Dati meccanici Mechanical data	
Forma costruttiva secondo Code I Design acc. to Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Grado di vibrazione Vibration severity grade	Livello A Grade A
Altezza d'asse Shaft height	30
Grandezza della flangia (AB) Flange size (AB)	60 mm
Bordo di centratura (N) Centering ring (N)	50 mm
Cerchio di fori (M) Hole circle (M)	70 mm
Foro di avvitamento (S) Screw-on hole (S)	5,5 mm
Lunghezza costruttiva (LB) Overall length (LB)	131 mm
Diametro dell'albero (D) Diameter of shaft (D)	11 mm
Lunghezza dell'albero (E) Length of shaft (E)	23 mm
Quota diagonale flangia (P) Length of flange diagonal (P)	81 mm
Estremità d'albero Shaft end	Albero liscio Plain shaft

Colore della custodia
Color of the housing

Standard (Antracite, simile a RAL 7016)
Standard (Anthracite, similar to RAL 7016)



Scheda tecnica SIMOTICS S-1FK2

Data sheet for SIMOTICS S-1FK2

N° d'article : 1FK2103-2AG10-2MA0
Article No. :

Freno di stazionamento Holding brake	
Coppia di stazionamento Holding torque	1,30 Nm
Coppia dinamica media Average dynamic torque	1,30 Nm
Tempo di apertura Opening time	40 ms
Tempo di chiusura Closing time	30 ms
Energia max.per singola commutazione ¹⁾ Maximum single switching energy	62 J
Durata di vita per energia di commutazione Service life, operating energy	17.500 J
Corrente di mantenimento ²⁾ Holding current	0,15 A
Corrente di apertura per 500 ms ²⁾ Break-induced current for 500 ms	0,8 A

¹⁾Max. tre operazioni di arresto di emergenza in sequenza e max. 25 % di tutti gli arresti di emergenza come arresto ad alta energia con Wmax.
Up to three consecutive emergency stops and up to 25% of all emergency stops as a Wmax high energy stop possible.

²⁾Valore tipico con 20°C di temperatura ambiente. A -15°C le correnti di apertura possono aumentare fin del 30 %.
Typical value for 20°C ambient temperature. At -15°C the break-induced currents can be increased by up to 30%.