

Artikel-nr. : 1FK2204-6AF11-1MB0
Article No. :



Atbeelding soortgelijk
Figure similar

Opdrachtnummer van de klant :
Client order no. :
Siemens-opdracht-nr. :
Order no. :
Offerte-nr. :
Offer no. :
Opmerking :
Remarks :

Item-nr. :
Item no. :
Comm.-nr. :
Consignment no. :
Project :
Project :

Basisgegevens van de motor Basic motor data	
Motorsoort Motor type	Synchrone motor met bekrachtiging d.m.v permanente magneten, Zelfkoeling, IP65 Permanent-magnet synchronous motor, Natural cooling, IP65
Motortype Motor type	Compact
Statisch koppel Static torque	3,20 Nm
Stilstandstroom Static current	3,0 A
Maximaal draaimoment Maximum torque	9,50 Nm
Maximale stroom Maximum current	9,9 A
Maximaal toerental Maximum speed	7.600 1/min
Traagheidsmoment van de rotor Rotor moment of inertia	1,6900 kgcm²
Gewicht Weight	4,3 kg

Nominale gegevens Rated data	
SINAMICS S120, BLM/SLM 3AC 400V SINAMICS S120, BLM/SLM 3AC 400V	
Nominaal toerental Rated speed	3.000 1/min
Nominaal koppel Rated torque	3,20 Nm
Nominale stroom Rated current	3,0 A
Nominaal vermogen Rated power	1,00 kW


Encodersysteem Encoder system	
Encodersysteem Encoder system	Encoder AM22DQC: Absolute encoder 22 bit + 12 bit Multiturn Encoder AM22DQC: Absolute encoder 22 bit + 12 bit multiturn

Aansluiting van de motor Motor connection	
Aansluittype Connection type	2-kabelverbinding voor S120 Double cable connection for S120
Stekkergrootte Connector size	M17

Mechanische gegevens Mechanical data	
Bouwvorm volgens code I Design acc. to Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Oscillatieniveau Vibration severity grade	Niveau A Grade A
Ashoogte Shaft height	40
Flensgrootte (AB) Flange size (AB)	80 mm
Centreerrand (N) Centering ring (N)	70 mm
Gatencirkel (M) Hole circle (M)	90 mm
Bevestigingsgat (S) Screw-on hole (S)	6,5 mm
Bouwlengte (LB) Overall length (LB)	188 mm
Diameter van de as (D) Diameter of shaft (D)	19 mm
Lengte van de as (E) Length of shaft (E)	40 mm
Diagonaal van de flens (P) Length of flange diagonal (P)	105 mm
Asuiteinde Shaft end	Inlegspie Fitted key

Kleur van de behuizing
Color of the housing

Standaard (Antraciet, vergelijkbaar met RAL 7016)
Standard (Anthracite, similar to RAL 7016)



Productblad voor SIMOTICS S-1FK2

Data sheet for SIMOTICS S-1FK2

Artikel-nr. : 1FK2204-6AF11-1MB0
Article No. :

Houdrem Holding brake	
Houdkoppel Holding torque	3,30 Nm
Middelgroot dynamisch moment Average dynamic torque	3,30 Nm
Opentijd Opening time	110 ms
Sluittijd Closing time	40 ms
Maximale afzonderlijke schakelarbeid ¹⁾ Maximum single switching energy	270 J
Levensduur schakelarbeid Service life, operating energy	35.000 J
Nominale stroom ²⁾ Rated current	0,5 A

¹⁾Maximaal drie noodstop-procedures en maximaal 25% van alle noodstops als hoogenergetische stop met Wmax.
Up to three consecutive emergency stops and up to 25% of all emergency stops as a Wmax high energy stop possible.

²⁾Typische waarde voor 20 °C omgevingstemperatuur. Bij -15°C kunnen de openingsstromen tot 30% worden verhoogd.
Typical value for 20°C ambient temperature. At -15°C the break-induced currents can be increased by up to 30%.