



Rysunek podobny
Figure similar

Nr artykułu : 1FK2203-2AG01-0SA0
Article No. :

Nr zamówienia klienta :
Client order no. :
Nr zamów. Siemens :
Order no. :
Nr oferty :
Offer no. :
Wskazówka :
Remarks :

Nr poz. :
Item no. :
Nr kompletacji :
Consignment no. :
Projekt :
Project :

Dane podstawowe silnika Basic motor data	
Rodzaj silnika Motor type	Silnik elektryczny wzbudzany magnesem trwałym, Chłodzenie samoczynne, IP65 Permanent-magnet synchronous motor, Natural cooling, IP65
Typ silnika Motor type	Compact
Moment zatrzymania Static torque	0,64 Nm
Prąd postojowy Static current	1,4 A
Maksymalny moment obrotowy Maximum torque	1,85 Nm
Prąd maksymalny Maximum current	4,2 A
Maksymalna prędkość obrotowa Maximum speed	8 000 1/min
Moment bezwładności wirnika Rotor moment of inertia	0,2000 kgcm²
Masa Weight	1,1 kg

Dane projektowe Rated data	
SINAMICS S210, 1AC 230V SINAMICS S210, 1AC 230V	
Znamionowa prędkość obrotowa Rated speed	3 000 1/min
Znamionowy moment obrotowy Rated torque	0,64 Nm
Prąd zmierzony Rated current	1,4 A
Moc projektowa Rated power	0,20 kW

System nadajnika Encoder system	
System nadajnika Encoder system	Koder AS22DQC: Nadajnik wartości absolutnej Singleturn 22 bit Encoder AS22DQC: Absolute encoder single turn 22 bit

Przyłącze silnika Motor connection	
Typ podłączenia Connection type	OCC do S210 OCC for S210
Wielkość wtyczki Connector size	M12

Dane mechaniczne Mechanical data	
Typ zgodny z kodem I Design acc. to Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Stopień wielkości drgań Vibration severity grade	Stopień A Grade A
Wysokość osi Shaft height	30
Wielkość kołnierza (AB) Flange size (AB)	60 mm
Krawędź wyśrodkowania (N) Centering ring (N)	50 mm
Okrąg otworu (M) Hole circle (M)	70 mm
Otwór przykręcenia (S) Screw-on hole (S)	5,5 mm
Długość montażowa (LB) Overall length (LB)	99 mm
Średnica wału (D) Diameter of shaft (D)	14 mm
Długość wału (E) Length of shaft (E)	30 mm
Wymiar przekątnej kołnierza (P) Length of flange diagonal (P)	81 mm
Końcówka wału Shaft end	Wałek gładki Plain shaft
Kolor obudowy Color of the housing	Standard (Antracyt, podobny do RAL 7016) Standard (Anthracite, similar to RAL 7016)

