

Referencia : 1FK2203-4AG11-0SA0
Article No. :



Figura similar
Figure similar

Número de pedido del cliente :
Client order no. :
Nº. de pedido Siemens :
Order no. :
Número de oferta :
Offer no. :
Nota :
Remarks :

Nº. de ítem :
Item no. :
Número de envío :
Consignment no. :
Proyecto :
Project :

Datos básicos del motor Basic motor data	
Tipo de motor Motor type	Motor síncrono excitado por imanes permanentes, Refrigeración natural, IP65 Permanent-magnet synchronous motor, Natural cooling, IP65
Tipo motor Motor type	Compact
Par a rotor parado Static torque	1,27 Nm
Intensidad a rotor parado Static current	2,5 A
Par máximo Maximum torque	3,75 Nm
Intensidad máxima Maximum current	7,8 A
Velocidad máxima Maximum speed	7.800 r/min
Momento de inercia del rotor Rotor moment of inertia	0,3700 kgcm²
Peso Weight	2,0 kg

Datos asignados Rated data	
SINAMICS S210, 1AC 230V SINAMICS S210, 1AC 230V	
Velocidad nominal Rated speed	3.000 r/min
Par asignado Rated torque	1,27 Nm
Corriente asignada Rated current	2,5 A
Potencia asignada Rated power	0,40 kW


Sistema de encoder Encoder system	
Sistema de encoder Encoder system	Encóder AS22DQC: absoluto monovuelta 22 bits Encoder AS22DQC: Absolute encoder single turn 22 bit

Conexión del motor Motor connection	
Tipo de conexión Connection type	OCC para S210 OCC for S210
Tamaño de conector Connector size	M12

Datos mecánicos Mechanical data	
Forma constructiva según Code I Design acc. to Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Nivel de intensidad de vibración Vibration severity grade	Nivel A Grade A
Altura de eje Shaft height	30
Tamaño de brida (AB) Flange size (AB)	60 mm
Borde de centrado (N) Centering ring (N)	50 mm
Agujeros en círculo (M) Hole circle (M)	70 mm
Orificio de atornillado (S) Screw-on hole (S)	5,5 mm
Longitud constructiva (LB) Overall length (LB)	155 mm
Diámetro del eje (D) Diameter of shaft (D)	14 mm
Longitud del eje (E) Length of shaft (E)	30 mm
Longitud diagonal de la brida (P) Length of flange diagonal (P)	81 mm
Extremo de eje Shaft end	Eje liso Plain shaft

Color de la caja
Color of the housing

Estándar (Antracita, similar a RAL 7016)
Standard (Anthracite, similar to RAL 7016)





Hoja de medición y de datos SIMOTICS S-1FK2

Data sheet for SIMOTICS S-1FK2

Referencia : 1FK2203-4AG11-0SA0
Article No. :

Freno de mantenimiento Holding brake	
Par de frenado Holding torque	1,30 Nm
Par dinámico medio Average dynamic torque	1,30 Nm
Tiempo de apertura Opening time	40 ms
Tiempo de cierre Closing time	30 ms
Trabajo de maniobra única máximo ¹⁾ Maximum single switching energy	62 J
Vida útil trabajo de maniobra Service life, operating energy	17.500 J
Corriente de retención ²⁾ Holding current	0,15 A
Corriente de apertura durante 500 ms ²⁾ Break-induced current for 500 ms	0,8 A

¹⁾Máximo tres maniobras de parada de emergencia consecutivas y máximo un 25 % de todas las paradas de emergencia mediante Wmáx (parada de alta energía).
Up to three consecutive emergency stops and up to 25% of all emergency stops as a Wmax high energy stop possible.

²⁾Valor típico para una temperatura ambiente de 20 °C. A una temperatura de -15 °C las corrientes de apertura pueden aumentar hasta en un 30 %.
Typical value for 20°C ambient temperature. At -15°C the break-induced currents can be increased by up to 30%.