

Obj. č. : 1FL6096-1AC61-2LH1
Article No. :

Č. zakázky zákazníka :
Client order no. :
Č. zakázky Siemens :
Order no. :
Č. nabídky :
Offer no. :
Poznámka :
Remarks :

Č. položky :
Item no. :
Č. komentáře :
Consignment no. :
Projekt :
Project :



Podobné zobrazení
Figure similar

Projekční parametry
Engineering data

Jmenovité otáčky Rated speed	2,000 ot/min
Jmenovitý moment (100 K) Rated torque (100 K)	33,40 Nm
Jmenovitý proud Rated current	13,2 A
Jmenovitý výkon Rated power	7,00 kW / 9,52 hp
Max. otáčky Max. speed	2,000 ot/min
Max. moment Maximum torque	90,00 Nm
Max. proud Max. current	35.6 A
Moment v klidu Static torque	40,00 Nm
Moment setrvačnosti Moment of inertia	143,200 kgcm²

Fyzikální konstanty
Physical constants

Momentová konstanta Torque constant	2,70 Nm/A
Teplotní třída Thermal class	B (130 °C)
Čistá hmotnost Net weight	38,80 kg

Požadavky na okolní prostředí
Ambient conditions

Teplota okolního prostředí Ambient temperature	
Provoz Operation	0 ... 40 °C
Relativní vlhkost vzduchu Relative humidity	
Provoz, max. Max. operation	90 % Maximální relativní vlhkost (žádná kondenzace při 30°C) 90 % RH maximum (no condensation at 30 °C)

Normy
Standards

Shoda s požadavky norem Compliance with standards	CE, EAC
--	---------

Mechanické parametry
Mechanical data

Typ motoru Motor type	Vysoká setrvačnost High Inertia
Druh motoru Motor type	Synchronní motor s buzením permanentními magnety Permanent-magnet synchronous motor
Výška osy Shaft height	90
Systém snímače Encoder system	Snímač absolutní hodnoty 20 bitů + 12 bitů Multiturn Absolute encoder 20 bit + 12 bit multi-turn
Chlazení Cooling	Samostatné chlazení Natural cooling
Konec hřídele Shaft end	Hladký hřídel Plain shaft
Tolerance vystředění Radial runout tolerance	Třída N Class N
Úroveň amplitudy vibrací Vibration severity grade	Úroveň A Grade A
Druh krytí Degree of protection	IP65
Konstrukce podle kódu I Design acc. to Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Typ připojení Connection type	Úhlový konektorový spoj s flexibilním směrem výstupu (otočný) Angular connector (rotatable)

Zastavovací brzda
Holding brake

Zastavovací moment M _{4Br} Holding torque M _{4Br}	30,00 Nm
Jmenovité napětí Rated voltage	24 V DC 10 %
Doba pro rozpojení Opening time	220 ms
Doba pro sepnutí Closing time	115 ms
Jmenovitý proud Rated current	1,90 A