

N° d'article : 1FL6092-1AC61-2AH1
Article No. :



Image semblable
Figure similar

Numéro de commande client :
Client order no. :
Numéro de commande :
Order no. :
Numéro d'offre :
Offer no. :
Remarque :
Remarks :

N° Position :
Item no. :
Numéro de soumission :
Consignment no. :
Projet :
Project :

Données de configuration
Engineering data

Vitesse assignée Rated speed	2,000 1/min
Couple assigné (100 K) Rated torque (100 K)	16,70 Nm
Courant assigné Rated current	11,0 A
Puissance nominale Rated power	3,50 kW / 4,76 hp
Vitesse max. Max. speed	3,000 1/min
Couple max. Maximum torque	50,00 Nm
Courant max. Max. current	32.9 A
Couple à l'arrêt Static torque	22,00 Nm
Couple d'inertie Moment of inertia	77,900 kgcm²

Constantes physiques
Physical constants

Constante de couple Torque constant	1,60 Nm/A
Classe thermique Thermal class	B (130 °C)
Poids net Net weight	25,90 kg

Conditions ambiantes
Ambient conditions

Température ambiante Ambient temperature	
Service Operation	0 ... 40 °C
Humidité relative Relative humidity	
Service max. Max. operation	90 % RH maximum (pas de condensation à 30 °C) 90 % RH maximum (no condensation at 30 °C)

Normes
Standards

Conformité aux normes Compliance with standards	CE, EAC
--	---------

Caractéristiques mécaniques
Mechanical data

Type de moteur Motor type	High Inertia High Inertia
Type de moteur Motor type	Moteur synchrone à aimants permanents Permanent-magnet synchronous motor
Hauteur d'axe Shaft height	90
Système de mesure Encoder system	Codeur incrémental TTL, 2500 S/R (13 bit) Incremental encoder TTL, 2500 S/R (13 bit)
Refroidissement Cooling	Refroidissement naturel Natural cooling
Bout de l'arbre Shaft end	Arbre lisse Plain shaft
Tolérance de battement radial Radial runout tolerance	Classe N Class N
Niveau d'intensité vibratoire Vibration severity grade	Niveau A Grade A
Indice de protection Degree of protection	IP65
Forme des machines selon Code I Design acc. to Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Type de raccordement Connection type	Connecteur coudé avec sens de sortie de câbles flexible (démontage du connecteur nécessaire) Angular connector (rotatable)

Frein à l'arrêt
Holding brake

Couple de maintien M _{4Br} Holding torque M _{4Br}	30,00 Nm
Tension assignée Rated voltage	24 V DC 10 %
Temps d'ouverture Opening time	220 ms
Temps de fermeture Closing time	115 ms
Courant assigné Rated current	1,90 A