

Технический паспорт для SIMOTICS S-1FT7
Data sheet for SIMOTICS S-1FT7

Номер артикула : 1FT7034-1AK70-1DG1-Z
Article No. : X02

№ заказа клиента :
Client order no. :
№ заказа Siemens :
Order no. :
№ предложения :
Offer no. :
Примечание :
Remarks :

№ позиции :
Item no. :
Ком. № :
Consignment no. :
Проект :
Project :



Иллюстрация аналогичная
Figure similar

Данные проектирования
Engineering data

Номинальное число оборотов Rated speed	6 000 об/мин
Количество полюсов Number of poles	6
Номинальный крутящий момент (100 K) Rated torque (100 K)	1,4 Нм
Номинальный ток Rated current	2,10 А
Пусковой крутящий момент (60 K) Static torque (60 K)	1,6 Нм
Пусковой крутящий момент (100 K) Static torque (100 K)	2,0 Нм
Ток в обмотке неподвижного ротора (60 K) Stall current (60 K)	2,20 А
Ток в обмотке неподвижного ротора (100 K) Stall current (100 K)	2,70 А
Момент инерции ротора Rotor moment of inertia	0,85 кгсм²
Коэффициент полезного действия Efficiency	90,0 %

Физические постоянные
Physical constants

Постоянная крутящего момента Torque constant	0,74 Nm/A
Постоянная по напряжению при 20° С Voltage constant at 20° C	49,0 В/1000*мин ⁻¹
Сопротивление обмотки при 20° C Winding resistance at 20° C	2,40 Ω
Индуктивность вращающегося поля Rotary field inductance	9,7 мГн
Электрическая постоянная времени Electrical time constant	4,00 мс
Механическая постоянная времени Mechanical time constant	1,10 мс
Тепловая постоянная времени Thermal time constant	25 мин
Крутильная жесткость вала Shaft torsional stiffness	5 100 Нм/рад
Масса нетто двигателя Net weight of the motor	3,8 кг

Механические данные
Mechanical data

Тип двигателя Motor type	Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов Permanent-magnet synchronous motor
Тип мотора Motor type	основной тип Compact Compact core type
Высота оси Shaft height	36
Охлаждение Cooling	Самеохлаждение Natural cooling
Допуск радиального биения Radial runout tolerance	0,035 мм
Допуск соосности Concentricity tolerance	0,080 мм
Допуск вращения без торцевого биения Axial runout tolerance	0,080 мм
Уровень параметра колебаний Vibration severity grade	ступень А Grade A
Степень защиты Degree of protection	IP65
Типоразмер согласно коду I Design acc. to Code I	IM B5 (новая форма фланца) IM B5 (new flange design)
Контроля температуры Temperature monitoring	Датчик температуры Pt1000 Pt1000 temperature sensor
Специальная окраска корпуса Color of the housing	Кремово-белый RAL 9001 Cream white RAL 9001
Исполнение конца вала Shaft end type	Гладкий вал Plain shaft
Исполнение датчика Sensor design	Энкодер IC22DQ: инкрементальный датчик 22 бит (разрешение 4194304, внутри датчика 2048 S/R) + положение коммутации 11 бит Encoder IC22DQ: incremental encoder 22 bits (resolution 4194304, encoder-internal 2048 S/R) + commutation position 11 bits
Электрическое подключение Electrical connection	Поворотный штекер Connector turnable
Размер штепсельного разъема Connector size	1

Оптимальная рабочая точка
Optimum operating point

Оптимальная частота вращения Optimum speed	6 000 об/мин
Оптимальная мощность Optimum power	0,9 кВт

Технический паспорт для SIMOTICS S-1FT7
Data sheet for SIMOTICS S-1FT7

Номер артикула : 1FT7034-1AK70-1DG1-Z
Article No. : X02

Предельные параметры
Limiting data

Макс. допуст. частота вращения
(мех.) 10 000 об/мин
Max. permissible speed (mech.)

Макс. допуст. частота вращения
(преобр.) 10 000 об/мин
Max. permissible speed (inverter)

Макс. крутящий момент
Maximum torque 8,0 Нм

Максимальный ток
Maximum current 12,00 А

Рекомендованный модуль двигателя
Recommended Motor Module

Номинальный ток преобразователя 3,00 А
Rated inverter current

Максимальный ток преобразователя 6,00 А
Maximum inverter current

Специальное исполнение
Special design

X02 Paint finish: Cream white RAL 9001
Paint finish: Cream white RAL 9001