



Abbildung ähnlich
Figure similar

Artikel-Nr. : 1FL6092-1AC61-2AG1
Article No. :

Kunden-Auftrags-Nr. :
Client order no. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Order no. :
Angebots-Nr. :
Offer no. :
Bemerkung :
Remarks :

Item-Nr. :
Item no. :
Komm.-Nr. :
Consignment no. :
Projekt :
Project :

Projektierungsdaten Engineering data	
Bemessungsdrehzahl Rated speed	2,000 1/min
Bemessungsdrehmoment (100 K) Rated torque (100 K)	16,70 Nm
Bemessungsstrom Rated current	11,0 A
Bemessungsleistung Rated power	3,50 kW / 4,76 hp
Max. Drehzahl Max. speed	3,000 1/min
Max. Drehmoment Maximum torque	50,00 Nm
Max. Strom Max. current	32.9 A
Stillstandsrehmoment Static torque	22,00 Nm
Trägheitsmoment Moment of inertia	69,100 kgcm²

Physikalische Konstanten Physical constants	
Drehmomentkonstante Torque constant	1,60 Nm/A
Wärmeklasse Thermal class	B (130 °C)
Nettogewicht Net weight	19,80 kg

Umgebungsbedingungen Ambient conditions	
Umgebungstemperatur Ambient temperature	
Betrieb Operation	0 ... 40 °C
Relative Luftfeuchte Relative humidity	
Betrieb, max. Max. operation	90 % RH maximal (keine Betauung bei 30 °C) 90 % RH maximum (no condensation at 30 °C)

Normen Standards	
Normen-Konformität Compliance with standards	CE, EAC

Mechanische Daten Mechanical data	
Motortyp Motor type	High Inertia High Inertia
Motorart Motor type	Permanentmagnetenerregter Synchronmotor Permanent-magnet synchronous motor
Achshöhe Shaft height	90
Gebersystem Encoder system	Inkrementalgeber TTL, 2500 S/R (13 bit) Incremental encoder TTL, 2500 S/R (13 bit)
Kühlung Cooling	Selbstkühlung Natural cooling
Wellenende Shaft end	Glatte Welle Plain shaft
Rundlauf toleranz Radial runout tolerance	Klasse N Class N
Schwinggrößenstufe Vibration severity grade	Stufe A Grade A
Schutzart Degree of protection	IP65
Bauform gemäß Code I Design acc. to Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)

Anschlussstyp Connection type	Winkelsteckverbinder mit einer flexiblen Ausgangsrichtung (drehbar) Angular connector (rotatable)
----------------------------------	--