



Иллюстрация аналогичная
Figure similar

Технический паспорт для SIMOTICS S-1FT7
Data sheet for SIMOTICS S-1FT7

Номер артикула : 1FT7064-5AF71-1FB4-Z
Article No. : N05

№ заказа клиента :
Client order no. :
№ заказа Siemens :
Order no. :
№ предложения :
Offer no. :
Примечание :
Remarks :

№ позиции :
Item no. :
Ком. № :
Consignment no. :
Проект :
Project :

Данные проектирования Engineering data	
Номинальное число оборотов Rated speed	3 000 об/мин
Количество полюсов Number of poles	10
Номинальный крутящий момент (100 K) Rated torque (100 K)	7,6 Нм
Номинальный ток Rated current	5,20 A
Пусковой крутящий момент (60 K) Static torque (60 K)	7,7 Нм
Пусковой крутящий момент (100 K) Static torque (100 K)	9,0 Нм
Ток в обмотке неподвижного ротора (60 K) Stall current (60 K)	4,90 A
Ток в обмотке неподвижного ротора (100 K) Stall current (100 K)	5,70 A
Момент инерции ротора Rotor moment of inertia	14,70 кгсм ²
Коэффициент полезного действия Efficiency	93,0 %

Физические постоянные Physical constants	
Постоянная крутящего момента Torque constant	1,57 Nm/A
Постоянная по напряжению при 20° C Voltage constant at 20° C	100,0 В/1000*мин ⁻¹
Сопротивление обмотки при 20° C Winding resistance at 20° C	0,92 Ω
Индуктивность вращающегося поля Rotary field inductance	10,0 мГн
Электрическая постоянная времени Electrical time constant	11,00 мс
Механическая постоянная времени Mechanical time constant	1,30 мс
Тепловая постоянная времени Thermal time constant	30 мин
Крутильная жесткость вала Shaft torsional stiffness	26 000 Нм/рад
Масса нетто двигателя Net weight of the motor	11,4 кг

Механические данные Mechanical data	
Тип двигателя Motor type	Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов Permanent-magnet synchronous motor
Тип мотора Motor type	Compact Compact
Высота оси Shaft height	63
Охлаждение Cooling	Самеохлаждение Natural cooling
Допуск радиального биения Radial runout tolerance	0,040 мм
Допуск соосности Concentricity tolerance	0,100 мм
Допуск вращения без торцевого биения Axial runout tolerance	0,100 мм
Уровень параметра колебаний Vibration severity grade	ступень R Grade R
Степень защиты Degree of protection	IP65
Типоразмер согласно коду I Design acc. to Code I	IM B5 (совместимость с 1FT6) IM B5 (compatible with 1FT6)
Контроль температуры Temperature monitoring	Датчик температуры Pt1000 Pt1000 temperature sensor
Специальная окраска корпуса Color of the housing	Стандарт (жемчужный темно-серый, аналогичен RAL 9023) Standard (pearl dark gray similar to RAL 9023)
Исполнение конца вала Shaft end type	Шпонка и шпоночный паз Fitted key and keyway
Исполнение датчика Sensor design	Энкодер AM22DQ: датчик абсолютных значений 22 бит (разрешение 4194304, внутри датчика 2048 S/R) + 12 бит многооборотный (диапазон перемещения 4096 оборотов) Encoder AM22DQ: absolute encoder 22 bits (resolution 4194304, encoder-internal 2048 S/R) + 12 bits multi-turn (traversing range 4096 revolutions)
Электрическое подключение Electrical connection	Поворотный штекер Connector turnable
Размер штепсельного разъема Connector size	1

Оптимальная рабочая точка Optimum operating point	
Оптимальная частота вращения Optimum speed	3 000 об/мин
Оптимальная мощность Optimum power	2,4 кВт



Технический паспорт для SIMOTICS S-1FT7

Data sheet for SIMOTICS S-1FT7

Номер артикула : 1FT7064-5AF71-1FB4-Z

Article No. : N05

Предельные параметры

Limiting data

Макс. допуст. частота вращения (мех.)	9 000 об/мин
Max. permissible speed (mech.)	
Макс. допуст. частота вращения (преобр.)	5 700 об/мин
Max. permissible speed (inverter)	
Макс. крутящий момент	36,0 Нм
Maximum torque	
Максимальный ток	29,00 А
Maximum current	

Рекомендованный модуль двигателя

Recommended Motor Module

Номинальный ток преобразователя	9,00 А
Rated inverter current	
Максимальный ток преобразователя	27,00 А
Maximum inverter current	
Макс. крутящий момент	34,7 Нм
Maximum torque	

Стопорный тормоз

Holding brake

Исполнение стопорного тормоза	Тормоз с постоянным магнитом
Holding brake version	Permanent-magnet brake
Удерживающий момент	18,0 Нм
Holding torque	
Тормозящий момент	11,0 Нм
Braking torque	
Питающее напряжение	DC 24 В
Power supply voltage	
Ток катушки	0,80 А
Coil current	
Допустимая работа однократного включения	880 Дж
Permissible brake work	
Время отпускания	150 мс
Opening time	
Время включения	50 мс
Closing time	

Специальное исполнение

Special design

N05 Non-standard shaft end (dimensions as for 1FT5 motors)

Non-standard shaft end (dimensions as for 1FT5 motors)