

Технический паспорт для SIMOTICS S-1FT7
Data sheet for SIMOTICS S-1FT7

Номер артикула : 1FT7108-5SF71-4CH0-Z
Article No. : X09



Иллюстрация аналогичная
Figure similar

№ заказа клиента :
Client order no. :
№ заказа Siemens :
Order no. :
№ предложения :
Offer no. :
Примечание :
Remarks :

№ позиции :
Item no. :
Ком. № :
Consignment no. :
Проект :
Project :

Данные проектирования Engineering data	
Номинальное число оборотов Rated speed	3 000 об/мин
Количество полюсов Number of poles	10
Номинальный крутящий момент (100 K) Rated torque (100 K)	60,0 Нм
Номинальный ток Rated current	38,00 А
Пусковой крутящий момент (60 K) Static torque (60 K)	74,0 Нм
Пусковой крутящий момент (100 K) Static torque (100 K)	91,0 Нм
Ток в обмотке неподвижного ротора (60 K) Stall current (60 K)	46,00 А
Ток в обмотке неподвижного ротора (100 K) Stall current (100 K)	57,00 А
Момент инерции ротора Rotor moment of inertia	276,00 кгсм²
Коэффициент полезного действия Efficiency	93,0 %

Физические постоянные Physical constants	
Постоянная крутящего момента Torque constant	1,60 Nm/A
Постоянная по напряжению при 20° C Voltage constant at 20° C	101,5 В/1000*мин ⁻¹
Сопротивление обмотки при 20° C Winding resistance at 20° C	0,04 Ω
Индуктивность вращающегося поля Rotary field inductance	1,1 мГн
Электрическая постоянная времени Electrical time constant	26,00 мс
Механическая постоянная времени Mechanical time constant	1,30 мс
Тепловая постоянная времени Thermal time constant	60 мин
Крутильная жесткость вала Shaft torsional stiffness	96 000 Нм/рад
Масса нетто двигателя Net weight of the motor	70,0 кг

Механические данные Mechanical data	
Тип двигателя Motor type	Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов Permanent-magnet synchronous motor
Тип мотора Motor type	Compact Compact
Высота оси Shaft height	100
Охлаждение Cooling	Принудительная вентиляция Forced ventilation
Допуск радиального биения Radial runout tolerance	0,050 мм
Допуск соосности Concentricity tolerance	0,100 мм
Допуск вращения без торцевого биения Axial runout tolerance	0,100 мм
Уровень параметра колебаний Vibration severity grade	ступень А Grade A
Степень защиты Degree of protection	IP64
Типоразмер согласно коду I Design acc. to Code I	IM B5 (совместимость с 1FT6) IM B5 (compatible with 1FT6)
Контроль температуры Temperature monitoring	Датчик температуры Pt1000 Pt1000 temperature sensor
Специальная окраска корпуса Color of the housing	Антрацитово-серый RAL 7016 Anthracite RAL 7016
Исполнение конца вала Shaft end type	Гладкий вал Plain shaft
Исполнение датчика Sensor design	Энкодер AM24DQI: абсолютный датчик, 24 бит (разрешение 16777216, внутри датчика 2048 S/R) + 12 бит многооборотный (диапазон перемещения 4096 оборотов) - с подключением сигнала RJ45 Encoder AM24DQI: Absolute encoder 24 bit (resolution 16777216, encoder-internal 2048 S/R) + 12 bit Multiturn (traversing range 4096 revolutions) - with signal connection RJ45
Электрическое подключение Electrical connection	Осевой, прив. сторона Axial DE
Размер штепсельного разъема Connector size	3

Оптимальная рабочая точка Optimum operating point	
Оптимальная частота вращения Optimum speed	3 000 об/мин
Оптимальная мощность Optimum power	18,8 кВт

Технический паспорт для SIMOTICS S-1FT7
Data sheet for SIMOTICS S-1FT7

Номер артикула : 1FT7108-5SF71-4CH0-Z
Article No. : X09

Предельные параметры
Limiting data

Макс. допуст. частота вращения
(мех.) 6 000 об/мин
Max. permissible speed (mech.)

Макс. допуст. частота вращения
(преобр.) 5 600 об/мин
Max. permissible speed (inverter)

Макс. крутящий момент
Maximum torque 280,0 Нм

Максимальный ток
Maximum current 205,00 А

Рекомендованный модуль двигателя
Recommended Motor Module

Номинальный ток преобразователя
Rated inverter current 60,00 А

Максимальный ток преобразователя
Maximum inverter current 113,00 А

Макс. крутящий момент
Maximum torque 177,0 Нм

Стопорный тормоз
Holding brake

Исполнение стопорного тормоза
Holding brake version Тормоз с постоянным магнитом
Permanent-magnet brake

Удерживающий момент
Holding torque 85,0 Нм

Тормозящий момент
Braking torque 35,0 Нм

Питающее напряжение
Power supply voltage DC 24 В

Ток катушки
Coil current 1,60 А

Допустимая работа однократного
включения 5 300 J
Permissible brake work

Время отпускания
Opening time 250 мс

Время включения
Closing time 70 мс

Специальное исполнение
Special design

X09 Paint finish anthracite, similar to RAL 7016
Paint finish anthracite, similar to RAL 7016