

Технический паспорт для SIMOTICS S-1FT7
Data sheet for SIMOTICS S-1FT7

Номер артикула : 1FT7108-5WC70-4CH0
Article No. :

№ заказа клиента :
Client order no. :
№ заказа Siemens :
Order no. :
№ предложения :
Offer no. :
Примечание :
Remarks :

Данные проектирования Engineering data	
Номинальное число оборотов Rated speed	2 000 об/мин
Количество полюсов Number of poles	10
Номинальный крутящий момент (100 K) Rated torque (100 K)	125,0 Нм
Номинальный ток Rated current	47,46 A
Пусковой крутящий момент (60 K) Static torque (60 K)	100,0 Нм
Пусковой крутящий момент (100 K) Static torque (100 K)	125,0 Нм
Ток в обмотке неподвижного ротора (60 K) Stall current (60 K)	37,20 A
Ток в обмотке неподвижного ротора (100 K) Stall current (100 K)	45,30 A
Момент инерции ротора Rotor moment of inertia	291,00 кгсм²
Коэффициент полезного действия Efficiency	95,0 %

Физические постоянные Physical constants	
Постоянная крутящего момента Torque constant	2,69 Nm/A
Постоянная по напряжению при 20° C Voltage constant at 20° C	170,0 В/1000*мин ⁻¹
Сопротивление обмотки при 20° C Winding resistance at 20° C	0,08 Ω
Индуктивность вращающегося поля Rotary field inductance	1,9 мГн
Электрическая постоянная времени Electrical time constant	23,00 мс
Механическая постоянная времени Mechanical time constant	0,90 мс
Тепловая постоянная времени Thermal time constant	2 мин
Крутильная жесткость вала Shaft torsional stiffness	96 000 Нм/рад
Масса нетто двигателя Net weight of the motor	72,9 кг




Иллюстрация аналогичная
Figure similar

№ позиции :
Item no. :
Ком. № :
Consignment no. :
Проект :
Project :

Механические данные Mechanical data	
Тип двигателя Motor type	Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов Permanent-magnet synchronous motor
Тип мотора Motor type	Compact Compact
Высота оси Shaft height	100
Охлаждение Cooling	Водяное охлаждение Water cooling
Допуск радиального биения Radial runout tolerance	0,050 мм
Допуск соосности Concentricity tolerance	0,100 мм
Допуск вращения без торцевого биения Axial runout tolerance	0,100 мм
Уровень параметра колебаний Vibration severity grade	ступень A Grade A
Степень защиты Degree of protection	IP64
Типоразмер согласно коду I Design acc. to Code I	IM B5 (новая форма фланца) IM B5 (new flange design)
Контроля температуры Temperature monitoring	Датчик температуры Pt1000 Pt1000 temperature sensor
Специальная окраска корпуса Color of the housing	Стандарт (жемчужный темно-серый, аналогичен RAL 9023) Standard (pearl dark gray similar to RAL 9023)
Исполнение конца вала Shaft end type	Гладкий вал Plain shaft
Исполнение датчика Sensor design	Энкодер AM24DQI: абсолютный датчик, 24 бит (разрешение 16777216, внутри датчика 2048 S/R) + 12 бит многооборотный (диапазон перемещения 4096 оборотов) - с подключением сигнала RJ45 Encoder AM24DQI: Absolute encoder 24 bit (resolution 16777216, encoder-internal 2048 S/R) + 12 bit Multiturn (traversing range 4096 revolutions) - with signal connection RJ45
Электрическое подключение Electrical connection	Осевой, прив. сторона Axial DE
Размер штепсельного разъема Connector size	3

Оптимальная рабочая точка Optimum operating point	
Оптимальная частота вращения Optimum speed	2 000 об/мин
Оптимальная мощность Optimum power	26,2 кВт

Технический паспорт для SIMOTICS S-1FT7

Data sheet for SIMOTICS S-1FT7

Номер артикула : 1FT7108-5WC70-4CH0

Article No. :

Предельные параметры

Limiting data

Макс. допуст. частота вращения (мех.)	6 000 об/мин
Max. permissible speed (mech.)	
Макс. допуст. частота вращения (преобр.)	3 400 об/мин
Max. permissible speed (inverter)	
Макс. крутящий момент	330,0 Нм
Maximum torque	
Максимальный ток	141,50 А
Maximum current	

Рекомендованный модуль двигателя

Recommended Motor Module

Номинальный ток преобразователя	45,00 А
Rated inverter current	
Максимальный ток преобразователя	85,00 А
Maximum inverter current	
Макс. крутящий момент	214,0 Нм
Maximum torque	

Стопорный тормоз

Holding brake

Исполнение стопорного тормоза	Тормоз с постоянным магнитом
Holding brake version	Permanent-magnet brake
Удерживающий момент	85,0 Нм
Holding torque	
Тормозящий момент	35,0 Нм
Braking torque	
Питающее напряжение	DC 24 В
Power supply voltage	
Ток катушки	1,60 А
Coil current	
Допустимая работа однократного включения	5 300 J
Permissible brake work	
Время отпускания	250 мс
Opening time	
Время включения	70 мс
Closing time	