

Технический паспорт для SIMOTICS S-1FT7
Data sheet for SIMOTICS S-1FT7

Номер артикула : 1FT7132-5SF71-4CH1
Article No. :

№ заказа клиента :
Client order no. :
№ заказа Siemens :
Order no. :
№ предложения :
Offer no. :
Примечание :
Remarks :

№ позиции :
Item no. :
Ком. № :
Consignment no. :
Проект :
Project :



Иллюстрация аналогичная
Figure similar

Данные проектирования Engineering data	
Номинальное число оборотов Rated speed	3 000 об/мин
Количество полюсов Number of poles	8
Номинальный крутящий момент (100 K) Rated torque (100 K)	113,0 Нм
Номинальный ток Rated current	69,00 A
Пусковой крутящий момент (60 K) Static torque (60 K)	120,0 Нм
Пусковой крутящий момент (100 K) Static torque (100 K)	140,0 Нм
Ток в обмотке неподвижного ротора (60 K) Stall current (60 K)	72,00 A
Ток в обмотке неподвижного ротора (100 K) Stall current (100 K)	85,00 A
Момент инерции ротора Rotor moment of inertia	512,00 кгсм²
Коэффициент полезного действия Efficiency	95,0 %

Физические постоянные Physical constants	
Постоянная крутящего момента Torque constant	1,69 Nm/A
Постоянная по напряжению при 20° C Voltage constant at 20° C	116,0 В/1000*мин ⁻¹
Сопротивление обмотки при 20° C Winding resistance at 20° C	0,04 Ω
Индуктивность вращающегося поля Rotary field inductance	1,2 мГн
Электрическая постоянная времени Electrical time constant	28,00 мс
Механическая постоянная времени Mechanical time constant	2,10 мс
Тепловая постоянная времени Thermal time constant	20 мин
Крутильная жесткость вала Shaft torsional stiffness	231 000 Нм/рад

Масса нетто двигателя Net weight of the motor	93,0 кг
--	---------

Механические данные Mechanical data	
Тип двигателя Motor type	Синхронный двигатель с возбуждением от постоянных магнитов Permanent-magnet synchronous motor
Тип мотора Motor type	Compact Compact
Высота оси Shaft height	132
Охлаждение Cooling	Принудительная вентиляция Forced ventilation
Допуск радиального биения Radial runout tolerance	0,050 мм
Допуск соосности Concentricity tolerance	0,125 мм
Допуск вращения без торцевого биения Axial runout tolerance	0,125 мм
Уровень параметра колебаний Vibration severity grade	ступень A Grade A
Степень защиты Degree of protection	IP65
Типоразмер согласно коду I Design acc. to Code I	IM B5 (совместимость с 1FT6) IM B5 (compatible with 1FT6)
Контроль температуры Temperature monitoring	Датчик температуры Pt1000 Pt1000 temperature sensor
Специальная окраска корпуса Color of the housing	Стандарт (жемчужный темно-серый, аналогичен RAL 9023) Standard (pearl dark gray similar to RAL 9023)

Исполнение конца вала Shaft end type	Гладкий вал Plain shaft
Исполнение датчика Sensor design	Энкодер AM24DQI: абсолютный датчик, 24 бит (разрешение 16777216, внутри датчика 2048 S/R) + 12 бит многооборотный (диапазон перемещения 4096 оборотов) - с подключением сигнала RJ45 Encoder AM24DQI: Absolute encoder 24 bit (resolution 16777216, encoder-internal 2048 S/R) + 12 bit Multiturn (traversing range 4096 revolutions) - with signal connection RJ45
Электрическое подключение Electrical connection	Осевой, прив. сторона Axial DE
Размер штепсельного разъема Connector size	3

Оптимальная рабочая точка Optimum operating point	
Оптимальная частота вращения Optimum speed	3 000 об/мин
Оптимальная мощность Optimum power	35,5 кВт

Технический паспорт для SIMOTICS S-1FT7
Data sheet for SIMOTICS S-1FT7

Номер артикула : 1FT7132-5SF71-4CH1
Article No. :

Предельные параметры
Limiting data

Макс. допуст. частота вращения (мех.) Max. permissible speed (mech.)	3 600 об/мин
Макс. допуст. частота вращения (преобр.) Max. permissible speed (inverter)	3 600 об/мин
Макс. крутящий момент Maximum torque	305,0 Нм
Максимальный ток Maximum current	210,00 А

Рекомендованный модуль двигателя
Recommended Motor Module

Номинальный ток преобразователя Rated inverter current	85,00 А
Максимальный ток преобразователя Maximum inverter current	141,00 А
Макс. крутящий момент Maximum torque	220,0 Нм

Стопорный тормоз
Holding brake

Исполнение стопорного тормоза Holding brake version	Тормоз с постоянным магнитом Permanent-magnet brake
Удерживающий момент Holding torque	140,0 Нм
Тормозящий момент Braking torque	60,0 Нм
Питающее напряжение Power supply voltage	DC 24 В
Ток катушки Coil current	1,80 А
Допустимая работа однократного включения Permissible brake work	9 800 J
Время отпускания Opening time	350 мс
Время включения Closing time	70 мс