



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:

№ заказа Siemens / Order no.:

№ предложения / Offer no.:

Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:

Ком. № / Consignment no.:

Проект / Project:

Номинальные параметры / Rated data		Условия окружающей среды / Ambient conditions	
Вход / Input		Высота места установки Installation altitude	
Число фаз Number of phases		1000 м	
Сетевое напряжение Line voltage		Температура окружающей среды / Ambient temperature	
200 ... 240 В ±10 %		Рабочий режим Operation	
Частота сети Line frequency		-10 ... 40 °C	
47 ... 63 Гц		Подшипники Storage	
Номинальный ток Rated current		-40 ... 70 °C	
10,00 А		Относительная влажность воздуха / Relative humidity	
Выход / Output		Рабочий режим, макс. Max. operation	
Число фаз Number of phases		95 % выпадение росы не допускается 95 % condensation not permitted	
3 Переменный ток		Метод регулирования / Closed-loop control techniques	
Расчетная мощность Rated power		U/f линейное / квадратичное / параметрируемое	
0,75 кВт		Да Yes	
Номинальный ток (IN) Rated current (IN)		Стандарты/нормы / Standards	
3,90 А		Соответствие стандартам Compliance with standards	
Частота импульсов Pulse frequency		UL, cUL, CE, C-Tick (RCM) UL, cUL, CE, C-Tick (RCM)	
8 кГц		Маркировка "CE" CE marking	
Выходная частота при U/f- регулировании		Директива по низкому напряжению 2006/95/EG Low-voltage directive 2006/95/EC	
0 ... 650 Гц		Входы / выходы / Inputs / outputs	
Согласно требованиям законодательства ограничение составляет 550 Гц при производстве As a result of legal stipulations, a limit to 550 Hz is in production		Цифровые входы / Digital inputs	
Общие технические характеристики / General tech. specifications		Количество Number	
Угол сдвига cos φ Offset factor cos φ		3	
0,95		Аналоговые входы / Analog inputs	
Коммуникация / Communication		Количество Number	
Коммуникация Communication		1 (Аналоговый вариант, для установки (0...10 В, масштабируемый или используемый как 4-й цифровой вход)) 1 (Analog variant, for setpoint (0...10 V, can be scaled or used as 4th digital input))	
RS485 RS485		Цифровые выходы / Digital outputs	
Механические данные / Mechanical data		Количество Number	
Степень защиты Degree of protection		1 (Изолированный оптронный выход, тип NPN) 1 (Isolated optocoupler output, NPN type)	
IP20 / UL открытый тип IP20 / UL open type			
Типоразмер Frame size			
FSA			
Масса нетто Net weight			
0,80 кг			
Ширина Width			
90,0 мм			
Высота Height			
150,0 мм			
Глубина Depth			
131,0 мм			