

SIEMENS

Технический паспорт для SINAMICS G110

Data sheet for SINAMICS G110

Данные для заказа
MLFB-Ordering data

6SL3211-0KB17-5BA1



Иллюстрация аналогичная / Figure similar

№ заказа клиента / Client order no.:
№ заказа Siemens / Order no.:
№ предложения / Offer no.:
Примечание / Remarks:

№ позиции / Item no.:
Ком. № / Consignment no.:
Проект / Project:

Номинальные параметры / Rated data		Условия окружающей среды / Ambient conditions	
Вход / Input		Высота места установки Installation altitude	
Число фаз Number of phases	1 Переменный ток	1000 м	
Сетевое напряжение Line voltage	200 ... 240 В ±10 %	Температура окружающей среды / Ambient temperature	
Частота сети Line frequency	47 ... 63 Гц	Рабочий режим Operation	-10 ... 40 °C
Номинальный ток Rated current	10,00 А	Подшипники Storage	-40 ... 70 °C
Выход / Output		Относительная влажность воздуха / Relative humidity	
Число фаз Number of phases	3 Переменный ток	Рабочий режим, макс. Max. operation	
Расчетная мощность Rated power	0,75 кВт	95 % выпадение росы не допускается 95 % condensation not permitted	
Номинальный ток (IN) Rated current (IN)	3,90 А	Метод регулирования / Closed-loop control techniques	
Частота импульсов Pulse frequency	8 кГц	U/f линейное / квадратичное / параметрируемое	Да Yes
Выходная частота при U/f-регулировании Output frequency for V/f control	0 ... 650 Гц	Стандарты/нормы / Standards	
Согласно требованиям законодательства ограничение составляет 550 Гц при производстве As a result of legal stipulations, a limit to 550 Hz is in production		Соответствие стандартам Compliance with standards	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM) UL, cUL, CE, C-Tick (RCM)
Общие технические характеристики / General tech. specifications		Маркировка "CE" CE marking	Директива по низкому напряжению 2006/95/EG Low-voltage directive 2006/95/EC
Угол сдвига cos φ Offset factor cos φ		Входы / выходы / Inputs / outputs	
0,95		Цифровые входы / Digital inputs	
Коммуникация / Communication		Количество Number	3
Коммуникация Communication	RS485 RS485	Аналоговые входы / Analog inputs	
Механические данные / Mechanical data		Количество Number	1 (Аналоговый вариант, для установки 0...10 В, масштабируемый или используемый как 4-й цифровой вход) 1 (Analog variant, for setpoint 0...10 V, can be scaled or used as 4th digital input))
Степень защиты Degree of protection	IP20 / UL открытый тип IP20 / UL open type	Цифровые выходы / Digital outputs	
Типоразмер Frame size	FSA	Количество Number	1 (Изолированный оптронный выход, тип NPN) 1 (Isolated optocoupler output, NPN type)
Масса нетто Net weight	0,80 кг		
Ширина Width	90,0 мм		
Высота Height	150,0 мм		
Глубина Depth	101,0 мм		