

## Hoja de medición y de datos SIMOTICS S-1FK7

Data sheet for SIMOTICS S-1FK7

Datos de pedido  
MLFB-Ordering data

1FK7032-2AF24-1SG1



Figura similar / Figure similar

Número de pedido del cliente / Client order

Nº. de pedido Siemens / Order no.:

Número de oferta / Offer no.:

Nota / Remarks:

Nº. de ítem / Item no.:

Número de envío / Consignment no.:

Proyecto / Project:

### Datos de configuración / Engineering data

Velocidad nominal (100 K)  
Rated speed (100 K) 3000 r/min

Número de polos  
Number of poles 6

Par asignado (100 K)  
Rated torque (100 K) 1,0 Nm

Corriente asignada  
Rated current 1,6 A

Par a rotor parado (60 K)  
Static torque (60 K) 0,95 Nm

Par a rotor parado (100 K)  
Static torque (100 K) 1,1 Nm

Intensidad a rotor parado (60 K)  
Stall current (60 K) 1,40 A

Intensidad a rotor parado (100 K)  
Stall current (100 K) 1,70 A

Momento de inercia  
Moment of inertia 0,650 kgcm<sup>2</sup>

Rendimiento  
Efficiency 85,0 %

### Constantes físicas / Physical constants

Constante de par  
Torque constant 0,67 Nm/A

Constante de tensión a 20° C  
Voltage constant at 20° C 45,0 V/1000\*min<sup>-1</sup>

Resistencia del devanado a 20° C  
Winding resistance at 20° C 5,05 Ω

Inductancia cíclica  
Rotating field inductance 17,3 mH

Constante de tiempo eléctrica  
Electrical time constant 3,45 ms

Constante de tiempo mecánica  
Mechanical time constant 2,20 ms

Constante de tiempo térmica  
Thermal time constant 25 mín

Rigidez torsional del eje  
Shaft torsional stiffness 6000 Nm/rad

Peso neto del motor  
Net weight of the motor 2,7 kg

### Datos mecánicos / Mechanical data

Tipo de motor  
Motor type Motor síncrono excitado por imanes permanentes  
Permanent-magnet synchronous motor

Tipo motor  
Motor type Compact

Altura del eje  
Shaft height 36

Refrigeración  
Cooling Refrigeración natural  
Natural cooling

Tolerancia de concentricidad  
Radial runout tolerance 0,035 mm

Tolerancia de coaxialidad  
Concentricity tolerance 0,08 mm

Tolerancia de planitud  
Axial runout tolerance 0,08 mm

Nivel de intensidad de vibración  
Vibration severity grade Nivel A  
Grade A

Tamaño de conector  
Connector size 1

Grado de protección  
Degree of protection IP65  
IP65

Forma constructiva según Code I  
Design acc. to Code I IM B5 (IM V1,IM V3)

Vigilancia de temperatura  
Temperature monitoring Sensor de temperatura Pt1000  
Pt1000 temperature sensor

Conexión eléctrica  
Electrical connectors Conectores para señales y potencia, girables  
Connectors for signals and power rotatable

Color de la caja  
Color of the housing Estándar (Gris antracita RAL 7016)  
Standard (Anthracite RAL 7016)

Freno de mantenimiento  
Holding brake sin freno de mantenimiento  
without holding brake

Extremo de eje  
Shaft end Eje liso  
Plain shaft

Sistema de encoder  
Encoder system Resólvér, multipolar (el n.º de polos se corresponde con el n.º de pares de polos del motor)  
Multi-pole resolver (number of pole pairs corresponds to number of pole pairs of the motor)



Figura similar / Figure similar

**Datos de pedido**  
MLFB-Ordering data

**1FK7032-2AF24-1SG1**

Punto óptimo de funcionamiento / Optimum operating point		Motor Module recomendado / Recommended Motor Module	
Velocidad de giro óptima <i>Optimum speed</i>	3000 r/min	Corriente asignada convertidor <i>Rated inverter current</i>	2 A
Potencia óptima <i>Optimum power</i>	0,3 kW	Corriente máx. convertidor <i>Maximum inverter current</i>	5 A
Datos límite / Limiting data		Par máx. <i>Maximum torque</i>	3,00 Nm
Velocidad máx. admisible (mec.) <i>Max. permissible speed (mech.)</i>	10000 r/min		
Velocidad máx. admisible (convertidor) <i>Max. permissible speed (inverter)</i>	6400 r/min		
Par máx. <i>Maximum torque</i>	4,5 Nm		
Intensidad máxima <i>Maximum current</i>	7,0 A		