



Figura similar
Figure similar

Hoja de medición y de datos SIMOTICS M-1PH8
Data sheet for SIMOTICS M-1PH8

Referencia : 1PH8137-1UF10-2LD1
Article No. :

Número de pedido del cliente :
Client order no. :
Nº. de pedido Siemens :
Order no. :
Número de oferta :
Offer no. :
Nota :
Remarks :

Nº. de ítem :
Item no. :
Número de envío :
Consignment no. :
Proyecto :
Project :

Datos de configuración
Engineering data

		P _N [kW]	M _N [Nm]	I _N [A]	U _N [V]	f _N [Hz]	n _N [r/min]	M _{max} [Nm]	I _{max} [A]	n _{max} [r/min]	M ₀ [Nm]	I ₀ [A]	η	cos φ	I _μ [A]
Y	ALM 400V	25,0	136,0	56,0	353	59,6	1.750	380	151,0	10.000	172,0	68	0,907	0,840	23,1
	BLM/SLM 400V	22,0	140,0	56,0	308	51,3	1.500	380	151,0	10.000	172,0	68	0,904	0,840	24,2
	ALM/BLM/SLM 480V	28,0	134,0	55,0	401	67,9	2.000	380	151,0	10.000	172,0	68	0,931	0,840	23,1

Datos mecánicos
Mechanical data

Tipo de motor Motor type	Motor asíncrono con rotor de jaula Squirrel cage asynchronous motor
Altura de eje Shaft height	132
Refrigeración Cooling	Ventilación forzada LCA/NDE -> LA/DE Forced ventilation NDE -> DE
Nivel de intensidad de vibración Vibration severity grade	ESPECIAL/B SPECIAL/B
Precisión del eje y de las bridas Shaft and flange accuracy	ESPECIAL SPECIAL
Grado de protección Degree of protection	IP55
Forma constructiva según Code I Design acc. to Code I	IM B3 (IM V5, IM V6, IM B6, IM B7, IM B8) IM B3 (IM V5, IM V6, IM B6, IM B7, IM B8)
Vigilancia de temperatura Temperature monitoring	Sensor de temperatura Pt1000 en el devanado del estátor Pt1000 temperature sensor in the stator winding
El color Color	Estándar (Gris antracita RAL 7016) Standard (Anthracite RAL 7016)
Tipo de cojinete Type of the bearing	Performance Performance
Extremo de eje Shaft end	Chaveta con equilibrado con media chaveta Feather key with half key balancing
Sistema de encoder Encoder system	Encoder incremental 20 bit sin posición de conmutación (encoder IN20DQ) Incremental encoder 20 bit without commutation position (encoder IN20DQ)

Constantes físicas
Physical constants

Constante de tiempo térmica Thermal time constant	30 mín
Momento de inercia Moment of inertia	1.090 kgcm²
Peso (aprox.) Weight (approx.)	141 kg

Conexión
Connection

Tipo de conexión eléctrica Type of electrical connection	Caja de bornes Terminal box
Posición de la conexión Position of the connection	LCA/NDE arriba NDE top
Conexión de potencia Power connection	LA/DE DE
Conexión de señales Signal connection	izquierda left
Designación de la caja de bornes Terminal box designation	gk833

Datos de refrigeración y nivel de presión sonora
Cooling data and sound pressure level

Caudal de aire, mín. Airflow, min.	0,09 m³/s
Nivel de presión sonora LpA(1m) motor + motoventilador independiente, operación a 50 Hz y carga nominal, tolerancia + 3dB Sound pressure level LpA(1m) motor + external fan operation 50 HZ rated load, tolerance + 3dB	70 dB ¹⁾
Salida de aire Air discharge	axial axial
Caída de presión Pressure drop	140 Pa

Ventilador externo
External fan

Consumo, máx.
Max. power consumption

3 AC 400 V / 50 Hz (±10%)	0,11 A
3 AC 400 V / 60 Hz (±10%)	0,13 A
3 AC 480 V / 60 Hz (±10%)	0,13 A

¹⁾ con frecuencia asignada de pulsación 4 kHz y rango de velocidad hasta 5000 1/min
at a rated frequency of 4 kHz and a speed range of up to 5000 rpm