



Иллюстрация аналогичная
Figure similar

Технический паспорт для SIMOTICS M-1PH8
Data sheet for SIMOTICS M-1PH8

Номер артикула : 1PH8288-1JC10-0AU1-Z
Article No. : K71

№ заказа клиента :
Client order no. :
№ заказа Siemens :
Order no. :
№ предложения :
Offer no. :
Примечание :
Remarks :

№ позиции :
Item no. :
Ком. № :
Consignment no. :
Проект :
Project :

Данные проектирования
Engineering data

		P _N [кВт]	M _N [Нм]	I _N [А]	U _N [В]	f _N [Гц]	n _N [об/мин]	M _{max} [Нм]	I _{max} [А]	n _{max} [об/мин]	M ₀ [Нм]	I ₀ [А]	η	cos φ	I _μ [А]
Δ	ALM 400B	190,0	2 268,0	365,0	370	27,0	800	6 450	970,0	3 300	2 268,0	365	0,957	0,850	171,0
	BLM/SLM 400B	166,0	2 265,0	365,0	325	23,6	700	6 450	970,0	3 300	2 265,0	365	0,953	0,850	171,0
	ALM/BLM/SLM 480B	230,0	2 197,0	355,0	460	33,6	1 000	6 450	970,0	3 300	2 197,0	355	0,962	0,840	172,0

Механические данные
Mechanical data

Тип двигателя Motor type	Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором Squirrel cage asynchronous motor
Высота оси Shaft height	280
Охлаждение Cooling	Принудительная вентиляция неприводная сторона -> приводная сторона Forced ventilation NDE -> DE
Уровень параметра колебаний Vibration severity grade	A A
Точность валов и фланцев Shaft and flange accuracy	N N
Степень защиты Degree of protection	IP55
Типоразмер согласно коду I Design acc. to Code I	IM B3 (IM V6) IM B3 (IM V6)
Контроля температуры Temperature monitoring	Датчик температуры KTY84 в обмотке статора KTY84 temperature sensor in the stator winding
Цвет Color	Стандартные (Антрацитово-серый RAL 7016) Standard (Anthracite RAL 7016)
Исполнение подшипника Type of the bearing	Стандартные Standard
Конец вала Shaft end	Гладкий вал Plain shaft
Система датчика Encoder system	Инкрементальный датчик HTL 2048 S/R (энкодер HTL 2048S/R) Incremental encoder HTL 2048 S/R, max. encoder speed = 4600 rpm

Физические постоянные
Physical constants

Тепловая постоянная времени Thermal time constant	53 мин
Момент инерции Moment of inertia	63 000 кгсм ²
Вес (ок.) Weight (approx.)	1 650 кг

Подключение
Connection

Исполнение электрического подключения Type of electrical connection	Клеммная коробка Terminal box
Расположение подключения Position of the connection	Неприводная сторона справа NDE right
Силовое соединение Power connection	внизу below
Сигнальное соединение Signal connection	Приводная сторона DE
Обозначение клеммной коробки Terminal box designation	1XB7700-P02

Параметры охлаждения и уровень звукового давления
Cooling data and sound pressure level

Воздушный поток, мин. Airflow, min.	0,42 м³/с
Уровень звукового давления LpA(1м) двигателя + режим принудительной вентиляции, 50 Гц, номинальная нагрузка, допуск + 3 дБ Sound pressure level LpA(1m) motor + external fan operation 50 HZ rated load, tolerance + 3dB	74 дБ ¹⁾
Выпуск воздуха Air discharge	радиальная radial
Падение давления Pressure drop	600 Па

Принудительный вентилятор
External fan

Потребление тока, макс.
Max. power consumption

3-фазн. 380–480 В~ (-5% / +10%) 50/60 Гц ±10%	0,75 ... 0,90 А
--	-----------------

Специальное исполнение
Special design

K71	Pipe connection prepared NDE top Pipe connection prepared NDE top
-----	--

¹⁾при номинальной частоте импульсов 2 кГц и диапазоне частоты вращения до 3300 об/мин
at a rated frequency of 2 kHz and a speed range of up to 3300 rpm