

Datenblatt für SIMOTICS S-1FK7

Data sheet for SIMOTICS S-1FK7

MLFB-Bestelldaten
MLFB-Ordering data

1FK7034-2AK71-1PA1



Abbildung ähnlich / Figure similar

Kunden-Auftrags-Nr. / Client order no.:
Siemens-Auftrags-Nr. / Order no.:
Angebots-Nr. / Offer no.:
Bemerkung / Remarks:

Item-Nr. / Item no.:
Komm.-Nr. / Consignment no.:
Projekt / Project:

| Projektierungsdaten / Engineering data | | Mechanische Daten / Mechanical data | |
|---|-------------------------------|--|--|
| Bemessungsdrehzahl (100 K) <i>Rated speed (100 K)</i> | 6000 1/min | Motorart <i>Motor type</i> | Permanentmagneterregter Synchronmotor <i>Permanent-magnet synchronous motor</i> |
| Polzahl <i>Number of poles</i> | 6 | Motortyp <i>Motor type</i> | Compact |
| Bemessungsdrehmoment (100 K) <i>Rated torque (100 K)</i> | 1,0 Nm | Achshöhe <i>Shaft height</i> | 36 |
| Bemessungsstrom <i>Rated current</i> | 1,3 A | Kühlung <i>Cooling</i> | Selbstkühlung <i>Natural cooling</i> |
| Stillstandsrehmoment (60 K) <i>Static torque (60 K)</i> | 1,35 Nm | Rundlauf toleranz <i>Radial runout tolerance</i> | 0,035 mm |
| Stillstandsrehmoment (100 K) <i>Static torque (100 K)</i> | 1,6 Nm | Koaxialitätstoleranz <i>Concentricity tolerance</i> | 0,08 mm |
| Stillstandsstrom (60 K) <i>Stall current (60 K)</i> | 1,55 A | Planlauf toleranz <i>Axial runout tolerance</i> | 0,08 mm |
| Stillstandsstrom (100 K) <i>Stall current (100 K)</i> | 1,90 A | Schwinggrößenstufe <i>Vibration severity grade</i> | Stufe A <i>Grade A</i> |
| Trägheitsmoment <i>Moment of inertia</i> | 0,900 kgcm ² | Steckergröße <i>Connector size</i> | 1 |
| Wirkungsgrad <i>Efficiency</i> | 88,0 % | Schutzart <i>Degree of protection</i> | IP65 <i>IP65</i> |
| Physikalische Konstanten / Physical constants | | Bauform gemäß Code I <i>Design acc. to Code I</i> | IM B5 (IM V1, IM V3) |
| Drehmomentkonstante <i>Torque constant</i> | 0,84 Nm/A | Temperaturüberwachung <i>Temperature monitoring</i> | Temperatursensor Pt1000 <i>Pt1000 temperature sensor</i> |
| Spannungskonstante bei 20° C <i>Voltage constant at 20° C</i> | 55,0 V/1000*min ⁻¹ | Elektrischer Anschluss <i>Electrical connectors</i> | Stecker für Signale und Leistung, drehbar <i>Connectors for signals and power rotatable</i> |
| Wicklungswiderstand bei 20° C <i>Winding resistance at 20° C</i> | 4,46 Ω | Farbe des Gehäuses <i>Color of the housing</i> | Standard (Anthrazit RAL 7016) <i>Standard (Anthracite RAL 7016)</i> |
| Drehfeldinduktivität <i>Rotating field inductance</i> | 17,2 mH | Haltebremse <i>Holding brake</i> | ohne Haltebremse <i>without holding brake</i> |
| Elektrische Zeitkonstante <i>Electrical time constant</i> | 3,85 ms | Wellenende <i>Shaft extension</i> | Passfeder <i>Feather key</i> |
| Mechanische Zeitkonstante <i>Mechanical time constant</i> | 1,71 ms | Gebersystem <i>Encoder system</i> | Resolver R14DQ: Resolver 14 bit (Auflösung 16384, intern 2-polig) <i>Resolver R14DQ: resolver 14 bits (resolution 16384, internal 2-pole)</i> |
| Thermische Zeitkonstante <i>Thermal time constant</i> | 30 min | | |
| Wellentorsionssteifigkeit <i>Shaft torsional stiffness</i> | 5300 Nm/rad | | |
| Nettogewicht des Motors <i>Net weight of the motor</i> | 3,5 kg | | |



Abbildung ähnlich / Figure similar

MLFB-Bestelldaten
MLFB-Ordering data

1FK7034-2AK71-1PA1

| Optimaler Betriebspunkt / Optimum operating point | | Empfohlenes Motor Module / Recommended Motor Module | |
|---|-------------|--|---------|
| Optimale Drehzahl <i>Optimum speed</i> | 6000 1/min | Bemessungsstrom Umrichter <i>Rated inverter current</i> | 3 A |
| Optimale Leistung <i>Optimum power</i> | 0,6 kW | Maximalstrom Umrichter <i>Maximum inverter current</i> | 9 A |
| Grenzdaten / Limiting data | | Max. Drehmoment <i>Maximum torque</i> | 6,50 Nm |
| Maximal zul. Drehzahl (mech.) <i>Max. permissible speed (mech.)</i> | 10000 1/min | | |
| Maximal zul. Drehzahl (Umrichter) <i>Max. permissible speed (inverter)</i> | 10000 1/min | | |
| Max. Drehmoment <i>Maximum torque</i> | 6,5 Nm | | |
| Maximalstrom <i>Maximum current</i> | 8,0 A | | |