



Abbildung ähnlich  
Figure similar

**Artikel-Nr. :** 1FK7062-2AC71-1PA0  
**Article No. :**

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Client order no. :  
Auftrags-Nr. :  
Order no. :  
Angebots-Nr. :  
Offer no. :  
Bemerkung :  
Remarks :

Item-Nr. :  
Item no. :  
Komm.-Nr. :  
Consignment no. :  
Projekt :  
Project :

#### Projektierungsdaten Engineering data

Bemessungsdrehzahl (100 K) Rated speed (100 K)	2.000 1/min
Polzahl Number of poles	8
Bemessungsdrehmoment (100 K) Rated torque (100 K)	7,0 Nm
Bemessungsstrom Rated current	2,6 A
Stillstandsrehmoment (60 K) Static torque (60 K)	7,10 Nm
Stillstandsrehmoment (100 K) Static torque (100 K)	8,50 Nm
Stillstandsstrom (60 K) Stall current (60 K)	2,45 A
Stillstandsstrom (100 K) Stall current (100 K)	3,00 A
Trägheitsmoment Moment of inertia	11,200 kgcm <sup>2</sup>
Wirkungsgrad Efficiency	90,0 %

#### Physikalische Konstanten Physical constants

Drehmomentkonstante Torque constant	2,83 Nm/A
Spannungskonstante bei 20° C Voltage constant at 20° C	180,5 V/1000*min <sup>-1</sup>
Wicklungswiderstand bei 20° C Winding resistance at 20° C	3,59 Ω
Drehfeldinduktivität Rotating field inductance	45,5 mH
Elektrische Zeitkonstante Electrical time constant	12,70 ms
Mechanische Zeitkonstante Mechanical time constant	1,51 ms
Thermische Zeitkonstante Thermal time constant	35 min
Wellentorsionssteifigkeit Shaft torsional stiffness	37.000 Nm/rad
Nettogewicht des Motors Net weight of the motor	9,1 kg

#### Mechanische Daten Mechanical data

Motorart Motor type	Permanentmagnetregger Synchronmotor Permanent-magnet synchronous motor
Motortyp Motor type	Compact
Achshöhe Shaft height	63
Kühlung Cooling	Selbstkühlung Natural cooling
Rundlauf toleranz Radial runout tolerance	0,040 mm
Koaxialitätstoleranz Concentricity tolerance	0,10 mm
Planlauf toleranz Axial runout tolerance	0,10 mm
Schwinggrößenstufe Vibration severity grade	Stufe A Grade A
Steckergröße Connector size	1
Schutzart Degree of protection	IP64 IP64
Bauform gemäß Code I Design acc. to Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Temperaturüberwachung Temperature monitoring	Temperatursensor Pt1000 Pt1000 temperature sensor
Elektrischer Anschluss Electrical connectors	Stecker für Signale und Leistung, drehbar Connectors for signals and power rotatable
Farbe des Gehäuses Color of the housing	Standard (Anthrazit RAL 7016) Standard (Anthracite RAL 7016)
Haltebremse Holding brake	ohne Haltebremse without holding brake
Wellenende Shaft end	Passfeder Feather key
Gebersystem Encoder system	Resolver R14DQ: Resolver 14 bit (Auflösung 16384, intern 2-polig) Resolver R14DQ: resolver 14 bits (resolution 16384, internal 2-pole)

#### Optimaler Betriebspunkt Optimum operating point

Optimale Drehzahl Optimum speed	2.000 1/min
Optimale Leistung Optimum power	1,5 kW

## Datenblatt für SIMOTICS S-1FK7

Data sheet for SIMOTICS S-1FK7

Artikel-Nr. : 1FK7062-2AC71-1PA0  
Article No. :



Abbildung ähnlich  
Figure similar

### Grenzdaten Limiting data

Maximal zul. Drehzahl (mech.) 7.200 1/min  
Max. permissible speed (mech.)

Maximal zul. Drehzahl (Umrichter) 3.200 1/min  
Max. permissible speed (inverter)

Max. Drehmoment 26,0 Nm  
Maximum torque

Maximalstrom 10,9 A  
Maximum current

### Empfohlenes Motor Module Recommended Motor Module

Bemessungsstrom Umrichter 3 A  
Rated inverter current

Maximalstrom Umrichter 9 A  
Maximum inverter current

Max. Drehmoment 22,90 Nm  
Maximum torque