

Datenblatt für SIMOTICS S-1FK7

Data sheet for SIMOTICS S-1FK7

MLFB-Bestelldaten
MLFB-Ordering data

1FK7063-2AH71-1CA2



Abbildung ähnlich / Figure similar

Kunden-Auftrags-Nr. / Client order no.:
Siemens-Auftrags-Nr. / Order no.:
Angebots-Nr. / Offer no.:
Bemerkung / Remarks:

Item-Nr. / Item no.:
Komm.-Nr. / Consignment no.:
Projekt / Project:

Projektierungsdaten / Engineering data		Mechanische Daten / Mechanical data			
Bemessungsdrehzahl (100 K) <i>Rated speed (100 K)</i>	4500 1/min	Motorart <i>Motor type</i>	Permanentmagneterregter Synchronmotor <i>Permanent-magnet synchronous motor</i>		
Polzahl <i>Number of poles</i>	8	Motortyp <i>Motor type</i>	Compact		
Bemessungsdrehmoment (100 K) <i>Rated torque (100 K)</i>	3,0 Nm	Achshöhe <i>Shaft height</i>	63		
Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	3,8 A	Kühlung <i>Cooling</i>	Selbstkühlung <i>Natural cooling</i>		
Stillstandsrehmoment (60 K) <i>Static torque (60 K)</i>	9,10 Nm	Rundlauf-toleranz <i>Radial runout tolerance</i>	0,040 mm		
Stillstandsrehmoment (100 K) <i>Static torque (100 K)</i>	11,00 Nm	Koaxialitätstoleranz <i>Concentricity tolerance</i>	0,10 mm		
Stillstandsstrom (60 K) <i>Stall current (60 K)</i>	9,70 A	Planlauf-toleranz <i>Axial runout tolerance</i>	0,10 mm		
Stillstandsstrom (100 K) <i>Stall current (100 K)</i>	12,00 A	Schwinggrößenstufe <i>Vibration severity grade</i>	Stufe A <i>Grade A</i>		
Trägheitsmoment <i>Moment of inertia</i>	14,700 kgcm ²	Steckergröße <i>Connector size</i>	1		
Wirkungsgrad <i>Efficiency</i>	90,0 %	Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP65 und DE-Flansch IP67 <i>IP65 and DE flange IP67</i>		
Physikalische Konstanten / Physical constants		Bauform gemäß Code I <i>Design acc. to Code I</i>	IM B5 (IM V1,IM V3)		
		Drehmomentkonstante <i>Torque constant</i>	0,92 Nm/A	Temperaturüberwachung <i>Temperature monitoring</i>	Temperatursensor Pt1000 <i>Pt1000 temperature sensor</i>
		Spannungskonstante bei 20° C <i>Voltage constant at 20° C</i>	60,0 V/1000*min ⁻¹	Elektrischer Anschluss <i>Electrical connectors</i>	Stecker für Signale und Leistung, drehbar <i>Connectors for signals and power rotatable</i>
		Wicklungswiderstand bei 20° C <i>Winding resistance at 20° C</i>	0,29 Ω	Farbe des Gehäuses <i>Color of the housing</i>	Standard (Anthrazit RAL 7016) <i>Standard (Anthracite RAL 7016)</i>
		Drehfeldinduktivität <i>Rotating field inductance</i>	3,8 mH	Haltebremse <i>Holding brake</i>	ohne Haltebremse <i>without holding brake</i>
		Elektrische Zeitkonstante <i>Electrical time constant</i>	13,20 ms	Wellenende <i>Shaft end</i>	Passfeder <i>Feather key</i>
		Mechanische Zeitkonstante <i>Mechanical time constant</i>	1,51 ms	Gebersystem <i>Encoder system</i>	Encoder AM24DQI: Absolutwertgeber 24 bit (Auflösung 16777216, geberintern 2048 S/R) + 12 bit Multiturn (Verfahrbereich 4096 Umdrehungen) <i>Encoder AM24DQI: absolute encoder 24 bits (resolution 16777216, encoder-internal 2048 S/R) + 12 bits multi-turn (traversing range 4096 revolutions)</i>
		Thermische Zeitkonstante <i>Thermal time constant</i>	40 min		
		Wellentorsionssteifigkeit <i>Shaft torsional stiffness</i>	34000 Nm/rad		
		Nettogewicht des Motors <i>Net weight of the motor</i>	11,1 kg		



Abbildung ähnlich / Figure similar

MLFB-Bestelldaten
MLFB-Ordering data

1FK7063-2AH71-1CA2

Optimaler Betriebspunkt / Optimum operating point		Empfohlenes Motor Module / Recommended Motor Module	
Optimale Drehzahl <i>Optimum speed</i>	3300 1/min	Bemessungsstrom Umrichter <i>Rated inverter current</i>	18 A
Optimale Leistung <i>Optimum power</i>	2,3 kW	Maximalstrom Umrichter <i>Maximum inverter current</i>	54 A
Grenzdaten / Limiting data		Max. Drehmoment <i>Maximum torque</i>	35,00 Nm
Maximal zul. Drehzahl (mech.) <i>Max. permissible speed (mech.)</i>	7200 1/min		
Maximal zul. Drehzahl (Umrichter) <i>Max. permissible speed (inverter)</i>	7200 1/min		
Max. Drehmoment <i>Maximum torque</i>	35,0 Nm		
Maximalstrom <i>Maximum current</i>	42,0 A		