



Podobné zobrazení / Figure similar

Údaje pro objednání pomocí 1FK7081-2AC71-1BG1 MLFB

Č. zakázky zákazníka / Client order no.:

Č. zakázky Siemens / Order no.:

Č. nabídky / Offer no.:

Poznámka / Remarks:

Č. položky / Item no.:

Č. komentáře / Consignment no.:

Projekt / Project:

Projekční parametry / Engineering data

Jmenovité otáčky (100 K) <i>Rated speed (100 K)</i>	2000 ot/min
Počet pólů <i>Number of poles</i>	8
Jmenovitý moment (100 K) <i>Rated torque (100 K)</i>	10,0 Nm
Jmenovitý proud <i>Rated current</i>	4,4 A
Moment v klidu (60 K) <i>Static torque (60 K)</i>	10,00 Nm
Moment v klidu (100 K) <i>Static torque (100 K)</i>	12,0 Nm
Proud v klidu (60 K) <i>Stall current (60 K)</i>	4,05 A
Proud v klidu (100 K) <i>Stall current (100 K)</i>	5,00 A
Moment setrvačnosti <i>Moment of inertia</i>	20,000 kgcm ²
Účinnost <i>Efficiency</i>	93,0 %

Fyzikální konstanty / Physical constants

Momentová konstanta <i>Torque constant</i>	2,40 Nm/A
Napěťová konstanta při 20°C <i>Voltage constant at 20° C</i>	154,5 V/1000*min ⁻¹
Odpor vinutí při 20°C <i>Winding resistance at 20° C</i>	1,27 Ω
Indukčnost pole <i>Rotating field inductance</i>	23,5 mH
Elektrická časová konstanta <i>Electrical time constant</i>	18,40 ms
Mechanická časová konstanta <i>Mechanical time constant</i>	1,33 ms
Tepelná časová konstanta <i>Thermal time constant</i>	45 min
Torzni pevnost hřídele <i>Shaft torsional stiffness</i>	109000 Nm/rad
Čistá hmotnost motoru <i>Net weight of the motor</i>	12,9 kg

Mechanické parametry / Mechanical data

Druh motoru <i>Motor type</i>	Synchronní motor s buzením permanentními magnety <i>Permanent-magnet synchronous motor</i>
Typ motoru <i>Motor type</i>	Compact
Výška osy <i>Shaft height</i>	80
Chlazení <i>Cooling</i>	Samostatné chlazení <i>Natural cooling</i>
Tolerance vystředění <i>Radial runout tolerance</i>	0,050 mm
Tolerance souososti <i>Concentricity tolerance</i>	0,10 mm
Tolerance axiálního házení <i>Axial runout tolerance</i>	0,10 mm
Úroveň amplitudy vibrací <i>Vibration severity grade</i>	Úroveň A <i>Grade A</i>
Velikost konektoru <i>Connector size</i>	1
Druh krytí <i>Degree of protection</i>	IP65 <i>IP65</i>
Konstrukce podle kódu I <i>Design acc. to Code I</i>	IM B5 (IM V1,IM V3)
Kontrola teploty <i>Temperature monitoring</i>	Snímač teploty Pt1000 <i>Pt1000 temperature sensor</i>
Elektrické připojení <i>Electrical connectors</i>	Konektor pro signálové kabely a silové vodiče, otočný <i>Connectors for signals and power rotatable</i>
Barva krytu <i>Color of the housing</i>	Standardní (antracit RAL 7016) <i>Standard (Anthracite RAL 7016)</i>
Zastavovací brzda <i>Holding brake</i>	bez zastavovací brzdy <i>without holding brake</i>
Konec hřídele <i>Shaft extension</i>	Hladký hřídel <i>Plain shaft</i>
Systém snímače <i>Encoder system</i>	Encoder AS24DQI: snímač absolutní hodnoty Singleturn 24 bitů <i>Encoder AS24DQI: absolute encoder single-turn 24 bits</i>



Podobné zobrazení / Figure similar

Údaje pro objednání pomocí 1FK7081-2AC71-1BG1 MLFB

Optimální pracovní bod / Optimum operating point		Doporučený motorový modul / Recommended Motor Module	
Optimální otáčky <i>Optimum speed</i>	2000 ot/min	Jmenovitý proud měniče <i>Rated inverter current</i>	5 A
Optimální výkon <i>Optimum power</i>	2,1 kW	Maximální proud měniče <i>Maximum inverter current</i>	15 A
Mezní hodnoty parametrů / Limiting data		Max. moment <i>Maximum torque</i>	33,30 Nm
Maximální přípustné otáčky (mech.) <i>Max. permissible speed (mech.)</i>	6000 ot/min		
Maximální přípustné otáčky (měnič) <i>Max. permissible speed (inverter)</i>	3750 ot/min		
Max. moment <i>Maximum torque</i>	37,0 Nm		
Maximální proud <i>Maximum current</i>	17,2 A		