



Abbildung ähnlich
Figure similar

Artikel-Nr. : 1FK7081-2AC71-1UG2
Article No. :

Kunden-Auftrags-Nr. :
Client order no. :
Auftrags-Nr. :
Order no. :
Angebots-Nr. :
Offer no. :
Bemerkung :
Remarks :

Item-Nr. :
Item no. :
Komm.-Nr. :
Consignment no. :
Projekt :
Project :

Projektierungsdaten Engineering data

Bemessungsdrehzahl (100 K) Rated speed (100 K)	2.000 1/min
Polzahl Number of poles	8
Bemessungsdrehmoment (100 K) Rated torque (100 K)	10,0 Nm
Bemessungsstrom Rated current	4,4 A
Stillstandsrehmoment (60 K) Static torque (60 K)	10,00 Nm
Stillstandsrehmoment (100 K) Static torque (100 K)	12,00 Nm
Stillstandsstrom (60 K) Stall current (60 K)	4,05 A
Stillstandsstrom (100 K) Stall current (100 K)	5,00 A
Trägheitsmoment Moment of inertia	20,000 kgcm ²
Wirkungsgrad Efficiency	93,0 %

Physikalische Konstanten Physical constants

Drehmomentkonstante Torque constant	2,40 Nm/A
Spannungskonstante bei 20° C Voltage constant at 20° C	154,5 V/1000*min ⁻¹
Wicklungswiderstand bei 20° C Winding resistance at 20° C	1,27 Ω
Drehfeldinduktivität Rotating field inductance	23,5 mH
Elektrische Zeitkonstante Electrical time constant	18,40 ms
Mechanische Zeitkonstante Mechanical time constant	1,33 ms
Thermische Zeitkonstante Thermal time constant	45 min
Wellentorsionssteifigkeit Shaft torsional stiffness	109.000 Nm/rad
Nettogewicht des Motors Net weight of the motor	12,9 kg

Mechanische Daten Mechanical data

Motorart Motor type	Permanentmagnetreggter Synchronmotor Permanent-magnet synchronous motor
Motortyp Motor type	Compact
Achshöhe Shaft height	80
Kühlung Cooling	Selbstkühlung Natural cooling
Rundlauf toleranz Radial runout tolerance	0,050 mm
Koaxialitätstoleranz Concentricity tolerance	0,10 mm
Planlauf toleranz Axial runout tolerance	0,10 mm
Schwinggrößenstufe Vibration severity grade	Stufe A Grade A
Steckergröße Connector size	1
Schutzart Degree of protection	IP65 und DE-Flansch IP67 IP65 and DE flange IP67
Bauform gemäß Code I Design acc. to Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Temperaturüberwachung Temperature monitoring	Temperatursensor Pt1000 Pt1000 temperature sensor
Elektrischer Anschluss Electrical connectors	Stecker für Signale und Leistung, drehbar Connectors for signals and power rotatable
Farbe des Gehäuses Color of the housing	Standard (Anthrazit RAL 7016) Standard (Anthracite RAL 7016)
Haltebremse Holding brake	ohne Haltebremse without holding brake
Wellenende Shaft end	Glatte Welle Plain shaft
Gebersystem Encoder system	Resolver R15DQ: Resolver 15 bit (Auflösung 32768, intern mehrpole) Resolver R15DQ: resolver 15 bits (resolution 32768, internal multi-pole)

Optimaler Betriebspunkt Optimum operating point

Optimale Drehzahl Optimum speed	2.000 1/min
Optimale Leistung Optimum power	2,1 kW

Datenblatt für SIMOTICS S-1FK7

Data sheet for SIMOTICS S-1FK7

Artikel-Nr. : 1FK7081-2AC71-1UG2
Article No. :



Abbildung ähnlich
Figure similar

Grenzdaten Limiting data

Maximal zul. Drehzahl (mech.) 6.000 1/min
Max. permissible speed (mech.)

Maximal zul. Drehzahl (Umrichter) 3.750 1/min
Max. permissible speed (inverter)

Max. Drehmoment 37,0 Nm
Maximum torque

Maximalstrom 17,2 A
Maximum current

Empfohlenes Motor Module Recommended Motor Module

Bemessungsstrom Umrichter 5 A
Rated inverter current

Maximalstrom Umrichter 15 A
Maximum inverter current

Max. Drehmoment 33,30 Nm
Maximum torque