



Abbildung ähnlich  
Figure similar

**Artikel-Nr. :** 1FL6096-1AC61-2AH1  
**Article No. :**

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Client order no. :  
Siemens-Auftrags-Nr. :  
Order no. :  
Angebots-Nr. :  
Offer no. :  
Bemerkung :  
Remarks :

Item-Nr. :  
Item no. :  
Komm.-Nr. :  
Consignment no. :  
Projekt :  
Project :

#### Projektierungsdaten Engineering data

Bemessungsdrehzahl Rated speed	2,000 1/min
Bemessungsdrehmoment (100 K) Rated torque (100 K)	33,40 Nm
Bemessungsstrom Rated current	13,2 A
Bemessungsleistung Rated power	7,00 kW / 9,52 hp
Max. Drehzahl Max. speed	2,000 1/min
Max. Drehmoment Maximum torque	90,00 Nm
Max. Strom Max. current	35.6 A
Stillstandsrehmoment Static torque	40,00 Nm
Trägheitsmoment Moment of inertia	143,200 kgcm <sup>2</sup>

#### Physikalische Konstanten Physical constants

Drehmomentkonstante Torque constant	2,70 Nm/A
Wärmeklasse Thermal class	B (130 °C)
Nettogewicht Net weight	39,30 kg

#### Umgebungsbedingungen Ambient conditions

Umgebungstemperatur Ambient temperature	
Betrieb Operation	0 ... 40 °C
Relative Luftfeuchte Relative humidity	
Betrieb, max. Max. operation	90 % RH maximal (keine Betauung bei 30 °C) 90 % RH maximum (no condensation at 30 °C)

#### Normen Standards

Normen-Konformität Compliance with standards	CE, EAC
---	---------

#### Mechanische Daten Mechanical data

Motortyp Motor type	High Inertia High Inertia
Motorart Motor type	Permanentmagnetenerregter Synchronmotor Permanent-magnet synchronous motor
Achshöhe Shaft height	90
Gebersystem Encoder system	Inkrementalgeber TTL, 2500 S/R (13 bit) Incremental encoder TTL, 2500 S/R (13 bit)
Kühlung Cooling	Selbstkühlung Natural cooling
Wellenende Shaft end	Glatte Welle Plain shaft
Rundlauf toleranz Radial runout tolerance	Klasse N Class N
Schwinggrößenstufe Vibration severity grade	Stufe A Grade A
Schutzart Degree of protection	IP65
Bauform gemäß Code I Design acc. to Code I	IM B5 (IM V1,IM V3)
Anschlussstyp Connection type	Winkelsteckverbinder mit einer flexiblen Ausgangsrichtung (drehbar) Angular connector (rotatable)

#### Haltebremse Holding brake

Haltemoment $M_{4Br}$ Holding torque $M_{4Br}$	30,00 Nm
Bemessungsspannung Rated voltage	24 V DC 10 %
Öffnungszeit Opening time	220 ms
Schließzeit Closing time	115 ms
Bemessungsstrom Rated current	1,90 A