

Scheda tecnica SIMOTICS S-1FK7

Data sheet for SIMOTICS S-1FK7

Dati per l'ordinazione
MLFB-Ordering data

1FK7103-2AF71-1QB2



Figura simile / Figure similar

N. d'ordine del cliente / Client order no.:

N. d'ordine Siemens / Order no.:

N. di offerta / Offer no.:

Annotazione / Remarks:

N. di item / Item no.:

N. di commessa / Consignment no.:

Progetto / Project:

Dati di progettazione / Engineering data

Velocità nominale (100 K)
Rated speed (100 K) 3000 giri/min

Numero di poli
Number of poles 8

Coppia nominale (100 K)
Rated torque (100 K) 14,0 Nm

Corrente nominale
Rated current 11,5 A

Coppia da fermo (60 K)
Static torque (60 K) 30,00 Nm

Coppia da fermo (100 K)
Static torque (100 K) 36,0 Nm

Corrente da fermo (60 K)
Stall current (60 K) 21,00 A

Corrente da fermo (100 K)
Stall current (100 K) 26,00 A

Coppia di inerzia
Moment of inertia 112,000 kgcm²

Rendimento
Efficiency 93,0 %

Costanti fisiche / Physical constants

Costante di coppia
Torque constant 1,39 Nm/A

Costante di tensione a 20° C
Voltage constant at 20° C 89,5 V/1000*min⁻¹

Resistenza dell'avvolgimento a 20° C
Winding resistance at 20° C 0,09 Ω

Induttanza del campo rotante
Rotating field inductance 2,4 mH

Costante di tempo elettrica
Electrical time constant 27,00 ms

Costante di tempo meccanica
Mechanical time constant 1,46 ms

Costante di tempo termica
Thermal time constant 65 min

Resistenza torsionale dell'albero
Shaft torsional stiffness 108000 Nm/rad

Peso netto del motore
Net weight of the motor 33,0 kg

Dati meccanici / Mechanical data

Tipo di motore
Motor type Motore sincrono a magneti permanenti
Permanent-magnet synchronous motor

Tipo di motore
Motor type Compact

Altezza d'asse
Shaft height 100

Raffreddamento
Cooling Ventilazione naturale
Natural cooling

Tolleranza di concentricità
Radial runout tolerance 0,050 mm

Tolleranza di coassialità
Concentricity tolerance 0,10 mm

Tolleranza di planarità
Axial runout tolerance 0,10 mm

Grado di vibrazione
Vibration severity grade Livello A
Grade A

Grandezza del connettore
Connector size 1,5

Grado di protezione
Degree of protection IP65 e flangia DE IP67
IP65 and DE flange IP67

Forma costruttiva secondo codice I
Design acc. to Code I IM B5 (IM V1,IM V3)

Sorveglianza della temperatura
Temperature monitoring Sensore di temperatura Pt1000
Pt1000 temperature sensor

Collegamento elettrico
Electrical connectors Connettore per segnali e potenza ruotabile
Connectors for signals and power rotatable

Colore della custodia
Color of the housing Standard (Grigio anthracite RAL 7016)
Standard (Anthracite RAL 7016)

Freno di stazionamento
Holding brake con freno di stazionamento
with holding brake

Estemità albero
Shaft extension Chiavetta
Feather key

Sistema encoder
Encoder system Trasduttore AS20DQI: trasduttore assoluto Singleturn 20 bit
Encoder AS20DQI: absolute encoder single-turn 20 bits



Figura simile / Figure similar

Dati per l'ordinazione MLFB-Ordering data

1FK7103-2AF71-1QB2

Punto di funzionamento ottimale / Optimum operating point

N. di giri ottimale <i>Optimum speed</i>	2500 giri/min
Potenza ottimale <i>Optimum power</i>	5,4 kW

Dati limite / Limiting data

N. di giri max. ammesso (mecc.) <i>Max. permissible speed (mech.)</i>	5000 giri/min
N. di giri max. ammesso (convertitore) <i>Max. permissible speed (inverter)</i>	5000 giri/min
Coppia max. <i>Maximum torque</i>	108,0 Nm
Corrente max. <i>Maximum current</i>	84,0 A

Freno di stazionamento / Holding brake

Esecuzione del freno di stazionamento <i>Holding brake version</i>	Freno a magnete permanente <i>Permanent-magnet brake</i>
Coppia di stazionamento <i>Holding torque</i>	43,0 Nm
Tensione di alimentazione <i>Power supply voltage</i>	DC 24 V \pm 10 %
Corrente bobina <i>Coil current</i>	1,0 A
Tempo di apertura <i>Opening time</i>	300 ms
Tempo di chiusura <i>Closing time</i>	70 ms
Energia di commutazione max <i>Highest braking work</i>	3380 J

Motor Module consigliato / Recommended Motor Module

Corrente nominale del convertitore <i>Rated inverter current</i>	30 A
Corrente max. del convertitore <i>Maximum inverter current</i>	90 A
Coppia max. <i>Maximum torque</i>	108,00 Nm